

Caractéristiques techniques

- . Technologie sans réglage
- . Puissance 2400 w
- . 5 bars de pression
- . Vapeur continue 120 g/mn
- . Fonction Pressing jusqu'à 220 g/mn
- . Autonomie illimitée
- . Prêt à l'emploi en 2 min.
- . Réservoir XXL 2,2 L
- . Mode Eco
- . Système anti-calcaire Easy De-Calc
- . Verrouillage fer
- . Arrêt automatique
- . Fer ultra-léger
- . Disponible en 5 couleurs

Prix de vente

Philips **PerfectCare Aqua** : 200 € - 230 €



Philips Consumer Lifestyle
Mathilde Vaucheret - 01 47 28 17 60
mathilde.vaucheret@philips.cpm
Ralph Mechin : Directeur de la Communication

PerfectCare Aqua,

le repassage
nouvelle génération

PHILIPS

sense and simplicity*

* Du sens et de la simplicité



Avec la nouvelle centrale vapeur
Philips PerfectCare Aqua, le repassage
sans contrainte est une réalité.

En 2011

Philips a réveillé et révolutionné le repassage avec la première centrale vapeur sans réglage. Un succès immédiat.

En septembre 2012,

Philips innove encore avec **PerfectCare Aqua**, nouvelle centrale vapeur qui transforme réellement la corvée du repassage.

Plus besoin de trier le linge au préalable. On pioche dans le panier et on passe d'une matière à une autre sans aucun réglage de température et sans risque de brûlure des tissus. Le gain de temps est indéniable. Plus besoin d'attendre que le fer refroidisse pour repasser sans danger le joli top en soie délicat juste après le polo en coton.

QUELQUES CHIFFRES

36 % des foyers français
sont équipés d'une centrale vapeur.

Philips est la marque de repassage
la plus vendue au monde.



SES ATOUTS

C'est la première centrale réservoir d'eau XXL 2,2 litres (contre 1,8l en général), visible sous tous les angles pour anticiper le besoin de remplissage. Avec lui, finie la panne sèche.

LE FER SANS TALON

se pose désormais à plat sur la planche sans danger de brûlure. Plus léger avec un poids de seulement 1 kg (contre 1,4 kg en moyenne pour un fer de centrale vapeur), c'est aussi moins de fatigue sachant qu'en 1 heure de repassage on repose le fer environ 400 fois.

La semelle Steamglide résiste aux rayures, ne colle pas et se nettoie facilement.



RÉSERVOIR D'EAU XXL VISIBLE À 360°



LA TECHNOLOGIE UNIQUE SANS RÉGLAGE DE TEMPÉRATURE

combinée à une grande quantité de vapeur, rend le repassage plus rapide, plus facile et plus sûr.

Plus besoin de retourner le linge, les 5 bars de pression et le débit de vapeur de 120g/mn traversent les cotons les plus épais. Pour les tissus difficiles, la fonction **Pressing** booste la vapeur.

EASY DE-CALC

le système anti-calcaire garantit un détartrage facile et efficace. Un simple bouchon à dévisser et les impuretés disparaissent du réservoir en moins de 60 secondes.

Plus légère avec un poids total de 4,5kg (contre 5,4kg) elle est aussi plus compacte et facile à ranger. Côté sécurité, l'arrêt du fer est automatique au bout de 10 min et il peut être verrouillé sur la base.

Design épuré, transparence du réservoir; ergonomie du fer à poignée ouverte, légèreté, compacité, c'est la centrale idéale et indispensable pour un repassage sans souci et un résultat parfait. C'est la centrale de la parité. A mettre entre toutes les mains, même masculines.

