




Philips
Bart-Styler und Rasierer

Plus



QS6140

Ihr persönlicher Stil

Trimmen, stylen und rasieren – mit einem einzigen Produkt

Kreieren Sie mit dem Styleshaver jeden gewünschten Look. Mit einfachen Handbewegungen bietet Ihnen dieser zweiseitige elektrische Bart-Styler und -Rasierer alles, was Sie für einen perfekt gestylen Bart, einen Drei-Tage-Bart oder eine glatte Rasur benötigen – sogar bei widerspenstigen Bärten.

Trimmen + Stylen + Rasieren

- Barttrimmer mit 12 Längeneinstellungen von 0,5 bis 10 mm
- Zweiseitiger Trimmer: 32-mm- und 15-mm-Seite für perfekte Details
- Dualer Rasierer mit Trimmer für das Rasieren selbst widerspenstigster Bärte

Bedienungsfreundlich

- 50 Minuten Akkubetrieb nach 4 Stunden Ladung
- 100 % wasserdicht für eine einfache Reinigung
- Einklappbarer Standfuß zum Laden und Aufbewahren
- Akkuanzeige zeigt Akkustatus an
- 2 Jahre Garantie, automatische Spannungsanpassung, ölungsfrei
- Bartkamm für gleichmäßiges Trimmen
- Die Betriebsanzeige zeigt genau an, welcher Teil in Betrieb ist.

Hautfreundlichkeit

- Leistungsstarke, hautfreundliche Trimmer-Klingen

PHILIPS
sense and simplicity

Besonderheiten

Barttrimmer (Drei-Tage-Bart-Funktion)



Mit dem 32 mm breiten Barttrimmer (Drei-Tage-Bart-Funktion) mit 12 anpassbaren Längeneinstellungen von 0,5 bis 10 mm erhalten Sie genau die Bartlänge, die Sie sich wünschen. Drehen Sie das Rädchen, um Ihre gewünschte Länge einzustellen. Der robuste Metalltrimmer mit hautschonenden, abgerundeten Klingen garantiert ein präzises und gleichmäßiges Ergebnis.

Zweiseitiger Trimmer



Nehmen Sie den anpassbaren Kammaufsatz ab, und Sie erhalten darunter einen zweiseitigen Präzisionstrimmer mit einem 32 mm breiten leistungsstarken Trimmer auf der einen und einem 15 mm breiten Präzisionstrimmer auf der anderen Seite – optimal für die Verwendung an schwer erreichbaren Stellen, wie z. B. unter der Nase und um den Mund. Er schneidet besonders nah an der Haut, ohne sie dabei zu verletzen. Dank der geringen Größe und dem angewinkelten Design können Sie zudem gut sehen, wie Sie bei Falten und Details vorgehen müssen.

Rasierer m. 2 Scherfolien+Mitteltrimmer

Der Rasierer mit zwei Scherfolien sorgt für eine einfache Entfernung von Stoppeln um Ihren Bart und

sogar im Halsbereich. Der integrierte Mitteltrimmer erfasst längere, widerspenstigere Haare, während die zwei federnd gelagerten Scherfolien alles andere perfekt glatt rasieren.

Wiederaufladbar

Der leistungsstarke Lithium-Ionen-Akku hält nach einem vierstündigen Ladevorgang 50 Minuten. Mit einer zehnmütigen Schnellladung können Sie Ihr Gerät 10 Minuten lang nutzen. Es ist also immer bereit, wenn Sie es sind.

100 % wasserdicht

Rasieren oder trimmen Sie Ihren Bart an einem beliebigen Ort – nass oder trocken. Und wenn Sie fertig sind, spülen Sie den Rasierer einfach unter fließendem Wasser ab.

Ladestation

Die einklappbare Ladestation wurde so entwickelt, dass sie selbst in den kleinsten Ecken Platz findet. So können Sie Ihren Rasierer überall aufladen oder auf Reisen mitnehmen.

Akkuanzeige



Die Akkuanzeige leuchtet hellblau, wenn der Akku vollständig geladen ist, und blinkt orange, wenn nur noch 10 Minuten verbleiben.

Langlebigkeit

All unsere Pflegeprodukte für Männer sind äußerst langlebig. Sie erhalten sie mit einer zweijährigen weltweiten Garantie und automatischer Spannungsanpassung. Außerdem benötigen sie kein Öl.

Bartkamm

Durch das Design des Bartkamms haben Sie mehr Kontrolle für gleichmäßiges Trimmen.

Daten

Service

- 2 Jahre Garantie

Zubehör

- Reinigungsbürste

Kreiere deinen eigenen Look.

- Looks: Exaktes Styling, Kurzer Bart, Drei-Tage-Bart, Langer Bart, Schnurrbart

Schneidesystem

- Abgerundete Klingen: Für mehr Komfort
- Präzision (Größe der Schnittstufen): 0,5 mm
- Kammtyp: Bart
- Anzahl der Schnittlängen: 12

Design

- Farbe: Metall-Lackierung
- Griff: Gummibügel

Einfach zu bedienen

- Einstellbare Schnittlängen
- Nass und trocken: 100 % wasserdicht für einfache Benutzung und Reinigung
- Einstellring: Einfaches Einstellen der Schnittlängen

Leistungssystem

- Akkutyp: Li-Ionen
- Laufzeit: 50 Minuten
- Ladezeit: 4 Stunden



Ausstellungsdatum
2012-05-24

Version: 1.0.1

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com