



Philips
Bart-Styler und Rasierer

Pro



QS6160

Ihr persönlicher Stil

Trimmen, stylen und rasieren – mit einem einzigen Produkt

Kreieren Sie mit dem Styleshaver jeden gewünschten Look. Mit einfachen Handbewegungen bietet Ihnen dieser zweigliedrige elektrische Bart-Styler und -Rasierer alles, was Sie für einen perfekt gestylten Bart, einen Drei-Tage-Bart oder eine glatte Rasur benötigen – auch bei widerspenstigen Bärten.

Trimmen + Stylen + Rasieren

- Barttrimmer mit 12 Längeneinstellungen von 0,5 bis 10 mm
- Zweiseitiger Trimmer: 32-mm- und 15-mm-Seite für perfekte Details
- Dualer Rasierer mit Trimmer für das Rasieren selbst widerspenstigster Bärte
- Präzisionskamm für mehr Genauigkeit und Bartkamm für bessere Kontrolle

Bedienungsfreundlich

- 50 Minuten Akkubetrieb nach nur 1 Stunde Schnellladung.
- 100 % wasserdicht für eine einfache Reinigung
- Transportsicherung verhindert ein Einschalten des Geräts
- Akkuanzeige zeigt Akkustatus an
- 2 Jahre Garantie, automatische Spannungsanpassung, ölungsfrei
- Die Betriebsanzeige zeigt genau an, welcher Teil in Betrieb ist.
- Ladestation und Schutzhülle: immer vollständig geladen und einsatzbereit

Hautfreundlichkeit

- Leistungsstarke, hautfreundliche Trimmer-Klingen

PHILIPS
sense and simplicity

Besonderheiten

Barttrimmer (Drei-Tage-Bart-Funktion)



Mit dem 32 mm breiten Barttrimmer (Drei-Tage-Bart-Funktion) mit 12 anpassbaren Längeneinstellungen von 0,5 bis 10 mm erhalten Sie genau die Bartlänge, die Sie sich wünschen. Drehen Sie das Rädchen, um Ihre gewünschte Länge einzustellen. Der robuste Metalltrimmer mit hautschonenden, abgerundeten Klingen garantiert ein präzises und gleichmäßiges Ergebnis.

Zweiseitiger Trimmer



Nehmen Sie den anpassbaren Kammaufsatz ab, und Sie erhalten darunter einen zweiseitigen Präzisionstrimmer mit einem 32 mm breiten leistungsstarken Trimmer auf der einen und einem 15 mm breiten Präzisionstrimmer auf der anderen Seite – optimal für die Verwendung an schwer erreichbaren Stellen, wie z. B. unter der Nase und um den Mund. Er schneidet besonders nah an der Haut, ohne sie dabei zu verletzen. Dank der geringen Größe und dem angewinkelten Design können Sie zudem gut sehen, wie Sie bei Falten und Details vorgehen müssen.

Rasierer m. 2 Scherfolien/Mitteltrimmer




Der Rasierer mit zwei Scherfolien sorgt für eine einfache Entfernung von Stoppeln um Ihren Bart und sogar im Halsbereich. Der integrierte Mitteltrimmer erfasst längere, widerspenstigere Haare, während die zwei federnd gelagerten Scherfolien alles andere perfekt glatt rasieren.

Präzisions- und Bartkämme



Der Präzisionskamm sorgt für mehr Genauigkeit beim Trimmen. Verwenden Sie diesen anstatt des Bartkamms, um schwer erreichbare Stellen zu trimmen oder um die Kanten Ihres Bartes abzurunden. Durch den Bartkamm haben Sie mehr Kontrolle für gleichmäßiges Trimmen.

1 Stunde Ladezeit



Der leistungsstarke Lithium-Ionen-Akku hält nach einer einstündigen Ladung 50 Minuten.

Mit einer zehnminütigen Schnellladung können Sie Ihr Gerät 10 Minuten lang nutzen. Es ist also immer bereit, wenn Sie es sind.

100 % wasserdicht



Rasieren oder trimmen Sie Ihren Bart an einem beliebigen Ort – nass oder trocken. Und wenn Sie fertig sind, spülen Sie den Rasierer einfach unter fließendem Wasser ab.

Reisesicherung



Drücken Sie drei Sekunden lang eine Taste, um die Reisesicherung zu aktivieren, sodass das Gerät nicht aus Versehen eingeschaltet wird. Ein rotes Sicherheitssymbol zwischen den Tasten zeigt an, wenn die Reisesicherung aktiviert ist.

Betriebsanzeige

Die Taste für den Trimmer leuchtet auf, wenn der Trimmer eingeschaltet ist. Die Taste für den Rasierer leuchtet auf, wenn der Rasierer eingeschaltet ist. So wissen Sie immer, welcher Teil in Betrieb ist.

Daten

Service

- 2 Jahre Garantie

Zubehör

- Reinigungsbürste

Kreiere deinen eigenen Look.

- Looks: Exaktes Styling, Kurzer Bart, Drei-Tage-Bart, Langer Bart, Schnurrbart

Schneidesystem

- Kammtyp: 3-Tage-Bart, Bart
- Abgerundete Klingen: Für mehr Komfort
- Präzision (Größe der Schnittstufen): 0,5 mm
- Anzahl der Schnittlängen: 12

Design

- Farbe: Gebürstetes Metall
- Griff: Gummibügel

Einfach zu bedienen

- Einstellbare Schnittlängen
- Nass und trocken: 100 % wasserdicht für einfache Benutzung und Reinigung
- Einstellring: Einfaches Einstellen der Schnittlängen
- Stromversorgungs-LED
- Reisesicherung

Leistungssystem

- Akkutyp: Li-Ionen
- Ladezeit: 1 Stunde, Schnellladung
- Laufzeit: 50 Minuten



Ausstellungsdatum
2012-05-24

Version: 1.0.1

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com