



Philips
Roboter-Staubsauger

Extra schlank



FC8802/01

Flachster Roboter-Staubsauger

Reinigt auch unter Möbeln, wo andere Staubsauger nicht hinkommen

Philips EasyStar ist ein Roboter-Staubsauger, der Ihre Böden für Sie reinigt. Dank seines flachen Designs reinigt er auch unter niedrigen Möbeln, und seine langen Seitenbürsten entfernen Staub dort, wo er sich häufig ansammelt. Mühelos saubere Böden, auch dort, wo andere Staubsauger nicht hinkommen.

Reinigt da, wo andere Staubsauger nicht hinkommen

- Flaches Design für die Reinigung dort, wo andere Staubsauger nicht hinkommen

Reinigt da, wo sich Staub ansammelt

- Extra lange Seitenbürsten zur Reinigung dort, wo sich Staub ansammelt

Erfasst Schmutz und Staub

- Zweistufiges Reinigungssystem zur Schmutz- und Staubaufnahme

Bewegt sich selbstständig und umfährt dabei Stufen und Vorsprünge

- Infrarotsensoren helfen, den Staubsauger selbstständig zu bewegen und dabei Stufen zu umfahren


Bedienungsfreundlich

- Bedienung auf einen Tastendruck für einfache Verwendung

PHILIPS
sense and simplicity


Besonderheiten

Schlankes Design



Dank seines flachen Designs und einer Höhe von nur 50 mm erreicht er auch die Stellen unter Möbeln, wo sich Staub ansammelt. Somit reinigt er dort, wo andere Staubsauger nicht hinkommen.

Extra lange Seitenbürsten



Mit seinen extra langen Seitenbürsten kommt er tiefer in die Ecken und näher an Wände und reinigt so die Stellen, wo sich Staub ansammelt.

Bedienung auf einen Tastendruck



Schalten Sie ihn einfach ein, und er beginnt sofort mit der Reinigung Ihrer Böden. Sehr bedienerfreundlich.

Zweistufiges Reinigungssystem



Die Seitenbürsten und eine Saugfunktion entfernen Schmutz und Staub von Ihren Böden. Der Abluftfilter schließt feinen Staub und Partikel ein, sodass Schmutz und Staub optimal aufgenommen werden.

Infrarotsensoren



Während der Roboter-Staubsauger in Betrieb ist, sorgen Infrarotsensoren unter dem Gerät dafür, dass er nicht in Hohlräume fällt. Er bewegt sich selbstständig und umfährt dabei Stufen und Vorsprünge.

Daten

Düsen und Zubehör

- Weiteres Zubehör: 2 Abluftfilter, Netzadapter, Seitenbürsten (2 Paar)

Design

- Farbe: Metallic Anthrazit

Gewicht und Abmessungen

- Produktgewicht: 1,3 kg
- Gewicht mit Verpackung: 2,3 kg
- Produktabmessungen (L x B x H): 300 x 50 mm

Filterung

- Staubaufnahmekapazität: 0,2 l

Leistung

- Akkutyp: 14,4 V NiMh/800 mAh
- Laufzeit: 50 Minute(n)
- Ladezeit: 4 Stunde(n)

Nachhaltigkeit

- Standby-Stromverbrauch: 0,7 W

Verwendbarkeit

- Bodenarten: Holz, Laminat und Fliesen
- Spezialfunktionen: Treppenerkennung



Ausstellungsdatum
2012-08-15

Version: 3.3.1

EAN: 87 10103 59193 1

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com