



Philips Fidelio Immersive Sound
5.1 Home Entertainment-System mit 360Sound

3D Blu-ray

Immersive Sound



HTB9550D

Surround Sound aus allen Richtungen wie im Kino

Begeistert von Sound

Genießen Sie Ihr Kinoerlebnis zu Hause, und das überall im Raum. Die speziellen Lautsprecher mit 360Sound geben den Sound vorne und seitlich ab und füllen so den ganzen Raum mit Klang – genau wie im Kino!

Großartiges Hörerlebnis

- 360Sound erfüllt den Raum mit Sound aus jedem Winkel
- Automat. Kalibrierung synchronisiert Lautsprecher für einen perfekten Klang
- Leistungsstarker aktiver Subwoofer für echtes Kinoerlebnis

Für ein optimales Kinoerlebnis zu Hause

- Option für kabellose Rücklautsprecher für eine Aufstellung ohne Kabelsalat

Genießen Sie einfach umfassendes Entertainment


- Full HD 3D Blu-ray für ein beeindruckendes 3D-Filmerlebnis
- Dock inklusive für eine bequeme Wiedergabe von Ihrem iPod/iPhone
- Integriertes WiFi für die kabellose Wiedergabe von angeschlossenen Medien
- Smart TV Plus f. Online-Dienste u. Multimediainhalte auf dem Fernseher
- CinemaPerfect HD für eine klare und scharfe Videowiedergabe
- Skype™-fähig, für einfache Videoanrufe in hoher Qualität
- Sofortige Konvertierung von 2D auf 3D für einen realitätsgetreuen Filmgenuss
- Internetradio für die Welt der Online-Radiosender

PHILIPS
Fidelio

sense **and** simplicity

Besonderheiten

360Sound



Im Gegensatz zu einem herkömmlichen 5.1 Home Entertainment-System verfügen die 360Sound-Satellitenlautsprecher über jeweils drei Lautsprecher, einen Frontlautsprecher und zwei zur Seite hin abstrahlende, die so angeordnet sind, dass Sie aus allen Richtungen vom beeindruckendem Surround Sound umgeben sind. Zusätzlich zum Prinzip der Dipole verwendet Philips einen eigenen Algorithmus, um den erregenden Soundeffekt noch zu verstärken. Dank hochwertiger akustischer Komponenten wie Soft-Kalotten-Hochtöner, Neodym-Magneten und Class D-Digitalverstärkern bietet 360Sound außergewöhnlichen Sound aus jedem Winkel. So können Sie in Ihrem eigenen Wohnzimmer ein echtes Kinoerlebnis genießen.

CinemaPerfect HD



Die CinemaPerfect HD-Technologie von Philips ermöglicht eine klarere und schärfere Videowiedergabe als je zuvor. Diese intelligente Technologie reduziert Bildrauschen und sorgt für eine noch bessere Bildschärfe, damit Sie Videos in einer bisher unerreichten Qualität erleben können. Die Kombination aus Videoräuschkämpfung und

hervorragender Skalierung reduziert das Bildrauschen, das entsteht, wenn Videoinhalte auf MPEG-Format komprimiert werden. Dank der verbesserten Farbverarbeitung ermöglicht die Technologie scharfe, detailgetreue Bilder.

Sofortige Umwandlung von 2D in 3D



Holen Sie sich durch Ihre vorhandene 2D-Filmsammlung nun auch 3D-Filmgenuss in Ihr Zuhause. Für eine sofortige 3D-Umwandlung wird auf neueste Digitaltechnologie zurückgegriffen, um den 2D-Videoinhalt zu analysieren und zwischen Objekten im Vordergrund und Hintergrund zu unterscheiden. Mit diesen Details wird eine Tiefenkarte erstellt, die normale 2D-Videoformate in aufregendes 3D umwandelt. Damit sind Sie und Ihr kompatibler 3D-Fernseher bereit für Full HD in 3D.


Skype™-fähig



Bereichern Sie Ihre Anrufe um eine neue Dimension und kontaktieren Sie Ihre Freunde und Verwandte, als ob Sie tatsächlich bei ihnen wären. Schließen Sie einfach eine entsprechende* Skype™ Kamera an Ihr Home Entertainment-System oder Ihren Blu-ray-Player an, und genießen Sie HD-Video und eine ausgezeichnete Klangqualität bequem vom Sofa

aus. Greifen Sie auf die gewohnte Liste Ihrer Skype™ Kontakte aus Ihrem aktuellen Skype™ Konto zurück, und rufen Sie an! Die Skype™ Kamera ist separat erhältlich.

Option für kabellose Rücklautsprecher



Kabellose Rück-Lautsprecher sorgen für freie Auswahl bei ihrer Platzierung im Zimmer. Da sie mit einer interferenzfreien Technologie ausgestattet sind, kommt es zu keinen Tonstörungen, sodass die Lautsprecher vollen Surround Sound bieten und dabei ganz ohne störende Kabel auskommen. Diese kabellosen Rück-Lautsprecher sind separat erhältlich.

Smart TV Plus



Philips Home Entertainment-Systeme mit Blu-ray-Player und Smart TV Plus bieten Ihnen eine Reihe verbesserter Funktionen, inklusive Net TV, SimplyShare und MyRemote. Mit Net TV steht Ihnen eine große Auswahl an Informationen und Unterhaltung aus dem Internet auf Ihrem Fernseher zur Verfügung, z. B. für Dienste wie Video-on-Demand. Mit SimplyShare können Sie ganz bequem von Ihrer Couch aus auf Fotos, Musik und Filme, die auf Ihrem PC gespeichert sind, zugreifen. Steuern Sie zudem Ihr Home Entertainment-System mithilfe Ihres Smartphones oder Ihres Tablet-PCs über die Philips MyRemote-App.

Daten

Ton

- Funktion von Philips: 360Sound
- Equalizer-Einstellungen: MySound, Spiele, Film, Musik, Neuigkeiten, Original
- Verbesserung der Soundqualität: Dolby Digital Prologic II, Double Bass-Sound, FullSound, Nachtmodus, Surround Plus, Höhen- und Bassregelung
- Soundsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio
- Ausgangsleistung des Center-Lautsprechers: 125 W
- Ausgangsleistung der Satellitenlautsprecher: 4 x 93,75 W
- Ausgangsleistung des Subwoofers: 125 W
- Gesamtleistung (RMS) bei 30 % Klirrfaktor (THD): 1000 W

Lautsprecher

- Lautsprecher-Typen: 1 x Center-Lautsprecher, 4 x Satellitenlautsprecher
- Center-Lautsprecherchassis: 25 mm Soft-Kalotten-Hochtöner, 2 x 64 mm Woofer
- Lautsprecher pro Satellitenlautsprecher: 1 x 25 mm Soft-Kalotten-Hochtöner, 1 x 64 mm Bass-Woofer, 2 x 64 mm Full-Range-Woofer
- Satellitenlautsprecher-Impedanz: 6 Ohm
- Satellitenlautsprecher-Frequenzber.: 150 – 20.000 Hz
- Subwoofer-Typ: Aktiver
- Subwoofer-Treiber: 1 x 165 mm Long-Throw-Woofer
- Subwoofer-Frequenzbereich: 20 bis 150 Hz
- Subwoofer-Impedanz: 4 Ohm

Anschlüsse

- Vordere Anschlüsse: Music iLINK, USB
- iPod/iPhone: Dock inklusive, über 3,5 mm Music iLink, über USB
- Integrierte Anschlüsse: WiFi
- Rückseitige Anschlüsse: Aux-Eingang, Koaxialer Digital-Eingang, Optischer Digital-Eingang, Easy-Fit-Lautsprecherbuchsen, Ethernet, UKW-Antennenanschluss, HDMI 1.4-Ausgang (ARC), HDMI-Eingang 1, HDMI-Eingang 2, Dock-Buchse für iPod/iPhone, SD/SDHC-Kartensteckplatz, Kabelloses Rück-Audio
- Smart TV Plus: MyRemote-Fernbedienungs-App, Net TV, SimplyShare
- MyRemote-Fernbedienungs-App: MySound, SimplyShare, Virtuelle Fernbedienung

Komfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Untertitelunterstützung im Format 21:9, Audio-Rückkanal, Automatisches Zuordnen der Audioeingänge, Dynamische Lippsynchronisation, System-Start, Standby-Modus auf Knopfdruck, Fernbedienungs-Durchschliff
- HDMI-Funktionen: 3D, Audio Return Channel (ARC), Inhaltstyp, Deep Color
- Skype-fähig: Kamera separat erhältlich

Tuner/Empfang/Übertragung

- Internet-Radio
- Frequenz-Bänder: UKW
- Anzahl der voreingestellten Kanäle: 40
- RDS: Neuigkeiten, Nachrichten und Verkehrsfunk, Sendername

Optische Wiedergabemedien

- Wiedergabefähige Discs: 3D Blu-ray, AVCHD, BD, BD-R/BD-RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Dateiformat

- Audio: aac, mka, MP3, WMA
- Bild: GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divX, flv, mkv, mp4, mpeg, mpg

Audio-Wiedergabe

- Komprimierungsformat: AAC, MP3, WAV
- MP3-Bitraten: 32 – 320 Kbit/s

Video-Wiedergabe

- Komprimierungsformate: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Standbildwiedergabe

- Komprimierungsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Bildverbesserung: Drehen, Diashow mit Musikwiedergabe, Zoom

Bild/Anzeige

- Bildoptimierung: Sofortige Umwandlung von 2D in 3D, HD (720p, 1080i, 1080p/24 Bilder/Sek.), Progressive Scan, Video Upscaling

Leistung

- Stromverbrauch: 105 W
- Stromversorgung: 220 – 240 V, 50 Hz
- Standby-Stromverbrauch: < 0,5 W

Nachhaltigkeit

- Verpackung: Elektronisches Benutzerhandbuch

Abmessungen

- Hauptgerät (B x H x T): 437 x 75 x 342 mm
- Gewicht des Hauptgeräts: 4,5 kg
- Center-Lautsprecher (B x H x T): 435 x 85 x 111 mm
- Gewicht des Center-Lautsprechers: 1,67 kg
- Kabellänge des Center-Lautsprechers: 2 m
- Vorder-Lautsprecher (B x H x T): 99 x 247 x 117 mm
- Gewicht des Vorder-Lautsprechers: 1,17 kg
- Kabellänge des Vorder-Lautsprechers: 3 m
- Rück-Lautsprecher (B x H x T): 99 x 247 x 117 mm
- Gewicht des Rück-Lautsprechers: 1,17 kg
- Kabellänge des Rück-Lautsprechers: noch offen m
- Subwoofer (B x H x T): 295 x 375 x 295 mm
- Subwoofer-Kabellänge: noch offen m
- Gewicht des Subwoofers: noch offen kg
- Verpackung (B x H x T): noch offen mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): noch offen kg



Ausstellungsdatum
2012-08-15

Version: 3.2.3

12 NC: 8670 000 90301
EAN: 87 12581 64476 5

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

Zubehör

- Kompatible Zubehörteile: Ausgewiesene Skype-Kamera*, Lautsprecherständer STS9501, Wandhalterung STS9510
- Mitgeliefertes Zubehör: 2 AAA-Batterien, Mikrofon mit automatischer Kalibrierung, Dock DCK3061 für iPod/iPhone, UKW-Antenne, Netzkabel, Kurzanleitung, Fernbedienung, Broschüre mit Sicherheits- und rechtlichen Hinweisen, Marken-Informationsblatt, Weltweite Garantiekarte

* Ausgewiesene FreeTalk Skype-Kamera <TALK-7191>, Einzelheiten finden Sie unter www.freetalk.me/philips