



Philips Avance Collection
Stabmixer

600 W

Metallstab mit 4 Zubehöerteilen



HR1653

Maximale Ergebnisse, minimaler Aufwand

Revolutionärer Griff für einfache Bedienung mit dem Daumen

Der Avance Collection Stabmixer verfügt über einen revolutionären Griff und kombiniert seinen leistungsstarken und robusten Motor mit verschiedenen Geschwindigkeitsstufen (20). Somit können Sie sicher sein, dass er für die Leistung und Geschwindigkeit sorgt, durch die Sie maximale Ergebnisse mit minimalem Aufwand erhalten.

Komfortabler Griff und einfache Handhabung

- Universal-Griff mit großen Schaltern
- Abnehmbar mit nur einem Knopfdruck für einfaches Zusammenbauen und Auseinandernehmen

Ein ausgezeichnetes Ergebnis in Sekundenschnelle

- 20 Geschwindigkeitsstufen für optimale Leistung
- Besonders leistungsstarke Turbotaste für harte Zutaten

Bequemes Zubereiten und Aufbewahren

- Ovaler Messbecher (1,7 l) zum Mixen od. praktischen Aufbewahren v. Zubehör
- Schutzkappe für Mixermesser zur sicheren Aufbewahrung

Schneidet Zwiebeln, Kräuter, Hartkäse und mehr

- Kompaktes Zerkleinerer-Zubehör

Schlägt Sahne, Mousse und Eiweiß und schäumt Milch auf

- Milchaufschäumer in einzigartigem Design für leckere Kaffeespezialitäten



PHILIPS

sense and simplicity

Besonderheiten

Universal-Griff-Design



Universal-Griff mit großen Schaltern

Besonders leistungsstarke Turbotaste



Besonders leistungsstarke Turbotaste für harte Zutaten

Schneebeesen



Schneebeesen zum Schlagen von Sahne und Mayonnaise

Abnehmbar mit nur einem Knopfdruck




Abnehmbar mit nur einem Knopfdruck für einfaches Zusammenbauen und Auseinandernehmen

Ovaler Messbecher (1,7 l)



Ovaler Messbecher (1,7 l) zum Mixen od. praktischen Aufbewahren v. Zubehör

Milchaufschäumer



Milchaufschäumer in einzigartigem Design für leckere Kaffeespezialitäten

20 Geschwindigkeitsstufen



20 Geschwindigkeitsstufen für optimale Leistung

Kompaktes Zerkleinerer-Zubehör



Kompaktes Zerkleinerer-Zubehör

Schutzkappe



Schutzkappe für Mixermesser zur sicheren Aufbewahrung

Daten

Entwurfsdaten

- Verfügbare Farbe(n): Tiefschwarz
- Material Messer: Edelstahl
- Material Gehäuse: Edelstahl und PP
- Material Behälter: SAN
- Material Schaft: Edelstahl

Allgemeine Daten

- Abnehmbarer Schaft
- Geschwindigkeiten: 20 Geschwindigkeiten
- Turbotaste

Zubehör

- Zerkleinerer: Kompakter Zerkleinerer
- Milchaufschäumer
- Schutzkappe
- Schneebesens
- Messbecher

Technische Daten

- Leistung: 600 W
- Spannung: 220 - 240 V



Ausstellungsdatum
2011-07-15

Version: 1.0.1

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen
Firmen.

www.philips.com