

Presseinformation

Hamburg, Juli 2013

Weltneuheit für Kaffeeliebhaber: Philips revolutioniert mit der Saeco GranBaristo den Vollautomatenmarkt

Kaffee bedeutet für viele Menschen purer Genuss und eine Auszeit vom Alltag – darum sollte auch die Zubereitung so einfach, bequem und flexibel wie möglich sein. [Philips](#) bringt im September ein Gerätehighlight auf den Markt, das im Premiumsegment von Kaffeefullautomaten in Bezug auf Vielfalt, Komfort und Design neue Maßstäbe setzt: die [Saeco](#) GranBaristo. Als erste Maschine kann sie sowohl den perfekten Druck für Espresso erzeugen als auch, mit weniger Bar, einen klassischen Kaffee zaubern. Insgesamt 16 verschiedene Heißgetränke bereitet sie auf Knopfdruck zu – in puncto Vielfalt ist das Spitzenklasse. Individuell programmierbare Nutzer- und Kaffeeprofile sorgen dafür, dass jeder Kaffeeliebhaber den für ihn perfekten Genussmoment erleben kann. Neben dieser maximalen Vielseitigkeit überzeugt die GranBaristo durch minimalen Pflegeaufwand und ein besonders platzsparendes, elegantes Design.

„Saeco gilt als Vorreiter im Bereich Kaffeefullautomaten. Seit der Markteinführung des weltweit ersten vollautomatischen Geräts im Jahr 1985 ist der Anspruch der Konsumenten in Bezug auf Vielfalt und Komfort gestiegen. Dem begegnen wir mit stetig weiterentwickelten Technologien, die auf der langjährigen Erfahrung und dem Expertenwissen unserer Kaffeespezialisten basieren“, so Hendrik Schröder, Marketing Manager Espresso Philips Consumer Lifestyle DACH. „Mit der Saeco GranBaristo bieten wir einen Allrounder, der allen Geschmäckern gerecht wird. Es ist uns gelungen, die zahlreichen Funktionen und Einstellungsmöglichkeiten der GranBaristo auf engstem Raum unterzubringen – sie ist mit 20,5 Zentimetern Breite eine der schmalsten vollautomatischen Kaffeemaschinen am Markt. Dank ihres platzsparenden und hochwertigen Designs fügt sich das Gerät perfekt in moderne Wohnambiente ein“, so Schröder weiter.

Vielfalt und perfektes Aroma dank cleverer Technologien

Ob ein starker Ristretto am Morgen, ein leckerer Espresso Macchiato am Nachmittag oder ein cremiger Cappuccino am Abend – mit der Saeco GranBaristo ist die passende Kaffeespezialität zu jeder Tageszeit nur einen Fingerzeig auf dem intuitiven Touchdisplay entfernt. Insgesamt 16 verschiedene Kreationen stehen dabei zur Auswahl. Das Geheimnis der Vielfalt ist die von Saeco entwickelte VariPresso-Brühgruppe¹, die sowohl hohen Druck für Espresso als auch einen niedrigeren Druck für Kaffee erzeugt. Darüber hinaus vermag sie mit 4 bis 16 Gramm Bohnen pro Brühvorgang mehr Kaffeepulver zu verarbeiten als ein Kaffeefullautomat von Saeco jemals zuvor. Dies ermöglicht ungeahnte Vielfalt, von besonders leichten bis besonders kräftige Variationen.

¹ Die Brühgruppe ist eine Erfindung von Saeco. Als Herzstück der Vollautomaten sorgt sie dafür, dass die Geräte alles selbst machen.

Dank ThermoSpeed Technologie ist der Wasserkreislauf besonders schnell erhitzt – für perfekt temperierten Kaffee in Sekundenschnelle. Das Mahlwerk der GranBaristo besteht zu 100 Prozent aus Keramik. Dadurch ist es besonders leise und langlebig. Außerdem verhindert der Einsatz von Keramik eine Überhitzung beim Mahlen, wodurch das Aroma der verwendeten Bohnen erhalten bleibt. Durch Einstellung von Druck, Brühtemperatur, Kaffeemahlmenge und Mahlgrad kann der Nutzer seinen persönlichen Kaffeemoment sehr abwechslungsreich gestalten. Neben den 16 voreingestellten Rezepten für Kaffeespezialitäten stehen sechs Nutzerprofile zur Verfügung, die das Abspeichern des individuellen, selbstkreierten Lieblingsheißgetränks ermöglichen. Das Modell HD8966 bietet zusätzliche Individualität durch den auswechselbaren Bohnenbehälter – so kann jeder Nutzer seine persönliche Mischung verwenden. Der Silikondeckel des Behälters und das UV-resistente Material sorgen dafür, dass die Bohnen frisch und aromatisch bleibt. Ein weiteres Highlight-Feature ist die patentierte Milchkaraffe mit Latte Perfetto-Technologie: Sie erzeugt cremigen, dichten Milchschaum fast wie vom Barista. Ihre beiden Kammern sorgen dafür, dass der Schaum die perfekte Temperatur und Konsistenz erhält und gleichmäßig aus dem ausziehbaren Auslauf fließt. Zudem ist die Milchkaraffe komplett spülmaschinenfest.

Komfortable Wartung und hochwertiges Design

In puncto Wartung überzeugt die GranBaristo durch besonderen Komfort: Ein vollautomatisches Wartungsprogramm befreit die Maschine von Rückständen und Kalk und erhöht somit neben der Kaffequalität auch die Lebensdauer der Geräte. Während des Reinigungszyklus spart die weiterentwickelte Brühgruppe bis zu 80 Prozent Wasser – das macht sie besonders umweltfreundlich. Zudem ist die Maschine dadurch länger einsatzbereit, denn ein Nachfüllen von Wasser ist seltener nötig. Die Brühgruppe lässt sich mit nur einem Handgriff herausnehmen und unter laufendem Wasser reinigen. Die Abtropfschale und die Milchkaraffe sind spülmaschinenfest. Die GranBaristo ist ab September in zwei hochwertigen Designs erhältlich: Die schwarze HD8964 mit Chrome-Details und Streifenoptik überzeugt durch ihren modernen, industriellen Look, der von stylischen Lofts in Großstädten inspiriert ist. Das Gehäuse des Modells HD8966 fügt sich durch den Einsatz von geputztem Stahl und der Farbe Weiß und ideal in helle Wohnräume ein.

Saeco GranBaristo HD8964/01

- 16 Kaffeespezialitäten auf Knopfdruck
- VariPresso-Kammer für Druckregulierung je nach Zubereitungsart
- 6 individuell programmierbare Nutzerprofile
- Einstellung von Brühtemperatur, Mahlgrad und Kaffeemahlmenge (sechstufig, 4 bis 16 Gramm)
- Schnelles Aufheizen dank ThermoSpeed Technologie
- Mahlwerk: 100 Prozent Keramik, vermeidet Überhitzung, einstellbar und leise
- Herausnehmbare Brühgruppe: bequeme Reinigung unter laufendem Wasser
- Patentierte Milchkaraffe mit Latte Perfetto-Technologie
- Vollautomatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm mit bis zu 80 Prozent Wasserersparnis
- Besonders schmales, hochwertiges Design
- Abmessungen (B x H x T): 20,5 x 36 x 46 Zentimeter
- Farbe: Schwarz
- Unverbindliche Preisempfehlung (UVP): 1.199,99 EUR
- Ab September 2013 im Handel erhältlich

Saeco GranBaristo HD8966/01

- Wie Saeco GranBaristo HD8964/01
- 3 individuell programmierbare Nutzerprofile
- 3 Kaffeesortenprofile: Arabica, Robusta und Saeco Blend
- Austauschbarer Bohnenbehälter
- Farbe: Weiß & Silber
- Unverbindliche Preisempfehlung (UVP): 1.399,99 EUR
- Ab September 2013 im Handel erhältlich

Alle Philips Highlights: www.philips.de/produktpresse

Weitere Informationen für Medien:

Philips Consumer Lifestyle

Sebastian Lindemann

Telefon: 0 40 / 28 99 – 42 08

Telefax: 0 40 / 28 99 – 7 42 08

E-Mail: sebastian.lindemann@philips.com

Konsumentenfragen:

Philips Kundenservice

Telefon: 0800 / 000 7520 (kostenfrei)

Über Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), mit Hauptsitz in den Niederlanden, ist ein Unternehmen, das auf Gesundheit und Wohlbefinden ausgerichtet ist. Im Fokus steht die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen mit innovativen Lösungen aus den Bereichen Healthcare, Consumer Lifestyle und Lighting. Philips beschäftigt etwa 115.000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern und erzielte in 2012 einen Umsatz von 24,8 Milliarden Euro. Das Unternehmen gehört zu den Marktführern in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin, Gesundheitsversorgung für zuhause sowie energieeffizienten Lichtlösungen. Außerdem ist Philips einer der führenden Anbieter im Bereich Mundhygiene sowie bei Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer. Mehr über Philips im Internet: www.philips.de

Über Saeco

Die Saeco International Group ist ein marktführendes Unternehmen, das Kaffeemaschinen für Haushalte und für professionelle Anwendungen, sowie automatische Vending-Geräte für Heiß- und Kaltgetränke sowie Snacks designt, herstellt und vermarktet. Seit ihrer Gründung 1981 in Italien ist Saeco zu einer global orientierten Gruppe herangewachsen, die auf der ganzen Welt vertreten ist und über 16 Niederlassungen in Europa, den USA, Lateinamerika, Australien und Asien, sowie ein breites Vertriebsnetzwerk in mehr als 60 Ländern verfügt. Der Hauptsitz befindet sich in Gaggio Montano in der Nähe von Bologna. Seit Juli 2009 ist das Unternehmen Teil des Geschäftsbereichs Domestic Appliances in der Sparte Philips Consumer Lifestyle.