

Philips PerfectCare
Mit OptimalTemp

6 Bar, 260 g, Transp.ver., Absch.auto.



GC9245



Entwickelt für schonendes und schnelles Bügeln

Dank revolutionärer OptimalTemp-Technologie

Bügeln Sie von Seide über Leinen und Baumwolle bis hin zu Kaschmir alles in beliebiger Reihenfolge – und das, ohne die Einstellungen anpassen zu müssen. Ihr PerfectCare liefert ultraschnelle Ergebnisse, ohne dass Sie Gefahr laufen, dass Ihre Kleidung versengt wird oder glänzt. So wird Bügeln jetzt zum Kinderspiel.

"Optimal Temp"-Technologie

- Bietet immer die perfekte Kombination aus Dampf und Temperatur
- 100 % bedienungsfreundlich, keine Anpassungen erforderlich
- 100 % sicher auf allen bügelbaren Kleidungsstücken
- 100 % effektiv auf allen Stoffen, kein anderes Bügeleisen ist schneller
- Von unabhängigen Textilexperten getestet und bestätigt

Schnelles und kraftvolles Bügeln

- Bis zu 6 Bar Dampfdruck
- Konstante Dampfleistung von bis zu 120 g/min und 260 g Dampfstoß
- Einsatzbereit in 2 Minuten mit unbegrenztem Nachfüllen

Bügeln mit Komfort

- Easy De-Calc, bequemes und effektives Anti-Kalk-System
- Die SteamGlide-Bügelsohle ist die Premium-Bügelsohle von Philips
- Abnehmbarer 1,5-Liter-Wassertank, bis zu 2 Stunden bügeln
- Verriegeln Sie Ihr Bügeleisen, und transportieren Sie Ihr Gerät problemlos

PHILIPS
sense and simplicity

Besonderheiten

100 % bedienungsfreundlich

100 % bedienungsfreundlich, keine Anpassungen erforderlich. Jetzt können Sie alle bügelbaren Kleidungsstücke nacheinander bügeln, ohne auf die Temperatur warten oder den Temperaturregler einstellen zu müssen.


100 % effektiv

100 % effektiv auch auf hartnäckigen Stoffen. Kein anderes Dampfbügelssystem ist schneller – für eine besonders kurze Bügelzeit.

100 % sicher

100 % sicher auf allen empfindlichen Stoffen wie Seide, Synthetikfaser, Wolle, Polyester usw. Unabhängige Testinstitute haben PerfectCare auf den empfindlichsten bügelbaren Stoffen getestet und bestätigen die herausragenden Bügelergebnisse.

"Optimal Temp"-Technologie



Immer die perfekte Einstellung dank: 1 – Zyklondampfkammer 2 – Modernem Smart Control-Prozessor

Abnehmbarer 1,5-Liter-Wassertank




Abnehmbarer 1,5-Liter-Wassertank für bis zu 2 Stunden Bügelleistung ohne Nachfüllen.

Easy De-Calc



Easy De-Calc: bequemes und effektives Entkalken zur Verlängerung der Lebensdauer Ihres Dampfbügelsystems.

Verriegeln Sie Ihr Bügeleisen



Verriegeln Sie das Bügeleisen, und transportieren Sie Ihr Dampfbügelssystem problemlos.

Von Experten getestet und bestätigt:



Von unabhängigen Textilexperten und Instituten getestet und bestätigt

Daten

Schnelles und effektives Glätten

- Bügelsohle: SteamGlide
- OptimalTemp
- Konstante Dampfleistung
- Konstante Dampfleistung: 120 g/Min
- Starke Dampfleistung: 260 g
- Vertikaldampf
- Dampfdruck: Bis zu 6 Bar
- Dampfspitze
- Leistung: 2400 W

Bedienungsfreundlich

- Fassungsvermögen des Wassertanks: 1500 ml
- Befüllen und Entleeren des Wassertanks: Abnehmbarer Wasserbehälter, Besonders große Einfüllöffnung
- Jederzeit auffüllbar
- Aufheizzeit: 2 Min.
- Absch.auto.
- Aufbewahrungslösung: Transportverriegelung
- Schlauchaufbewahrung: Fach für Schlauchaufbewahrung
- Kabelaufwicklung: Fach für Kabelaufbewahrung
- Länge des Netzkabels: 1,8 M
- Bewegliches Kabel (Kabelgelenk): Kabel mit 180 Grad Bewegungsfreiheit
- Schlauchlänge: 1,7 M
- Sicher auf allen Stoffen: Selbst bei empfindlichen Stoffen wie Seide

Entkalkung

- Geeignet für Leitungswasser
- Calc Clean-Lösung: Easy De-Calc
- Calc Clean-Erinnerung

Technische Daten

- Gewicht des Bügeleisens: 1,2 kg
- Gewicht des Bügeleisens mit Aufheizsockel: 5 kg



Ausstellungsdatum
2011-08-04

Version: 6.0.1

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com