

SENSEO®  
System für Kaffeepads

Cappuccino Select

HD7853/60



Die leckersten Cappuccinos werden mit frischer Milch gemacht!

Integrierter Milchaufschäumer für perfekten Milchschaum

Die SENSEO® Cappuccino Select bereitet köstlichen Cappuccino mit frischer Milch zu – so wie Sie es aus Cafés kennen. Der integrierte Milchaufschäumer produziert leckeren, cremigen Milchschaum. Genießen Sie Cappuccino oder schwarzen Kaffee auf Knopfdruck!

#### Kaffeevarianten für jede Gelegenheit

- Köstlicher Cappuccino mit frisch aufgeschäumter Milch
- Große Vielfalt an Kaffeepads für großartigen Kaffee zu jeder Zeit

#### Kaffee in sensationeller Qualität

- Köstlicher und perfekter Milchschaum
- Einzigartiges Brühsystem für besten Geschmack
- Leckere Crema als Beweis für die SENSEO® Qualität

#### Optimaler Komfort

- Integrierter Milchaufschäumer für perfekten Milchschaum
- 1 oder 2 Tassen schwarzen Kaffee oder 1 Tasse Cappuccino gleichzeitig

# Senseo®

Douwe  
EGBERTS



PHILIPS

## Besonderheiten

### Köstlicher Cappuccino



Genießen Sie einen köstlichen Cappuccino: eine köstliche Mischung aus Kaffee und frischer, heißer Milch, gekrönt von herrlichem Milchschaum – so wie Sie es aus Cafés kennen!

### Große Vielfalt an Kaffeepads




Jede SENSEO® Variante bietet eine harmonische Mischung von Aromen und Geschmacksrichtungen mit einem einzigartigen Geschmack. Die perfekte Crema vervollständigt Ihren Kaffeegenuss.

### Köstlicher Milchschaum




Der einzigartige, patentierte Milchaufschäumer macht aus frischer Milch einen 2 cm dicken, perfekten Milchschaum, der Ihr Lieblingsgetränk krönt – jedes Mal ein Qualitätsbeweis.

### Einzigartiges Brühsystem



Ein besonderes SENSEO® Kaffeebrühsystem von Philips und Douwe Egberts. Jede Tasse wird frisch gebrüht und enthält das richtige Verhältnis von Kaffee und Wasser. Garantiert besten Geschmack und reiches Aroma.

### Leckere Crema



Leckere Crema als Beweis für die hervorragende SENSEO® Kaffeequalität.

### Integrierter Milchaufschäumer



Der einzigartige, patentierte Milchaufschäumer produziert leckeren, cremigen Milchschaum. Geben Sie einfach frische Milch in den Milchbehälter, drücken Sie die Taste, und sehen Sie zu, wie Ihr Lieblingsgetränk zubereitet wird!

### 1 oder 2 Tassen gleichzeitig

Mit Ihrer SENSEO® Cappuccino Select Kaffeepadmaschine können Sie gleichzeitig 1 oder

## Daten

### Ursprungsland

- Ursprungsland: Polen

### Entwurfsdaten

- Materialien: Kunststoff
- Farbe(n): Hochglanzschwarz

### Abmessungen

- Abmessungen (B x H x T): 205 x 350 x 350 mm
- Verpackungsmaße (B x H x T): 232 x 399 x 390

### Technische Daten

- Abschaltautomatik: 30 Minute(n)
- Fassungsvermögen des Wassertanks: 1,2 / 8 Liter / Tassen
- Brühmenge für schwarzen Kaffee: 120 ml
- Brühmenge für Cappuccino: 180 ml
- Öffnungshöhe: 97-133 mm
- Kabellänge: 100 cm
- Leistung: 2650 W
- Spannung: 220 - 240 V
- Frequenz: 50 - 60 Hz