



Philips Harmony
Komponenten-HiFi-
System

Dock für iPod/iPhone/iPad

DAB+

Harmony

DCB8000



Natürlicher und lebendiger Sound

Begeistert von Sound

Dank des oben aufgesetzten Hochtöners erklingt Ihre Lieblingsmusik mit allen Details in natürlichem Sound. Egal ob Sie einen iPod/ein iPhone/ein iPad abspielen oder aufladen oder DAB+ Radio ohne jegliches Rauschen anhören – dieses Philips HiFi-System aus Aluminium bietet immer ein tolles Erlebnis.

Erweitern Sie Ihre Sound-Erfahrung

- ClariSound erzeugt reinen Sound mit wirklichkeitsgetreuen Details
- Oben aufgesetzte Hochtöner für detailgetreuen, natürlichen Sound
- Glasfaserverstärkter Bass für eine natürliche Soundwiedergabe
- Innovative Bassreflexröhre für klare und satte Bässe
- Goldbeschichteter Lautsprecheranschluss für ausgezeichnete Signalübertragung
- 160 W RMS Gesamtausgangsleistung

Genießen Sie Musik aus verschiedenen Quellen

- Gleichzeitiges Wiedergeben und Aufladen Ihres iPods/iPhones/iPads
- DAB- und UKW-kompatibel für umfassenden Radio-Hörgenuss
- Wiedergabe von MP3/WMA-CD, CD und CD-RW
- USB Direct für MP3/WMA-Musikwiedergabe
- MP3 Link für tragbare Musikwiedergabe


Erstklassige Ausführung mit hochwertigen Materialien

- Aluminium-Gehäuse für ein hochwertiges Design

PHILIPS
sense and simplicity

Besonderheiten

ClariSound



ClariSound erweckt Ihre Lieblingsmusik durch reinen, detailgetreuen Sound mit einem Hauch von Wärme zu neuem Leben. Der oben aufgesetzte Hochtöner sorgt für hervorragende Klang-Klarheit, während der höchst effiziente glasfaserverstärkte Bass einen breiten Raumklang in jedem Zimmer garantiert. Die Soundleistung ist, dank der innovativen Bassreflexröhren-Technologie von Philips, durch tiefe klar definierte Bässe ausgeglichen. Ein Soft-Kalotten-Hochtöner sorgt für eine naturgetreue Stimm- und Instrumentalwiedergabe, sodass Sie alle dynamischen und gefühlvollen Nuancen des Originals in vollem Umfang genießen können.


Goldbeschichteter Lautsprecheranschluss



Der goldbeschichtete Lautsprecheranschluss garantiert gegenüber herkömmlichen Click-Fit-Verbindungen eine verbesserte Audiosignalübertragung. Der elektrische Signalverlust vom Verstärker zur Lautsprecherbox wird ebenfalls minimiert und

ermöglicht somit eine äußerst realistische Soundwiedergabe.

DAB- und UKW-kompatibel



Im Gegensatz zur analogen UKW-Übertragung ist DAB (Digital Audio Broadcasting) ein neues Verfahren zur digitalen Übertragung von Radiosignalen über ein Netz von terrestrischen Sendern. Es bietet dem Hörer mehr Auswahlmöglichkeiten und Informationen in kristallklarer Klangqualität ohne jegliches Rauschen. Dank dieser Technologie sucht sich der Empfänger automatisch das stärkste Signal. Bei DAB-Digitalsendern müssen Sie sich keine Frequenz mehr merken. Die Geräte werden nach Sendernamen eingestellt und müssen unterwegs auch nicht mehr neu eingestellt werden.

MP3 Link



MP3 Link ermöglicht die direkte Wiedergabe von MP3-Inhalten von einem tragbaren Media-Player. So können Sie Ihre Lieblingstitel in hervorragender Soundqualität auf Ihrem

Audiosystem genießen, indem Sie einfach nur Ihren tragbaren MP3-Player an das Audiosystem anschließen.

Abspielen und Aufladen von iPod/iPhone/iPad



Genießen Sie Ihre MP3-Lieblingsmusik, während Sie Ihr iPhone/iPad bzw. Ihren iPod laden! Die Dockingstation ermöglicht die direkte Verbindung des tragbaren Geräts mit dem Philips System, sodass Sie Ihre Lieblingsmusik mit erstklassigem Sound genießen können. Außerdem wird das iPhone/iPad bzw. der iPod während der Wiedergabe geladen, sodass Sie sich nicht um den Akkuladestatus sorgen müssen. Solange sich das tragbare Gerät in der Dockingstation befindet, wird es automatisch geladen.

USB Direct



Durch den direkten USB-Anschluss können Sie einfach Musik auf einem USB-Gerät auswählen und wiedergeben. Um Musik wiederzugeben oder Inhalte zu exportieren, stecken Sie das USB-Gerät einfach ein.

Daten

Ton

- Sinus-Ausgangsleistung (RMS): 2 x 80 W
- Verbesserung der Soundqualität: Höhen- und Bassregelung, Lautstärke, Digitaler Class "D" Verstärker

Lautsprecher

- Lautsprecher-Typen: Kalotten-Hochtöner
- Hauptlautsprecher: 133 mm Woofer, 2 Wege, Bassreflex-Lautsprechersystem, Abnehmbare Lautsprechergrills
- Lautsprecher-Erweiterung: goldbeschichtete Anschlussstecker

Audiowiedergabe

- Disc-Wiedergabemodi: Schnellvorlauf/-rücklauf, Nächste/Vorherige Titelsuche, Repeat/Shuffle/Programm
- Wiedergabemedien: CD, CD-R/RW, MP3-CD, WMA-CD, USB-Flashlaufwerk
- Docking-Wiedergabemodi: Wiedergabe und Pause, Schnellvorlauf und -rücklauf, Menü, Nach oben und Nach unten, Nächster und vorheriger Track
- USB-Direct-Wiedergabemodi: Wiedergabe/Pause, Schnellrücklauf/-vorlauf, Vorherige/Nächste, Wiederholen, Shuffle, Stopp
- Sonstiges: ID3-Tag Unterstützung

Tuner/Empfang/Übertragung

- DAB/DAB+: Info-Anzeige, Menü, Smart Scan
- Frequenzbänder: UKW-Stereo, UKW-Mono
- Programmspeicherplätze: 20
- RDS: Sendername, Programmtyp, Radio-Text, RDS-Uhrzeiteinstellung
- Verbesserung des Tuners: Einfache Einrichtung (Plug & Play), autom. digitales Tuning, autom. Scan

Anschlüsse

- Vordere/seitliche Anschlüsse: USB 2.0
- Kopfhörer: 6,3 mm
- Rückseitige Anschlüsse: Aux-Eingang, Lautsprecher links und rechts, Line-Ausgang, MP3 Link, DAB-Antenne

Komfort

- Alarme: CD-Alarm, Radioalarm, USB-Alarm, iPod-

Alarm

- Uhr: Auf dem Hauptbildschirm, Sleep Timer
- Displaytyp: VFD-Display
- Anzeige: DIM-Modus
- Ladegerät: iPad, iPhone, iPod
- Lademechanismus: Fach

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Netzkabel, 3,5 mm Stereo-Line-Eingangskabel, DAB-Antenne, Schnellstartanleitung
- Fernbedienung: 44-Weg-Fernbedienung mit 2 AAA-Batterien
- Benutzerhandbuch: Englisch, Deutsch, Französisch, Dänisch, Norwegisch, Italienisch

Abmessungen

- Breite des Hauptgeräts: 270 mm
- Höhe des Hauptgeräts: 146 mm
- Tiefe des Hauptgeräts: 295 mm
- Abmessungen Hauptlautsprecher (B x T): 180 x 282 mm
- Höhe des Hauptlautsprechers: 325 mm
- Verpackungsbreite: 750 mm
- Verpackungshöhe: 350 mm
- Verpackungstiefe: 340 mm
- Bruttogewicht: 16,5 kg
- Nettogewicht: 14,5 kg

Leistung

- Stromversorgung: 220 – 240 V, 50 Hz

iPod-kompatibel

- Kompatibel mit: iPod nano 1. Generation, iPod nano 2. Generation, iPod nano 3. Generation, iPod nano 4. Generation, iPod nano 5. Generation, iPod nano 6. Generation, iPod touch, iPod touch 3. Generation, iPod touch 4. Generation, iPod 5. Generation, iPod classic, iPod Mini

iPhone-Kompatibilität

- Kompatibel mit: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

iPad-Kompatibilität

- Kompatibel mit: iPad, iPad 2



Ausstellungsdatum
2011-08-23

Version: 1.1.6

12 NC: 8670 000 80471
EAN: 87 12581 61647 2

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com