



Philips BeNear
Schnurlostelefon

4000er Serie

Schwarz

CD4801B

Wir bringen Menschen einander näher

dank hervorragendem Klang

Die 4000er Serie bietet Ihnen hervorragenden Klang und bringt Sie Ihren Liebsten ganz nah, sogar wenn Sie nicht zusammen sein können. Die Verwendung von Schnurlos-Telefonen war noch nie so einfach wie mit Philips!

Erleben Sie hervorragende Klangqualität

- MySound: Persönliche Klangprofile
- Mobilteil mit Freisprecheinrichtung für mehr Gesprächskomfort

Genießen Sie absoluten Bedienkomfort

- 4,6 cm Vollgrafikdisplay (Weiß auf Schwarz)
- Anrufer-ID – Sehen Sie, wer anruft.
- Telefonbuch mit 100 Einträgen
- Bis zu 18 Stunden Gesprächszeit

Sparen Sie Energie

- EcoMode: Geringere Übertragungsleistung zwischen Mobilteil und Basisstation
- Niedriger Stromverbrauch: < 0,50 W im Standby-Modus

PHILIPS
sense and simplicity

Besonderheiten

MySound




Die Klangwahrnehmung ist subjektiv, und jede Person hat eigene Hörvorlieben. Aus diesem Grund können Sie sich mit MySound für eines von drei unterschiedlichen Profilen entscheiden und so ein ultimatives Hörerlebnis genießen: Clear - für beeindruckende Stimmklarheit Soft - für einen freundlichen und weichen Klang der Stimme Warm - für einen freundlicheren und wärmeren Klang der Stimme.

Mobilteil mit Freisprecheinrichtung



Die Freisprechfunktion schaltet die Stimme des Anrufers auf den integrierten Lautsprecher, wodurch Sie freihändig telefonieren und somit mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigen oder anderen das Mithören ermöglichen können.

Telefonbuch mit 100 Einträgen



Die Nummern Ihrer Lieben immer griffbereit: Speichern Sie bis zu 100 Namen in Ihrem Telefonbuch.

Geringer Energieverbrauch: < 0,50 W



Philips Telefone sparen Energie und sind besonders umweltschonend. Im Standby-Modus verbrauchen sie mittlerweile weniger als 0,50 W.

Anrufer-ID – Sehen Sie, wer anruft.



Anrufer-ID – Sehen Sie, wer anruft.

Bis zu 18 Stunden Gesprächszeit



Bis zu 18 Stunden Gesprächszeit

5,1 cm (2") Vollgrafikdisplay



4,6 cm Vollgrafikdisplay (Weiß auf Schwarz)

EcoMode: Geringere Übertragungsleistung



Diese Basisstation erkennt, wenn das Mobilteil in seine Station eingesetzt ist. So kann durch ein intelligentes, integriertes System die Sendeleistung kontinuierlich kontrolliert und optimiert werden, je nach Abstand zwischen Mobilteil und Basiseinheit. Das heißt, dass die Energieabgabe automatisch um bis zu 93 % reduziert wird, wenn sich das Mobilteil in der Nähe seiner Einheit befindet. Im ECO-Modus können Sie außerdem manuell eine Reduktion von 60 % der abgegebenen Energie einstellen.

Daten

Ton

- Klangprofil: MySound
- Geräuschreduzierung
- Lautstärkeregelung am Mobilteil
- Klingeltöne des Mobilteils: 10 polyphone Klingeltöne
- Freisprechen

Bild/Anzeige

- Display-Größe: 4,6 cm/1,8"
- Hintergrundbeleuchtung: Ja
- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Weiß
- Displaytyp: FSTN Weiß auf Schwarz (Umkehrung)

Komfort

- Raumüberwachung
- Datums-/Uhrzeitanzeige
- Wecker
- Bis zu 18 Stunden Gesprächszeit
- Bis zu 300 Stunden Standby-Zeit
- Ereignisanzeige am Mobilteil
- Tasten der Basisstation: Paging-Taste
- Akkuladeanzeige
- Ladezeit: 8 Stunden
- Signalstärkeanzeige
- Anruf-Management: Anklopfen, Anrufer-ID, Mikrofon-Stummschaltung, Anrufe in Abwesenheit, Empfangene Anrufe
- Beleuchtetes Tastenfeld
- Tastenton ein/aus
- Automatische Registrierung

- Mehrere Basisstationen (optional): 1
- Mehrere Mobilteile (optional): Bis zu 6

Speicherplatz

- Telefonbuch: 100 Namen und Nummern
- Umfang der Wahlwiederholungsliste: 20
- Anruferliste/Einträge: 50

Leistung

- Akkukapazität: 600 mAh
- Akkutyp: AAA, NiMH, wiederaufladbar
- Netzstrom: 100 bis 240 V AC, ~50/60 Hz
- Stromverbrauch: < 0,50 W

Sicherheit

- Verschlüsselung der Übertragung: Ja

Netzwerk-Funktionen

- Kompatibel: GAP

SAR-Wert

- Philips Mobilteile: < 0,1 W/kg

Umweltfreundliches Design

- EcoMode: automatisch und manuell

Abmessungen

- Abmessungen Basis: 101 x 43,5 x 102 mm (H x T x B)
- Abmessungen des Mobilteils: 161 x 46 x 29 mm (H x B x T)



Ausstellungsdatum
2011-08-29

Version: 3.16.6

12 NC: 8670 000 69378
EAN: 87 12581 56792 7

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com