



Philips
Teezubereiter

0,7 L, 1650 W

Holzbraun/cremeweiß



HD7310/60

Erlebe deinen Tee

Natürlich zubereitet, eine Wohltat mit vollem Aroma

Der intelligente Teezubereiter sorgt für eine optimale Entwicklung des Teearomas. Die Kombination einer speziell für Tee designten Teekanne, der natürlichen Zubereitung und Tee von Spitzenqualität, versichert ein einzigartiges Geschmackserlebnis.

Speziell für Tee entwickelt

- Großer Teefilter für optimales Aroma
- Doppelwandige Kanne hält Tee warm
- Reine Edelstahl für Filter und Kanne

Für echten Geschmack

- Optimale Temperatur und Ziehzeit
- Schnellwahltasten für beliebte Teesorten
- Persönliche Einstellungen für mehr Vielfalt beim Tee Genuss
- Spezieller Leuchtring

Eignet sich für alle Teesorten

- Alle Sorten losen Tees oder Teebeutel
- Oder testen Sie die vielfältige Auswahl an Premium-Tees von TeeGschwendner




PHILIPS
sense and simplicity

Teezubereiter
0,7 L, 1650 W Holzbraun/cremeweiß

HD7310/60

Besonderheiten

Großer Teefilter



Der große Filter und die runde Form des Teezubereiters gewährleisten die optimale Entwicklung des Teearomas.

Doppelwandige Kanne



Die doppelwandige Kanne des Teezubereiters hält Ihren Tee warm.

Materialien aus Edelstahl



Selbst die feinsten Aromen können sich entfalten, da nur sorgfältig ausgewählte Materialien verwendet werden, die zudem leicht zu reinigen sind.

Schnellwahltasten



Dank der vier Schnellwahltasten lassen sich die beliebtesten Teesorten wie Schwarz-, Grün-, Kräuter- oder Rooibuschtee schnell und einfach zubereiten. Wählen Sie einfach den Tee aus, den Sie trinken möchten, um ihn mit der optimalen Temperatur und Ziehzeit zuzubereiten.

Persönliche Einstellungen



Mit den persönlichen Einstellungen können Sie immer Ihre individuelle Temperatur und Ziehzeit auswählen. Einstellbare Temperatur: 60-100° C, Einstellbare Ziehzeit: 1-10 Min

Spezieller Leuchtring



Nach dem Einsetzen des Teefilters, fängt der Leuchtring nach und nach an zu leuchten, bis die optimale Ziehdauer zur Entstehung des vollen Teearomas erreicht ist und die Teeblätter entfernt werden können. Dadurch können Sie die Teeblätter immer rechtzeitig herausnehmen.

Alle Sorten losen Tees oder Teebeutel



Sie können jeden Ihrer Tees zubereiten. Der Teezubereiter ist am besten für losen Tee geeignet. Sie können aber auch Teebeutel verwenden.

Probieren Sie Tee von TeeGschwender



Die feinen Tees erhalten Sie online oder in entsprechenden Teeläden.



Daten

Entwurfsdaten

- Farbe(n): Holzbraun/cremeweiß
- Materialien: Edelstahl

Technische Daten

- Kapazität: 0,7 l
- Leistung: 1385 - 1650 W
- Spannung: 220 - 240 V
- Frequenz: 50 - 60 Hz

Abmessungen

- Produktmaße (B x T x H): 19,5 x 19,5 x 23 cm
- Verpackungsabmessungen (B x T x H):
36,5 x 20,5 x 23,5 cm

Service

- 2 Jahre weltweite Garantie



Ausstellungsdatum
2011-06-03

Version: 2.4.1

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen
Firmen.

www.philips.com