

Philips Immersive Sound
HD Home Entertainment-
System mit 360Sound



HTS9520

Sound mit Leidenschaft

Surround Sound aus allen Richtungen

Genießen Sie Ihr Kinoerlebnis zu Hause, und das überall im Raum. Die speziellen Lautsprecher mit 360Sound geben den Sound vorne und seitlich ab und füllen so den ganzen Raum mit Klang – genau wie im Kino!

Ultimatives Sounderlebnis

- 360Sound erfüllt den Raum mit Sound aus jedem Winkel
- DTS-HD und Dolby TrueHD für HiFi Surround Sound

Das gewisse Extra für Ihren Wohnraum

- Ikonische, kompakte Lautsprecher verleihen Ihrem Zuhause eine besondere Note
- Anspruchsvolles Design mit hochwertigem Aluminiumgehäuse


Genießen Sie Entertainment von verschiedensten Geräten

- Full HD und 3D Ready* für ein beeindruckendes 3D-Filmerlebnis
- DLNA-Netzwerkverbindung für Musik- und Videowiedergabe von Ihrem PC
- Net TV für beliebte Online-Dienste auf Ihrem Fernsehgerät

PHILIPS
sense and simplicity


Besonderheiten

360Sound



Im Gegensatz zu einem herkömmlichen 5.1 Home Entertainment-System verfügen die 360Sound-Satellitenlautsprecher über jeweils drei Lautsprecher, einen Frontlautsprecher und zwei zur Seite hin abstrahlende, die so angeordnet sind, dass Sie aus allen Richtungen vom beeindruckendem Surround Sound umgeben sind. Zusätzlich zum Prinzip der Dipole verwendet Philips einen eigenen Algorithmus, um den ergreifenden Soundeffekt noch zu verstärken. Dank hochwertiger akustischer Komponenten wie Soft-Kalotten-Hochtöner, Neodym-Magneten und Class D-Digitalverstärkern bietet 360Sound außergewöhnlichen Sound aus jedem Winkel. So können Sie in Ihrem eigenen Wohnzimmer ein echtes Kinoerlebnis genießen.


DTS-HD und Dolby TrueHD



DTS-HD Advanced Digital Out und Dolby TrueHD liefern optimalen Sound von Ihren Blu-ray Discs. Die Audiowiedergabe ist praktisch nicht zu unterscheiden vom Studio-Master. So hören Sie das, was Sie der Regisseur hören lassen wollte. DTS-HD Advanced Digital

Out und Dolby TrueHD vervollständigen Ihr hochauflösendes Home Entertainment-Erlebnis.

Ikonische, kompakte Lautsprecher



Ikonische, kompakte Lautsprecher verleihen Ihrem Zuhause eine besondere Note

Anspruchsvolles Design



Anspruchsvolles Design mit hochwertigem Aluminiumgehäuse

Full HD, 3D Ready



Lassen Sie sich durch dieses 3D-Fernsehgerät in Full HD von 3D-Filmen begeistern – in Ihrem eigenen Wohnzimmer. Active 3D verwendet die neueste Generation von schnell

umschaltenden Displays für realistische Tiefendarstellung und ein wirklichkeitsgetreues Filmerlebnis mit einer Full HD-Auflösung von 1080 x 1920. Wenn Sie das Bild betrachten, verwenden Sie eine spezielle Brille, bei der die rechte und linke Linse so geöffnet und geschlossen werden, dass ein alternatives Bild synchron angezeigt wird. So entsteht ein Full HD 3D-Fernseherlebnis. 3D-Filme auf Blu-ray-Discs bieten eine umfassende, hochwertige Auswahl an Inhalten. Die Blu-ray 3D-Funktion ist auf diesem System nach der Durchführung eines Softwareupdates verfügbar (besuchen Sie www.philips.com/blu-ray).

DLNA-Netzwerkverbindung



Die DLNA-Netzwerkverbindung bietet einen einfachen Zugriff auf eigene Fotos, Musik, Videos oder Filme auf Ihrem PC oder Heimnetzwerk. Dabei wird eine Ethernet (LAN)-Verbindung mit DLNA-Protokoll verwendet, die sicherstellt, dass DLNA-zertifizierte Produkte optimal zusammen funktionieren. Wenn Sie Ihr Fernsehgerät, Ihr Home Entertainment-System oder Ihren Blu-ray Disc-Player mit Ihrem Heimnetzwerk verbinden, können Sie auf die Informationen aller DLNA-zertifizierten Geräte zugreifen. Genießen Sie die Welt der Unterhaltung ganz einfach auf Knopfdruck – die intuitive Benutzerschnittstelle erleichtert Ihnen das Durchsuchen.

Daten

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: UKW-Antenne, Schnellstartanleitung, Fernbedienung, Benutzerhandbuch, Weltweite Garantiekarte, Batterien für Fernbedienung, HDMI-Kabel, Netzkabel
- Kompatible Zubehörteile: Wireless Rear Audio RWSS9500, USB-WiFi-Adapter WUB1110, iPod-Dock DCK3060, Fußbodenständer STS1300, Lautsprecherständer STS9500, Wandhalterung STS9510

Audio-Wiedergabe

- Komprimierungsformat: MP3, WMA, WAV
- MP3-Bitraten: 112 bis 320 Kbit/s
- Wiedergabemedien: Audio-CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD+R/-R DL, DVD-R/-RW, MP3-CD, USB-Flashlaufwerk, WMA-CD
- WMA-Bitraten: 48 bis 192 Kbit/s

Anschlussmöglichkeiten

- Vordere/seitliche Anschlüsse: High-Speed USB, MP3-Eingang, USB
- Rückseitige Anschlüsse: Komponenten-Videoausgang, Composite-Video-Ausgang (FBAS), Koaxialer Digital-Eingang, Optischer Digital-Eingang, Anschluss für Docking-Station, Easy-Fit-Lautsprecherstecker, UKW-Antenne, HDMI-Ausgang, Subwoofer-Ausgang, LAN, WiFi USB, Wireless Rear Audio

Komfort

- Multimedia: DLNA Media Browser, Net TV-Dienste

Abmessungen

- Abmessungen Center-Lautsprecher (B x H x T): 435 x 85 x 117 mm
- Gewicht des Center-Lautsprechers: 1,67 kg
- Tiefe des Front-Lautsprechers: 117 mm
- Höhe des Front-Lautsprechers: 247 mm
- Gewicht des Front-Lautsprechers: 1,17 kg
- Breite des Front-Lautsprechers: 99 mm
- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 560 x 554 x 400 mm
- Tiefe des hinteren Lautsprechers: 117 mm
- Höhe des hinteren Lautsprechers: 247 mm
- Gewicht des hinteren Lautsprechers: 1,17 kg
- Breite des hinteren Lautsprechers: 99 mm
- Abmessungen Gerät (B x H x T): 437 x 75 x 342 mm
- Gerätegewicht: 4,2 kg

- Abmessungen Subwoofer (B x H x T): 195 x 404 x 342 mm
- Gewicht des Subwoofers: 6,4 kg

Lautsprecher

- Center-Frequenzbereich: 150 bis 20.000 Hz
- Center-Lautsprecherchassis: 76 mm-Full-Range-Woofer
- Center-Lautsprecher-Impedanz: 4 Ohm
- Satellitenlautsprecher: Magnetisch abgeschirmte Vorderseite, Kabellose Rücklautsprecher
- Satellitenlautsprecher-Treiber: 2x 76 mm Full-Range-Woofer
- Satellitenlautsprecher-Frequenzber.: 150 bis 20.000 Hz
- Satellitenlautsprecher-Impedanz: 8 Ohm
- Subwoofer-Treiber: 1 x 165 mm Long-Throw-Woofer
- Subwoofer-Frequenzbereich: 40 bis 150 Hz
- Subwoofer-Impedanz: 4 Ohm
- Subwoofer-Typ: Passiv

Leistung

- Stromverbrauch: 100 W
- Stromversorgung: 220 bis 240 V, 50 Hz
- Standby-Stromverbrauch: < 0,3 W

Sound

- Sinus-Ausgangsleistung (RMS): 800 W
- Signal/Rausch-Verhältnis: > 65 dB
- Equalizer-Einstellungen: Action, Klassik, Konzert, Drama, Jazz, Neuigkeiten, Rock, Sport

Standbildwiedergabe

- Bildkomprimierungsformat: GIF, JPEG
- Bild-Verbesserung: Drehen, Diashow mit Musikwiedergabe, Zoom
- Wiedergabemedien: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB-Flashlaufwerk

Tuner/Empfang/Übertragung

- RDS: Sendername
- Frequenz-Bänder: UKW

Video-Wiedergabe

- Komprimierungs-Formate: AVCHD, avi, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MKV, MPEG4, WMV
- Wiedergabemedien: BD Video, BD-R/RE 2.0, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, USB-Flashlaufwerk, Video CD/SVCD
- Video-Wiedergabesystem: NTSC, PAL



Ausstellungsdatum
2010-06-04

Version: 5.3.7

12 NC: 8670 000 56431
EAN: 87 12581 51180 7

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

** Weitere Informationen finden Sie unter www.philips.com/blu-ray.