



Philips Streamium
Wi-Fi-Komponenten-HiFi-
System

Streamium



MCI900



Begeistert von Sound

Erleben Sie die Emotionen eines Live-Konzerts

Das MCI900 mit SoundSphere-Lautsprechern hat einen so natürlichen Klang, dass es sich anhört, als wären Sie live beim Konzert dabei. Es überzeugt durch elegantes Design und Merkmale wie 160 GB Festplattenspeicher, Internetradio, Farbdisplay und einfache Navigation.

Authentischer, lebendiger Sound

- SoundSphere für ein natürliches und umfassendes Sounderlebnis
- Aluminiumlautsprecher für HiFi-Sound in optimaler Qualität
- FullSound™ bringt Ihnen Ihr CD-Hörerlebnis wieder zurück.

Hervorragende Leistung

- Goldbeschichteter Lautsprecheranschluss für ausgezeichnete Signalübertragung
- 2 x 50 W RMS Hi-Fi-Sound mit digitalem Class "D"-Verstärker
- HDMI 1080p Upscaling bietet noch schärfere Bilder

All Ihre Musik in einem kabellosen System

- 160 GB Festplatte zum Speichern von bis zu 2000 Musikalben
- Tausende kostenloser Internet-Radiosender
- Kabelloses Streamen bzw. Übertragen von Musik und Fotos von Ihrem PC oder MAC

Ein unglaubliches Erlebnis

- LCD-Farbdisplay für komfortable Steuerung
- Wiedergabe von DVD, DivX®, MP3, AAC ohne DRM-Schutz, WMA, FLAC, OGG und JPG

PHILIPS
sense and simplicity

Besonderheiten

SoundSphere



Genießen Sie mit SoundSphere die Schönheit und Energie der Musik. Dank klarem und natürlichem Klang bietet Ihnen SoundSphere ein umfassendes Sounderlebnis. Der Live-Sound gibt Ihnen das Gefühl, live beim Konzert dabei zu sein. Jeder SoundSphere-Lautsprecher ist mit einem Hochtöner ausgestattet, der sich über der Lautsprecherbox befindet. Der Hochtöner gibt den Sound klarer und in alle Richtungen wieder. Eine präzise Einstellung der Frequenzweiche und sorgfältige Ausrichtung des Woofers sowie des Hochtöners garantieren maximale Störungsfreiheit und einen noch natürlicheren Sound.

FullSound™



Die innovative FullSound Technologie von Philips gibt akustische Details komprimierter Musik erheblich verbessert und realitätsgetreu wieder. Für unvergessliche Musik ohne jegliche Störung. FullSound basiert auf einem Audio-Nachbearbeitungsalgorithmus und kombiniert die Erfahrung von Philips in der Wiedergabe

von Musik mit der Leistungsfähigkeit der neuesten Generation digitaler Signalprozessoren (DSP). So erhalten Sie einen satteren Bass mit verbesserter Tiefenschärfe und Wirkung sowie eine glasklare Sprach- und Instrumentenwiedergabe. Entdecken Sie Ihre komprimierte Musik neu! Die wirklichkeitsgetreue Klangqualität wird Sie mitreißen.

Kostenlose Internet-Radiosender



Mit Streamium bleiben Sie dank Tausender kostenloser Internetradiosender weltweit immer auf dem Stand der Dinge. Verbinden Sie Ihr Streamium mit dem Internet, und hören Sie über Ihr Audiosystem Ihre Lieblingsprogramme aus dem Internet – ohne Ihren PC einzuschalten.


160 GB Festplatte für 2000 Alben



Dank der großen Festplattenspeicherkapazität von 160 GB können Sie digitale Musikdateien (bis zu 2000 Musikalben) von Ihrem PC/MAC

müheles speichern. Das System ist platzsparend, verfügt über intelligente Musikverwaltung und ermöglicht schnellen Zugriff – und das alles an einem Ort.

2 x 50 W RMS Hi-Fi-Sound/Class D



Erfüllen Sie den Raum mit Ihrer Lieblingsmusik mit der 2 x 50 W RMS-Ausgangsleistung und dem Class-D Digital Verstärker. Der Verstärker empfängt ein analoges Signal, wandelt es in ein digitales Signal um und verstärkt es. Anschließend erhält das Signal in einem Demodulationsfilter seine endgültige Form. Der verstärkte digitale Ausgang bietet alle Vorteile digitaler Audiosignale, einschließlich der verbesserten Tonqualität. Der Verstärker weist anders als herkömmliche AB-Verstärker einen Wirkungsgrad von über 90 % auf. Ergebnis ist ein leistungsfähiger Verstärker mit minimalem Platzbedarf.

Daten

Sound

- Equalizer-Einstellungen: Neutral
- Verbesserung der Soundqualität: Höhen- und Bassregelung, Digitaler Class "D" Verstärker
- Lautstärkeregelung: Lautstärke erhöhen/verringern
- Ausgangsleistung: 2 x 50 W RMS

Lautsprecher

- Hauptlautsprecher: SoundSphere, 2 Wege, Abnehmbare Lautsprechergrills

Speichermedien

- Festplattenkapazität: 160 GB
- Typ: USB-Festplatte (Extern)

Audio-Wiedergabe

- Komprimierungsformat: MP3, WMA, nicht DRM AAC (m4A), eAAC+, FLAC, Ogg Vorbis
- Wiedergabemedien: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB-Flashlaufwerk
- Lademechanismus: Einschub, Motorisiert
- Abtastraten: 8 - 48 kHz (MP3)
- PC-Link-Wiedergabemodus: MP3-Streaming über Netzwerk, Kabellose WiFi-Verbindung
- USB Direct-Modi: Play/Pause, Previous/Next, Repeat, Shuffle, Stop
- Disc-Wiedergabemodi: Schnellvorlauf/Schnellrücklauf, Nächste/Vorherige Titelsuche, Repeat Play, Shuffle-Wiedergabe
- Festplatten-Wiedergabemodus: Album, Alle Titel, Genre, Playlist, Gleicher Künstler, Gleiche Gattung
- ID3-Tag Unterstützung
- Internet-Radio
- MP3-Bitraten: 8 bis 320 kbit/s und VBR
- WMA-Bitraten: bis zu 192 kbit/s, CBR/VBR

Tuner/Empfang/Übertragung

- Autom. digitales Tuning
- RDS: Programmtyp, Radio-Text, RDS-Uhrzeiteinstellung, Sendername
- Frequenz-Bänder: UKW Stereo
- Verbesserung des Tuners: Automatische Speicherung

Bild/Anzeige

- Bildoptimierung: Video Upsampling, Video Upscaling, Hochauflösend (720p, 1080i, 1080p)

Video-Wiedergabe

- Disc-Wiedergabemodi: A-B Wiederholen, Winkel, Discmenü, Schnellrücklauf, Schnellvorlauf, OSD, Wiedergabe vom letzten Stopp forts., Slow Motion, Zoom
- Wiedergabemedien: DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Picture CD, Video CD/SVCD

Standbildwiedergabe

- Wiedergabe auf dem Gerät: JPEG über USB, Übertragung von PC

- Wiedergabemedien: Picture CD auf Fernsehgerät
- Bildkomprimierungsformat: JPEG

Anschlussmöglichkeiten

- Weitere Anschlüsse: Ethernet, Koaxialer digitaler Audio-Ausgang
- Kopfhörer: 3,5 mm
- Kabellose Verbindungen: Wireless LAN (802.11g), Wireless LAN (802.11b), Wireless LAN (802.11n)
- Kabelloses UP&P (Universal Plug & Play): Aktiviert
- Kabelgebundenes LAN: Ethernet (RJ 45) 1 x
- Verschlüsselung/Sicherheit: WEP, 128 bit, WEP, 64 bit, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
- Antenne: UKW-Dipol
- Audio-Anschlüsse: Analoger Audio-Eingang (L/R), Analoger Audio-Ausgang (L/R)
- USB: USB-Host
- Analoger Video-Ausgang: Komponenten Y Pb Pr (Cinch), Composite FBAS (Cinch gelb)
- Videoausgang - Digital: HDMI

Komfort

- Displaytyp: LCD
- Hintergrundbeleuchtung
- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Weiß
- OSD-Bildschirmdisplay-Sprachen: Englisch, Niederländisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Schwedisch
- Eco Power Standby: 1 W
- Kopfhöreranschluss
- Uhr: Auf dem Hauptbildschirm, Internet-Zeit
- Alarmer: Alarmton, CD-Alarm, Radioalarm, Sleep Timer, Festplatten-Alarm
- Verbesserte Display-Eigenschaften: Helligkeitsregler
- Anzeige: DIM-Modus

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Netzkabel, Composite-Videokabel (Y), UKW-Antenne, Weltweite Garantiekarte
- Batterien: 2 AAA-Batterien
- Schnellstartanleitung: Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch, Norwegisch, Finnisch, Schwedisch, Portugiesisch, Dänisch, Russisch
- Fernbedienung: 1-Weg-Fernbedienung
- Benutzerhandbuch: Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch, Norwegisch, Schwedisch, Finnisch, Portugiesisch, Dänisch, Russisch (in HDD)

Abmessungen

- Abmessungen Hauptlautsprecher (B x H x T): 175 x 354 x 202 mm
- Abmessungen Gerät (B x H x T): 251 x 202 x 251 mm
- Gerätegewicht: 12,50 kg

Leistung

- Stromversorgung: 50 Hz, 200 bis 240 V



Ausstellungsdatum
2010-07-13

Version: 14.1.6

12 NC: 8670 000 51221
EAN: 87 12581 47491 1

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com