



Philips  
Kaffeautomat

Glas

Aroma Swirl Weiß/Lavendel



HD7562/40



## Voller Kaffeegenuss bis zum letzten Tropfen

Aroma Swirl zirkuliert den Kaffee für optimalen Geschmack

Eleganter Kaffeautomat mit Aroma Swirl: Durch eine intelligente Düse in der Kaffeekanne wird Ihr Kaffee zirkuliert. Dadurch wird das Aroma in der Kanne optimal verteilt.

### Genießen Sie ein reichhaltiges Aroma

- Aroma Swirl zirkuliert den Kaffee für ein optimales, gleichmäßiges Kaffeearoma
- Durchlauferhitzer garantiert perfektes Kaffeearoma
- Aroma-Kanne verhindert ein Entweichen des Kaffeearomas


### Einfachheit pur

- Tropf-Stopp-Funktion zum beliebigen Unterbrechen des Brühvorgangs
- Bruchschutzring verhindert, dass die Kanne zerbricht
- Die Leuchte zeigt an, dass der Kaffeautomat eingeschaltet ist.
- Spülmaschinenfeste Teile für einfache Reinigung
- Transparenter Wasserbehälter für einfache Kontrolle des Wasserstands
- Abnehmbarer, ausschwenkbarer Filter zum einfachen Füllen und Reinigen
- Für eine einfache Aufbewahrung des Kabels

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Besonderheiten

### Aroma Swirl



Durch die Aroma Swirl-Funktion wird der Kaffee zirkuliert und das Aroma optimal verteilt.

### Superschnelle Kaffeezubereitung

Optimales Aroma dank extrem schneller Pumpe.

### Tropf-Stopp



Tropf-Stopp-Funktion zum beliebigen Unterbrechen des Brühvorgangs.

### Bruchschutzring

Bruchschutzring verhindert, dass die Kanne zerbricht.

### Beleuchteter Ein-/Ausschalter



Die Leuchte zeigt an, dass der Kaffeeautomat eingeschaltet ist.

### Aromakanne

Aroma-Kanne verhindert ein Entweichen des Kaffeearomas.

### Spülmaschinenfeste Teile

Spülmaschinenfeste Teile für einfache Reinigung.

### Wasserstandsanzeige



Transparenter Wasserbehälter für einfache Kontrolle des Wasserstands.

### Abnehmbarer, ausschwenkbarer Filter

Abnehmbarer, ausschwenkbarer Filter zum einfachen Füllen und Reinigen.

### Kabelaufwicklung



Für eine einfache Aufbewahrung des Kabels.

## Daten

### Entwurfsdaten

- Gewicht des Gerätes: 1,6 kg
- Materialien: Kanne aus Polypropylen/Glas
- Abmessungen (L x B x H): 223 x 256 x 358 mm
- Farbe(n): Lavendel & Weiß
- Gewicht (einschließlich Verpackung): 2,1 kg

### Allgemeine Daten

- Kabelaufwicklung
- Anti-Rutsch-Füße
- Transparenter Wasserbehälter
- Beleuchteter Ein-/Ausschalter
- Abnehmbarer, ausschwenkbarer Filter
- Tropf-Stopp
- Spülmaschinenfeste Teile
- Aromakanne

### Zubehör

- Aromakanne

### Technische Daten

- Leistung: 1000 W
- Spannung: 220 - 240 V
- Frequenz: 50/60 Hz
- Kabellänge: 0,85 M
- Kapazität: 1,2/10-15 Liter / Tassen
- Brühdauer: <10 Minute(n)



Ausstellungsdatum  
2010-09-29

Version: 2.0.1

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)