



Philips
Haarschneider Plus

Mit Konturenkamm

QC5330



Maximale Präzision, minimaler Aufwand

Optimierte Konturenanpassung

Dieser wiederaufladbare Haarschneider garantiert dank seines patentierten Kamms mit Konturenanpassung und leicht einstellbaren Schnittlängen angenehme und gleichmäßige Ergebnisse. Die Schneideleistung und Präzision bei sind besser denn je.

Maximale Präzision, minimaler Aufwand

- Einstellbare Führungskämme für besonderen Komfort
- Effizientes Leistungssystem: 8 Stunden/45 Minuten
- Hohe Präzision: 20 präzise einstellbare Schnittlängen
- Mehrzweckdisplay: Anzeige für Laden des Akkus und bei vollständiger Aufladung


Für einen perfekten und gleichmäßigen Haarschnitt

- Optimierter Konturenkamm für Schnelligkeit und Komfort
- Abgerundete Klingen und Kämme zum Schutz vor Kratzern

PHILIPS
sense and simplicity

Besonderheiten

Einstellbare Führungskämme



Durch die einstellbaren Führungskämme können die Schnittlängen ganz einfach eingestellt werden, ohne dafür die Aufsätze auswechseln zu müssen. 2 Kämme für 3 bis 40 mm.

Komfortabler und gleichmäßiger Haarschnitt



Der patentierte 2D-Kamm passt sich den Konturen Ihres Kopfes an, und sorgt so für ein einfaches, komfortables und schnelles Schneiden der Haare.

Hautschonendes und sanftes Schneiden der Haare



Obwohl die Schneideleistung verbessert wurde, sind die Klingen und Kämme zum zusätzlichen Schutz abgerundet für ein sanftes und komfortables Schneiden der Haare. So werden Kratzer auf der Haut sowie kleine Verletzungen und Schnitte vermieden.

Effizientes Leistungssystem



8 Stunden Ladezeit sorgen für bis zu 45 Minuten Laufzeit.

Ladestandsanzeige

Eine Display-Leuchte blinkt, um anzuzeigen, dass der Akku geladen wird, und leuchtet durchgehend, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.

Daten

Schneidesystem

- Schnittbreite: 41 mm
- Anzahl der Schnittlängen: 20
- Verfügbare Schnittlängen: 3 – 40 mm
- Präzision (Größe der Schnittstufen): 2 mm
- Selbstschärfende Edelstahlklingen
- Keine Wartung - ölungsfrei

Bedienungsfreundlichkeit

- Anzeige: Ladestandsanzeige
- Einstellbare Führungskämme

Leistungssystem

- Akkutyp: NiMH
- Ladezeit: 8 Stunden
- Laufzeit: 45 Minuten

Design

- Form: Ergonomisch

Zubehör

- Reinigungsbürste

Service

- 2 Jahre weltweite Garantie



Ausstellungsdatum
2011-01-06

Version: 3.1.1

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com