

Philips Avance Collection
Entsafter

800 W

Besonders große Einfüllöffnung

HR1871/00



Maximale Ausbeute - Minimale Reinigung.

10 % mehr Saft* und eine schnelle Reinigung in nur einer Minute!

Dieser Entsafter presst jetzt noch mehr Saft aus Obst und Gemüse. Dank des innovativen, schnell zu reinigenden Siebs und des integrierten Fruchtfleischbehälters war die Reinigung noch nie so einfach wie jetzt. Gönnen Sie sich jeden Tag gesunde selbstgemachte Säfte!

Obst und Gemüse werden bis zum letzten Tropfen ausgepresst

- Bis zu 2,5 Liter Saft auf einmal
- Kein Vorschneiden der Zutaten dank der XXL Einfüllöffnung
- 2 Geschwindigkeiten für weiches oder hartes Obst und Gemüse
- Entsaften Sie mit dem starken 800 W-Motor auch die schwierigsten Zutaten

Schnelle und einfache Reinigung

- Innovatives, schnell zu reinigendes Sieb
- Fruchtfleischbehälter für eine einfache Entsorgung
- Glatte Oberflächen und einfach zu reinigende Materialien
- Alle abnehmbaren Teile sind spülmaschinenfest.

Bedienungsfreundlich

- Tropf-Stopp-Ausgießer-Aufsatz verhindert ein Tropfen auf Ihre Arbeitsplatte
- Ausgießer-Aufsatz – zum direkten Entsaften in Ihr Glas
- Schnelles und einfaches Zusammensetzen der Teile
- Rezeptheft mit vielen leckeren Saftrezepten

PHILIPS

sense and simplicity

Besonderheiten

Bis zu 2,5 Liter Saft auf einmal



Dank des innovativen Entsaftungssystems mit dem umgedrehten Sieb kann der Entsafter bis zu 10 % mehr Saft pressen*. Abhängig von der Gemüse- oder Obstart können außerdem bis zu 2,5 Liter Saft in einem Durchgang gepresst werden, ohne dass der Fruchtfleischbehälter entleert werden muss.

Schnelle Reinigung des Siebs



Dank der innovativen Technologie bleiben die Gemüse- und Obstfasern nicht so leicht im Sieb hängen. Das schnell zu reinigende Sieb kann sogar mit einem herkömmlichen Schwamm gesäubert werden.

Integrierter Fruchtfleischbehälter



Das Fruchtfleisch sammelt sich nur dort, wo es hingehört, nämlich im Fruchtfleischbehälter.

Daher müssen Sie das Fruchtfleisch nicht mehr von anderen Teilen wie z. B. dem Deckel zu entfernen. Dank des runden Designs und der glatten Oberflächen ohne Ecken und Winkel lässt sich das Fruchtfleisch leicht entfernen und der Behälter viel einfacher reinigen.

Tropf-Stopp



Verwenden Sie den Tropf-Stopp-Ausgießer, um das Tropfen zu vermeiden. Der Ausgießer ist sehr leicht zu reinigen, da er abnehmbar ist und aus spülmaschinenfestem Material besteht.

Ausgießer-Aufsatz



Wenn Sie den ausgepressten Saft lieber direkt in ein Glas geben wollen, verwenden Sie den Ausgießer-Aufsatz, um Spritzer auf der Arbeitsplatte zu vermeiden.

Besonders große Einfüllöffnung



Der mit 80 mm extra weite Einfüllstutzen ermöglicht auch das Entsaften großer Früchte und Gemüse, wie z. B. von Äpfeln, Karotten und roter Beete, ohne vorheriges Zerkleinern.

Schnelles und einfaches Zusammensetzen



(leer)

Spülmaschinenfeste Teile



Alle abnehmbaren Teile sind spülmaschinenfest.

Daten

Zubehör

- Saftbehälter
- Ausgießer-Aufsatz

Entwurfsdaten

- Material Gehäuse: Edelstahl
- Deckel: SAN
- Fruchtfleischbehälter und Stopfer: PP
- Ausgießer: Edelstahl
- Farbe(n): Tiefschwarz und Edelstahl

Abmessungen

- Produktgewicht: 5,2 kg

Allgemeine Daten

- Tropf-Stopp

- Integrierte Kabelaufwicklung
- Anti-Rutsch-Füße
- Rezeptbuch
- Sicherheitsklemmen
- Geschwindigkeiten: 2

Technische Daten

- Saftbehälter: 1500 ml
- Kabellänge: 1 M
- Einfüllöffnung: 80 mm
- Frequenz: 50/60 Hz
- Leistung: 800 W
- Fruchtfleischbehälter: 1,6 l
- Spannung: 220 - 240 V



Ausstellungsdatum
2011-06-17

Version: 1.0.1

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen
Firmen.

www.philips.com

* Im Vergleich zum Nr. 1 Entsafter von Philips, dem HR1861