



Philips Aluminium
Collection
Wasserkocher

1,5 l, 2400 W

Blau erleuchteter Sockel
Aluminium



HD4690/00

Kristallklar

Bester langlebiger Anti-Kalk-Filter auf dem Markt

Wasserkocher mit kratz- und fleckenbeständigem Aluminium-Gehäuse. Dank modernem Filtersystem gelangen keine Kalkablagerungen in Ihre Tasse und der Wasserkocher bleibt kalkfrei. Ein eleganter blauer Leuchtring leuchtet am Aufheizsockel, wenn der Wasserkocher eingeschaltet ist.

Einfache Handhabung

- Federbelasteter Deckel mit großer Öffnung zum einfachen Füllen und Reinigen
- Gut lesbare Wasserstandsanzeigen auf beiden Seiten
- Sobald das Wasser kocht, ertönt ein akustisches Signal.
- Lichtring leuchtet bei eingeschaltetem Wasserkocher
- Der ergonomische Griff passt sich perfekt jeder Hand an
- Kabelaufwicklung für einf. Aufbewahrung
- Kabellose 360°-Pirouettenbasis für komfortables Anheben und Abstellen

Kochend heißes Wasser in Sekundenschnelle, einfaches Reinigen

- Flaches Hezelement für schnelles Kochen und einfache Reinigung
- Dreifacher Anti-Kalk-Filter für sauberes Wasser

Sichere Handhabung

- Kühle Oberfläche für sichere Handhabung
- Vier-Wege-Sicherheitssystem



PHILIPS
sense and simplicity

Wasserkocher
1,5 l, 2400 W Blau erleuchteter Sockel Aluminium

Besonderheiten

Beleuchteter Lichtring



Blauer Lichtring leuchtet am Aufheizsockel, wodurch der Wasserkocher noch eleganter aussieht und anzeigt, dass er eingeschaltet ist.

Federbelasteter Deckel



Deckel mit großer Öffnung zum einfachen Füllen und Reinigen, der jeglichen Kontakt mit Dampf verhindert.

Ergonomischer Griff für jede Hand



Der ergonomische Griff passt sich perfekt jeder Hand an, für eine einfache Handhabung.




Ausstellungsdatum
2010-12-23

Version: 4.0.1

12 NC: 0000 000 00000

Kabelaufwicklung für einf. Aufbewahrung



Das Kabel kann um die Basis gewickelt werden; so findet der Wasserkocher einfach in Ihrer Küche Platz.

Kabellose 360°-Pirouettenbasis



Kabellose 360°-Pirouettenbasis für komfortables Anheben und Abstellen.

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

HD4690/00

Daten

Entwurfsdaten

- Farbe(n): Aluminium
- Materialien: Heizelement: Edelstahl, Gehäuse: Edelstahl, Schalter & Zubehörhalter: Polypropylen
- Gewicht des Gerätes: 1,65 kg

Allgemeine Daten

- Kabellos
- Anti-Rutsch-Füße
- Ergonomischer Griff
- Einfaches Einfüllen über den Ausgießer
- Weit aufklappbarer Deckel
- Kabelaufwicklung
- Automatische Abschaltung
- Trockengehschutz
- 360°-Gerätefuß
- Einfüllen durch Deckelöffnung oder Ausgießer
- Flaches Heizelement

Technische Daten

- Leistung: 2400 W
- Kapazität: 1,5 l
- Kabellänge: 0,75 M
- Spannung: 220 - 240 V
- Frequenz: 50 - 60 Hz

Abmessungen

- Produktmaße (B x T x H): 16,2 x 27,7 x 23,6 cm
- Verpackungsabmessungen (B x T x H): 27,3 x 22,6 x 31,8 cm

Service

- 2 Jahre weltweite Garantie