

Philips SoundBar  
Home Entertainment-  
System mit Ambisound

Kompatibel mit kabellosen

Netzwerken



HTS9140

## Begeistert von Sound

Einzigartiger Surround Sound ohne Kabelgewirr

Genießen Sie kinogleichen Mehrkanal-Surround Sound ohne störende Lautsprecher und Kabel. Philips SoundBar mit Ambisound beinhaltet ein komplettes Home Entertainment-System, inklusive High Definition Blu-Ray Disc-Wiedergabe, in einer einzigen Komponente.

### Ultimatives Sounderlebnis

- Ambisound für Surround Sound mit weniger Lautsprechern
- DTS-HD und Dolby TrueHD für HiFi Surround Sound

### Das gewisse Extra für Ihren Wohnraum

- SoundBar-Design mit optimaler Passform für Flachbildfernseher ab 102 cm
- Schlankes und exklusives Design aus hochwertigem gebürstetem Aluminium


### Genießen Sie Entertainment von verschiedensten Geräten

- Full HD und 3D Ready\* für ein beeindruckendes 3D-Filmerlebnis
- Kompatibel mit kabellosen Netzwerken für perfektes Entertainment
- DLNA-Netzwerkverbindung für Musik- und Videowiedergabe von Ihrem PC
- Net TV für beliebte Online-Dienste auf Ihrem Fernsehgerät

**PHILIPS**  
sense and simplicity


## Besonderheiten

### Ambisound




Die Ambisound-Technologie bietet perfekten Mehrkanal-Surround-Sound mit weniger Lautsprechern. Sie sorgt für ein unvergessliches 5.1-Klangerlebnis ohne die Einschränkungen durch Sitzposition, Raumdesign und -größe oder durch eine Vielzahl an Kabelverbindungen und Lautsprechern. Aufgrund des Zusammenspiels von psychoakustischem Phänomen, der Array-Signalverarbeitung und der präzisen Positionierung der Lautsprecher-Treiber liefert Ambisound mehr Klang mit weniger Lautsprechern.

### DTS-HD und Dolby TrueHD




DTS-HD Advanced Digital Out und Dolby TrueHD liefern optimalen Sound von Ihren Blu-ray Discs. Die Audiowiedergabe ist praktisch nicht zu unterscheiden vom Studio-Master. So hören Sie das, was Sie der Regisseur hören lassen wollte. DTS-HD Advanced Digital Out und Dolby TrueHD vervollständigen Ihr hochauflösendes Home Entertainment-Erlebnis.

### SoundBar-Design (102 cm)



Das SoundBar-System verleiht jedem Wohnzimmer einen Hauch von Raffinesse und Eleganz. Obwohl es für Flachbildfernseher mit einem Bildschirm ab 102 cm entwickelt wurde, passt es auch hervorragend unter jeden anderen Flachbildfernseher und bildet mit Ihrem Flat TV, Ihrer Inneneinrichtung und Ihrem Lifestyle eine Einheit.

### Schlankes und exklusives Design



Schlankes und exklusives Design aus hochwertigem gebürstetem Aluminium


### Full HD, 3D Ready



Lassen Sie sich durch dieses 3D-Fernsehgerät in Full HD von 3D-Filmen begeistern – in Ihrem eigenen Wohnzimmer. Active 3D verwendet die neueste Generation von schnell umschaltenden Displays für realistische Tiefendarstellung und ein wirklichkeitsgetreues Filmerlebnis mit einer Full HD-Auflösung von 1080 x 1920. Wenn Sie das Bild betrachten, verwenden Sie eine

spezielle Brille, bei der die rechte und linke Linse so geöffnet und geschlossen werden, dass ein alternatives Bild synchron angezeigt wird. So entsteht ein Full HD 3D-Fernseherlebnis. 3D-Filme auf Blu-ray-Discs bieten eine umfassende, hochwertige Auswahl an Inhalten. Die Blu-ray 3D-Funktion ist auf diesem System nach der Durchführung eines Softwareupdates verfügbar (besuchen Sie [www.philips.com/blu-ray](http://www.philips.com/blu-ray)).

### Kompatibel mit kabellosen Netzwerken



Kompatibel mit kabellosen Netzwerken für perfektes Entertainment

### DLNA-Netzwerkverbindung



Die DLNA-Netzwerkverbindung bietet einen einfachen Zugriff auf eigene Fotos, Musik, Videos oder Filme auf Ihrem PC oder Heimnetzwerk. Dabei wird eine Ethernet (LAN)-Verbindung mit DLNA-Protokoll verwendet, die sicherstellt, dass DLNA-zertifizierte Produkte optimal zusammen funktionieren. Wenn Sie Ihr Fernsehgerät, Ihr Home Entertainment-System oder Ihren Blu-ray Disc-Player mit Ihrem Heimnetzwerk verbinden, können Sie auf die Informationen aller DLNA-zertifizierten Geräte zugreifen. Genießen Sie die Welt der Unterhaltung ganz einfach auf Knopfdruck – die intuitive Benutzeroberfläche erleichtert Ihnen das Durchsuchen.

# Daten

## Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Batterien für Fernbedienung, UKW-Antenne, HDMI-Kabel, Schnellstartanleitung, Fernbedienung, Benutzerhandbuch, Weltweite Garantiekarte, Wandhalterung
- Kompatible Zubehörteile: USB-WiFi-Adapter WUB1110, iPod-Dock DCK3060, Fußbodenständer STS1300

## Audio-Wiedergabe

- Komprimierungsformat: MP3, WAV, WMA
- MP3-Bitraten: 32 bis 256 Kbit/s und VBR
- Wiedergabemedien: Audio-CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB-Flashlaufwerk, MP3-CD, WMA-CD

## Anschlussmöglichkeiten

- Vordere/seitliche Anschlüsse: High-Speed USB, MP3-Eingang
- Rückseitige Anschlüsse: Aux-Eingang, Komponenten-Videoausgang, Composite-Video-Ausgang (FBAS), Ethernet, UKW-Antenne, HDMI-Ausgang, Subwoofer-Ausgang, Anschluss für Docking-Station, Digitaler Koaxialeingang, Optischer Digitaleingang, WiFi USB

## Komfort

- Multimedia: DLNA Media Browser, Net TV-Dienste

## Abmessungen

- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 1044 x 404 x 393 mm
- Abmessungen Gerät (B x H x T): 955 x 155 x 96 mm
- Abmessungen Subwoofer (B x H x T): 196 x 395 x 342 mm
- Gewicht des Subwoofers: 6,03 kg

## Lautsprecher

- Lautsprecher-Typen: In Haupteinheit integriert
- Center-Lautsprecher-Impedanz: 4 Ohm
- Satellitenlautsprecher-Frequenzbereich: 150 bis 20 k Hz
- Satellitenlautsprecher-Impedanz: 6 Ohm
- Subwoofer-Frequenzbereich: 20 bis 150 Hz

- Subwoofer-Impedanz: 4 Ohm
- Subwoofer-Typ: Passiv

## Bild/Anzeige

- D/A-Konverter: 12 Bit, 150 MHz
- Bild-Verbesserung: Hochauflösend (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Video Upscaling

## Leistung

- Stromverbrauch: 115 W
- Stromversorgung: 220 bis 240 V, 50 Hz
- Standby-Stromverbrauch: < 0,22 W

## Sound

- D/A-Konverter: 24 Bit, 96 kHz
- Frequenzgang: 20 bis 20.000 Hz
- Signal/Rausch-Verhältnis: > 65 dB
- Verbesserung der Soundqualität: Digitaler Class "D" Verstärker, Nachtmodus, Dolby Virtual Lautsprecher
- Soundsystem: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Ambisound, Dolby True HD
- Equalizer-Einstellungen: Action, Klassik, Konzert, Drama, Spiele, Jazz, Neuigkeiten, Party, Rock, Sport
- Gesamtleistung (RMS): 600 W

## Standbildwiedergabe

- Bildkomprimierungsformat: JPEG, GIF
- Bild-Verbesserung: Drehen, Diashow mit Musikwiedergabe, Zoom
- Wiedergabemedien: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB-Flashlaufwerk

## Tuner/Empfang/Übertragung

- Anzahl voreingestellter Audiokanäle: 40
- RDS: Sendername
- Frequenz-Bänder: UKW

## Video-Wiedergabe

- Komprimierungs-Formate: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, XviD, AVCHD, MKV, avi
- Wiedergabemedien: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Video CD/SVCD, BD Video, BD-R/RE 2.0
- Video-Wiedergabesystem: NTSC, PAL



Ausstellungsdatum  
2010-06-09

Version: 6.2.10

12 NC: 8670 000 59454  
EAN: 87 12581 52158 5

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Weitere Informationen finden Sie unter [www.philips.com/blu-ray](http://www.philips.com/blu-ray).