

Philips  
Bügel-Headset

SHL9705A



## Klarer Sound, automatische Anpassung

### Mit Deluxe-FloatingCushions

Flach faltbares und leichtes Aluminium-Gehäuse für ein exzellentes Hörerlebnis unterwegs. Die 40 mm großen Studio-Lautsprecher mit Deluxe-FloatingCushions, durch die die Ohrmuscheln in alle Richtungen angepasst werden können, sorgen für hervorragenden Sound und perfekten Sitz

#### Speziell für Sie und Ihren Lifestyle entwickelt

- Deluxe-Schaumstoff-FloatingCushions für komfortablen Sitz
- Leicht mit äußeren Ohrmuscheln aus robustem Aluminium
- Extraweiche Ohrpolster mit Geräuschisolierung

#### Für besten Musikgenuss

- 40 mm Lautsprechertreiber garantieren optimale Soundleistung
- Präziser Klang von hervorragendem Lautsprecher

#### Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten

- Mikrofon und Anruftaste integriert
- Personalisieren Sie den Sound und die Taste über die Philips Headset App

#### Jederzeit startklar

- Ein 1,2 m langes Kabel, ideal für den Gebrauch im Freien
- Goldbeschichteter Stecker (24-Karat) für zuverlässige Verbindung
- Flach zusammenklappbar und einfach zu tragen

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Daten

### Verpackungsmaße

- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 19,5 x 20 x 5,5 cm
- Nettogewicht: 0,1545 kg
- Bruttogewicht: 0,306 kg
- Eigengewicht: 0,1515 kg
- EAN: 87 12581 63749 1
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- Verpackungsart: Blister

### Außenkarton

- Außenkarton (L x B x H): 21,5 x 18,3 x 21,2 cm
- Nettogewicht: 0,4635 kg
- Bruttogewicht: 1,148 kg
- Eigengewicht: 0,6845 kg
- GTIN: 1 87 12581 63749 8
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 3

## Besonderheiten

### 1,2-m-Kabel

Die ideale Kabellänge ermöglicht den einfachen Transport des Geräts.

### Goldbeschichteter Stecker, 24-Karat

Die Beschichtung des Steckers mit dem Edelmetall bietet Ihnen eine zuverlässigere Verbindung für eine bessere Audioqualität.

### 40 mm Lautsprecher

Dank der dynamischen 40 mm Lautsprecherstreiber bietet dieser Kopfhörer eine kristallklare Soundleistung mit sattem Bass.

### Für langen Tragekomfort

Durch die luxuriösen extraweichen Ohrpolster können Sie Ihre Kopfhörer beliebig lange tragen, ohne dass diese unbequem werden.

### Deluxe-FloatingCushions

Das innovative Deluxe-FloatingCushion-Design ermöglicht eine automatische Anpassung der Ohrpolster in alle Richtungen. So wird das traditionelle C-Scharnier überflüssig. Das Ergebnis ist ein einheitliches Design, das optimale Stabilität gewährleistet, da der Druck gleichmäßig auf Kopf und Ohren des Benutzers verteilt wird. So entstehen eine perfekte Passform und ein einzigartiger Tragekomfort.

### Langlebiges Aluminium-Design

Aluminium ist leicht, robust und passt perfekt zum coolen Design des Kopfhörers.

### Flach zusammenklappbar

Der Kopfhörer kann zum einfachen Transport oder zur praktischen Aufbewahrung flach zusammengeklappt werden.

### Präziser Klang

Erstklassige Lautsprechertreiber ermöglichen eine präzise Klangqualität mit satten Bässen und kristallklaren Höhen bei jedem Musiktitel.

### Integriertes Mikrofon

Mit dem integrierten Mikrofon und der eingebauten Anruftaste können Sie dieses Headset sowohl zum Musikhören als auch für Anrufe über Ihr Mobiltelefon verwenden. Genießen Sie das Telefonieren über die Freisprecheinrichtung, während Sie Gespräche einfach über Ihr Headset annehmen oder beenden.

### Personalisierung

Laden Sie die Philips Headset App herunter, um den Sound des Headsets und die Fernbedienung der Funktionen "Anruf beantworten/beenden", "Wiedergabe/Pause", "Lautstärke anpassen +/-" und "Titel ändern" zu personalisieren.



Ausstellungsdatum  
2012-03-10

Version: 1.2.3

12 NC: 8670 000 87588  
EAN: 87 12581 63749 1

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)