

Philips AVENT Baby
monitors
Analoges Babyphone,
2 Elterneinheiten



SCD486/00

Die unerlässliche Verbindung in Ihrem Zuhause

Zwei Eltern-Einheiten für mehr Mobilität

Unsere neue Auswahl an analogen Babyphones bietet einen glasklaren Ton mit Lautstärkeregelung, tongesteuerte Leuchten und eine Anzeige für den Akkuladestand. So sind Sie für Ihr Baby immer erreichbar.

Glasklarer Klang

- Regelbare Kanaleinstellungen gegen Störgeräusche
- Variable Lautstärkeregelung, damit Ihnen kein Glucksen oder Gluckern entgeht

Sorgenfrei unterwegs

- Modische tragbare Eltern-Einheiten mit einer Reichweite von bis zu 150 m
- Mit 2 Eltern-Einheiten für mehr Mobilität
- Tongesteuerte Leuchten, die Ihnen die Babygeräusche anzeigen
- Einfache Leuchten und Töne zur Anzeige der Verbindung
- Einfach anzuschließende extra Eltern-Einheiten für größtmögliche Mobilität



PHILIPS
AVENT

sense and simplicity

Besonderheiten

Regelbare Kanaleinstellungen




Die analoge Technologie mit 40 MHz bietet regelbare Kanaleinstellungen gegen Störgeräusche und für eine klarere Verbindung zu Ihrem Baby

Lautstärkereger mit Lautlos-Funktion



Passen Sie die Lautstärke an der Elterneinheit so an, dass Sie jedes Glucksen und Gluckern und jeden Schluckauf hören können. Zudem können Sie mit der Stummschaltfunktion Ihr Baby auch ohne Ton immer im Auge behalten. Die geräuschgesteuerten Anzeigen informieren Sie darüber, wann Ihr Baby Sie braucht.

Reichweite




Bleiben Sie immer mit Ihrem Baby in Verbindung, selbst wenn Sie sich weiter vom Kinderzimmer entfernt aufhalten, mit dieser handlichen und modernen akkubetriebenen Elterneinheit mit einer Reichweite von bis zu 150 m.

Zwei Eltern-Einheiten



Mit 2 Elterneinheiten können Sie eine an Ihr Bett stellen und die andere am Tag immer bei sich tragen, oder Sie und Ihr Partner können Ihr Baby gleichzeitig im Auge behalten.


Geräuschpegelanzeige



Wenn Ihr Baby ein Geräusch von sich gibt, werden die Leuchten aktiviert. Selbst wenn Sie

also eine geringe Lautstärke gewählt oder die Stummschaltfunktion eingeschaltet haben, wissen Sie immer, wann Ihr Baby Sie braucht.

Anzeige der Verb. u. des Batteriestatus



Eine Notwendigkeit für Ihre Sicherheit: Licht- und Tonanzeigen informieren Sie darüber, wenn Sie verbunden und im Empfangsbereich sind, und zeigen den niedrigen Akkustand in der Elterneinheit an, damit Sie nicht unerwartet die Verbindung verlieren.

Einf. anzuschl. extra Eltern-Einheiten



Verbinden Sie weitere Elterneinheiten in 2 einfachen Schritten, für mehr Mobilität in und um Ihr Zuhause. Zusätzliche Elterneinheiten sind separat erhältlich (SCD484).

Daten

Leistung

- Betriebszeit bei Batteriebetrieb: 6 Stunde(n)
- Stromversorgung: 110 - 240 V

Tuner/Empfang/Übertragung

- Frequenzband: 40 MHz analog
- Anzahl der Kanäle: 2

Zubehör

- AC/DC-Adapter
- Bedienungsanleitung

Komfort

- Warnanzeige bei geringem Ladestand

- Lautstärkeregelung
- Autom. Warnung "Außer Reichweite"
- Lautstärkenanzeige

Technische Daten

- Temperaturbereich (in Betrieb): 10–40 °C
- Lagertemperaturbereich: 10–40 °C

Logistische Daten

- F-Box-Maße (B x H x T): 250 x 100 x 300 mm

Entwicklungsstufen

- Entwicklungsstufen: 0 bis 6 Monate



Ausstellungsdatum
2012-07-24

Version: 1.3.1

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen
Firmen.

www.philips.com