



Philips
Digitales Schnurlostelefon
mit MobileLink

Premium-Bereich



S10

Alle Festnetz- und Mobiltelefonanrufe auf einem Telefon

Verbinden Sie bis zu zwei Mobiltelefone

Tätigen und empfangen Sie all Ihre Festnetz- und Mobiltelefonanrufe ganz einfach auf diesem Premium-Mobilteil mit Touchscreen. Seine intuitive Benutzeroberfläche unterstreicht sein modernes Design und macht es ganz einfach, die Kontakte von Ihrem Mobiltelefon herunterzuladen.

MobileLink für ultimativen Komfort

- Alle Anrufe – mobil und Festnetz – auf einem Telefon
- Laden Sie Kontakte von Ihrem Mobiltelefon, Ihrem PC/MAC oder von Google herunter.
- Speichern Sie bis zu 2.000 Kontakte mit bis zu 3 Nummern pro Kontakt
- Kristallklare Mobiltelefonanrufe sogar bei schwachem Empfang

Berühren und sehen

- Großer 9 cm (3,5") kapazitiver Touchscreen
- Stabil aus Metall und hochwertigen Materialien gefertigt

Hören und erleben

- Kompatibles Bluetooth-Headset für Freisprechanlage
- Verwandeln Sie Ihre Lieblingslieder in Klingeltöne
- Klare Sprachqualität mit HQ-Sound und MySound Pro
- Visueller Anrufbeantworter mit einer Aufnahmezeit von bis zu 60 Min.
- Verhindern Sie unbeabsichtigt ausgehende Anrufe mithilfe der Anrufsperr

PHILIPS

sense and simplicity


Besonderheiten

Sperren Sie Anrufe zu ausgewählten Nummern




Vermeiden Sie teure Überraschungen bei der Telefonrechnung, indem Sie Anrufe auf Nummern, die mit bestimmten Ziffern beginnen, blockieren (z. B. zu Nummern, die pro Anruf abgerechnet werden, oder die sich auf eine bestimmte Vorwahl beziehen).

Kompatibles Bluetooth-Headset



Führen Sie lange Telefongespräche oder unterschiedliche Tätigkeiten beim Telefonieren aus – mit Komfort und Freisprechanlage. Verwenden Sie ganz einfach Ihr Bluetooth-Headset oder schließen Sie ein iPhone-kompatibles Headset an Ihr Philips Festnetztelefon zu Hause an.

Kristallklare Mobiltelefonanrufe überall



Kristallklare Mobiltelefonanrufe sogar bei schwachem Empfang

Verwandeln Sie Lieder in Klingeltöne



Es ist ganz einfach, die hochwertigen vorinstallierten Klingeltöne zu ersetzen oder zu erweitern, um den Klingelton für Ihre eingehenden Telefonate zu personalisieren. Unsere PC-/Mac-Software konvertiert ganz einfach MP3-Titel in Ihren neuen Klingelton.

Aus echtem Metall gefertigt



Stabil aus Metall und hochwertigen Materialien gefertigt

Besonders großes Telefonbuch



Speichern Sie bis zu 2.000 Kontakte mit bis zu 3 Nummern pro Kontakt

HQ-Sound mit MySound-Pro



HQ-Sound bezeichnet eine akustische Technik von hoher Qualität, die für eine unvergleichliche Klarheit bei der Sprachqualität sorgt, fast so, als wäre man persönlich anwesend. Qualitativ hochwertige Komponenten, präzises akustisches Design, fortschrittliche Tests und Feinabstimmung spiegeln eine jahrzehntelange Erfahrung im Bereich der hochwertigen Audiosysteme und Kopfhörer wider. Bewegen Sie mit MySound Pro ganz einfach einen Finger von einem Bereich des Bildschirms zu einem anderen, um die Sprachwiedergabe mit Audio-Rückmeldung in Echtzeit wunschgemäß anzupassen.

Visueller Anrufbeantworter



Kein langweiliges Abhören mehr von Nachrichten in strikter Reihenfolge – mit dem visuellen Anrufbeantworter können Sie sich eine Liste der Nachrichten sortiert nach Uhrzeit des Anrufs und Name oder Telefonnummer des Anrufers anzeigen lassen. Sie müssen nur noch auswählen, welche Sprachnachricht Sie in welcher Reihenfolge wiedergeben möchten. Diese intelligente visuelle Liste vereinfacht darüber hinaus das Suchen, Speichern, Sortieren oder Löschen von Nachrichten.

Daten

Ton

- HQ-Sound
- MySound-Pro: Sound-Anpassung
- Klangprofil: MySound
- Geräuschreduzierung
- Klingeltöne des Mobilteils: Bis zu 15 Klingeltöne, 10 vorinstalliert
- Freisprechen
- Headset: Kompatibel mit Bluetooth- und kabelgebundenem Headset (3,5 mm)
- Lautstärkeregelung am Mobilteil

Bild/Anzeige

- Display-Größe: 9 cm (3,5")
- Touchscreen: Ja, kapazitiv
- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Weiß
- Displaytyp: TFT in Farbe, 16 Millionen Farben
- Auflösung: 480 x 320
- Bildschirmschoner: Bis zu 20 Bilder

Anrufbeantworter

- Aufnahmezeit-Kapazität: Bis zu 60 Minuten
- Bedienung des Anrufbeantworters: Mobilteil

Bluetooth

- Verbindet bis zu 2 Mobiltelefone
- Bluetooth-Antenne: eingebaut in Basisstation
- Herunterladen/Synchronisieren des Telefonbuchs: Ja (von Mobilteil)/Ja (von PC und MAC)
- Max. Anzahl gekoppelter Geräte: 8

Komfort

- Veranstaltungsnotizen: auf inaktivem Bildschirm
- Datums-/Uhrzeitanzeige
- Wecker
- Ladegerät für Mobiltelefon: Micro USB
- Akkuladeanzeige
- Signalstärkeanzeige
- Anruf-Management: Anrufer-ID, Anklopfen, Mikrofon-Stummschaltung, Anrufe in Abwesenheit, Empfangene Anrufe, Gewählte Rufnummern
- Anzeige der Anrufer-ID: Anrufer-ID mit Bild
- Anrufsperre
- Ruhemodus
- Anrufer blockieren/Schwarze Liste
- Anpassung: Laden Sie Bilder, Klingeltöne und/oder Telefonbücher über USB und/oder BT auf Ihr Produkt herunter.
- Intercom – mehrere Mobilteile
- Ereignisanzeige am Mobilteil
- Tasten der Basisstation: Paging-Taste
- Beleuchtetes Tastenfeld
- Tastenton ein/aus
- Babyphone
- Automatische Registrierung
- Mehrere Basisstationen (optional): 1

- Mehrere Mobilteile (optional): Bis zu 4
- Kompatibilität mit zusätzlichem Mobilteil: S9, S10, MT3120T
- Länge des Telefonkabels: 1,8 m
- Länge des Netzkabels: 1,8 m
- Bereich: Im Freien < 300 m; in Räumen < 50 m

Leistung

- Akkukapazität: 1300 mAh Lithiumpolymer, austauschbar
- Netzstrom: 100 bis 240 V AC, ~50/60 Hz
- Stromverbrauch: < 0,7 W
- Ladezeit: 6,5 Std.
- Gesprächszeit: bis zu 14
- Standby-Zeit: 200 Stunden

Telefonbuch

- 3 Telefonbücher: Festnetz (1.000 Kontakte), Mobiltelefon I (500 Kontakte), Mobiltelefon II (500 Kontakte)
- Kontaktbild: 500
- Einträge pro Kontakt: 3

Sicherheit

- Verschlüsselung der Übertragung: Ja

Netzwerk-Funktionen

- Kompatibel: GAP

SAR-Wert

- Philips Mobilteile: < 0,1 W/kg

Umweltfreundliches Design

- EcoMode
- Voller ECO-Modus (NEMO)

Abmessungen

- Abmessungen Basis: noch offen (H x T x B)
- Abmessungen des Mobilteils: 131,5 x 61,5 x 10,7 mm

Verpackungsmaße

- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 24,8 x 14,2 x 9 cm
- EAN: 87 12581 65767 3
- Bruttogewicht: 0,81 kg
- Nettogewicht: 0,6 kg
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- Verpackungsart: Karton
- Eigengewicht: 0,21 kg

Zubehör

- Firmware-Aktualisierung: Ja, Basisstation und Mobilteil über Micro-USB
- Software für Windows und MAC: Klingeltöne und Bildbearbeitung sowie Hochladen/Übertragen von Kontakten über Bluetooth oder Micro-USB



Ausstellungsdatum
2012-08-16

Version: 3.5.1

12 NC: 8670 000 94253
EAN: 87 12581 65767 3

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com