


Philips
Kabellose HiFi-Kopfhörer



SHD9200

Surround Sound

Digitales kabelloses Kopfhörersystem

Tauchen Sie dank des SHD9200 mit der unkomprimierten Audioübertragung von Klear für reinen, detailgetreuen Sound zu Hause in das beste 3D-Film-Sounderlebnis ein.

Design für mehr Komfort, Freiheit und reines Hörvergnügen.

Authentisches Hörerlebnis

- Verlustfreie Übertragung von Klear für ein mitreißendes Hörerlebnis
- 3D-Sound-Technologie für Sound in mehreren Dimensionen wie im Kino
- Nach hinten offenes Design für ausgeglichenen, detaillierten Sound
- 40 mm Neodym-Lautsprechertreiber für optimale HiFi-Soundleistung
- Echte CD-Klangqualität sorgt für vollständigen Musikgenuss

Entworfen für lang anhaltenden Komfort

- Atmungsaktive Ohrpolster aus Velours für langen Musikgenuss
- Offenes Design mit 50 Bass-Öffnungen für gleichmäßigen, transparenten Sound
- Gepolsterter Bügel für langen Tragekomfort

Komfortabel und einfach im Gebrauch

- Kabellose Lautstärkeregelung für bequeme und intuitive Bedienung
- 100 m Übertragungsbereich für Musikgenuss überall im Haus
- Dockingstation für einfaches Aufladen und Aufbewahren
- Dualer digitaler und analoger Eingang zum Anschließen von 2 Audioquellen

PHILIPS
sense and simplicity

Besonderheiten

Unkomprimierter Sound von Kleer

Die kabellose Technologie von Kleer liefert unkomprimierten HiFi-Sound, der der Originalaufnahme entspricht.

Digitaler Sound in 3D wie im Kino



3D-Sound-Technologie sorgt für Sound in mehreren Dimensionen und ein spektakuläres Kinoerlebnis.

Originalgetreue Akustik

Die echte CD-Klangqualität sorgt für ein maximales Hörvergnügen, da der Sound dank der hochentwickelten Digitalübertragung originalgetreu und unkomprimiert wiedergegeben wird. Sie hören satten, detailgetreuen und natürlichen Sound.

Offene Akustikarchitektur



Nach hinten offenes Design für ausgeglichenen, detaillierten Sound

40 mm Neodym-Lautsprecher



40 mm Neodym-Lautsprechertreiber für optimale HiFi-Soundleistung


Atmungsaktive Ohrpolster aus Velours

Atmungsaktive Ohrpolster aus Velours für langen Musikgenuss

Offenes Design mit 50 Bass-Öffnungen

Offenes Design mit 50 Bass-Öffnungen für gleichmäßigen, transparenten Sound

100 m Übertragungsbereich



Der Übertragungsbereich von 100 m lässt Sie Ihre Musik zu Hause einfach und bequem genießen.

Gepolsterter Bügel

Gepolsterter Bügel für langen Tragekomfort

Bequeme, intuitive Steuerung


Die Lautstärkereger liegen günstig an der Ohrmuschel für schnelle und intuitive Soundeinstellungen. Kein Suchen nach der Laut- oder Leisetaste auf dem Lautstärkereger – berühren Sie einfach die Oberseite der Ohrmuschel für eine höhere und die Unterseite für eine niedrigere Lautstärke.

Digitaler und analoger Anschluss



Dualer digitaler und analoger Eingang zum Anschließen von 2 Audioquellen

Dockingstation zum Aufladen



Die Dockingstation bietet Ihnen nicht nur eine bequeme Möglichkeit der Aufbewahrung, sondern auch eine Ladestation für Ihre Kopfhörer, wenn sie nicht in Gebrauch sind.

Daten

Ton

- Akustiksystem: Offen
- Frequenzgang: 2400 bis 2483,5 M Hz
- Magnettyp: Neodym
- Impedanz: 32 Ohm
- Signal/Rausch-Verhältnis: >=89 dB
- Klirrfaktor (THD): <0,5 %

Geräuschpegel

- Schalldruckpegel: 96 dB

System

- Typ: Dynamisch

Tuner/Empfang/Übertragung

- Frequenzbereich: 17 bis 24000 MHz
- Anzahl der Kanäle: 15

Komfort

- Funktionen der Basisstation: Leistungs-LED-Anzeige
- Betriebszeit: Bis zu 20 Std.
- Batterieladeanzeige

Anschlussstecker

- Audioeingang: Digital: Koaxial, Analog: Cinch

Leistung

- Stromversorgung der Kopfhörer: 2 x 700 mAh NiMH-Akkus
- Stromversorgung des Transmitters: DC 5 V 300 mA
- Standby-Stromverbrauch: 500 mW

Gewicht

- Kopfhörergewicht: 270 g

Verpackungsmaße

- EAN: 69 23410 71641 2
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- Verpackungsart: Karton
- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 24 x 32 x 11,5 cm
- Bruttogewicht: 1,3 kg
- Nettogewicht: 0,77 kg
- Eigengewicht: 0,53 kg
- Regalaufstellung: Liegend

Außenkarton

- GTIN: 1 69 23410 71641 9
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 3
- Bruttogewicht: 3,9 kg
- Außenkarton (L x B x H): 37 x 26 x 32,5 cm
- Nettogewicht: 2,31 kg
- Eigengewicht: 1,59 kg



Ausstellungsdatum
2012-08-28

Version: 1.1.3

12 NC: 8670 000 92213
EAN: 69 23410 71641 2

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com