

Philips
SoundBar-Lautsprecher



HTL5120

Umfassendes Entertainment mit erstaunlichem Sound

Begeistert von Sound

Entfesseln Sie das volle Soundpotential Ihrer Mediengeräte. Mit dem integrierten Subwoofer und Orientierungssensor haben Sie die Freiheit, den SoundBar so zu platzieren, wie es Ihnen gefällt.

Genießen Sie Entertainment von verschiedensten Geräten

- HDMI x 2-Anschluss für überragende Bild- und Tonqualität
- Kabelloses Musik-Streaming über Bluetooth

Für ein optimales Kinoerlebnis zu Hause

- Minimalistisches elegantes Design für eine moderne Einrichtung
- Der Orientierungssensor garantiert den besten Sound in jeder Position

Müheles kräftiger und satter Sound

- Virtual Surround Sound für ein realistisches Filmerlebnis
- Integrierter aktiver Subwoofer für kräftige Bässe


Satterer Sound bei Fernsehprogrammen und Filmen

- Dolby Digital für das ultimative Filmerlebnis

PHILIPS
sense and simplicity


Besonderheiten

Virtual Surround Sound



Philips Virtual Surround Sound liefert über weniger als fünf Lautsprecher einen satten und unvergesslichen Surround Sound. Hoch entwickelte Algorithmen bilden die Klangmerkmale originalgetreu nach, die in einer idealen 5.1-Kanal-Umgebung vorkommen. Jede hochwertige Stereoquelle kann in realistischen Mehrkanal-Surround Sound verwandelt werden. Sie benötigen keine zusätzlichen Lautsprecher, Kabel oder Lautsprecherständer, um ein raumfüllendes Klangerlebnis zu genießen.

HDMI x 2



Genießen Sie 3D-Wiedergabe in Überlebensgröße und kristallklaren 5.1- oder

7.1-Sound, indem Sie einfach den Audio-HDMI x 2-Anschluss mit Ihrem nicht-3D-fähigen AV-Empfänger verbinden.


Integrierter aktiver Subwoofer

Integrierter aktiver Subwoofer für kräftige Bässe

Minimalistisches elegantes Design

Minimalistisches elegantes Design für eine moderne Einrichtung

Orientierungssensor




Die Qualität Ihres Klangerlebnisses hängt von der Position des SoundBar in Ihrem Raum ab. Glücklicherweise enthält dieses System einen intelligenten Orientierungssensor, der erkennt, ob Ihr SoundBar horizontal oder vertikal positioniert ist und sofort die Klangqualität optimiert. Ganz gleich, ob Sie Ihren SoundBar in einem Regal aufstellen oder auf einer Wand montieren: Sie können sich immer auf ein hervorragendes Klangerlebnis verlassen.

Bluetooth

Bluetooth ist eine kabellose Kommunikationstechnologie, die sowohl zuverlässig als auch energieeffizient ist. Mit dieser Technologie kann ganz einfach eine kabellose Verbindung mit anderen Bluetooth-Geräten hergestellt werden. Geben Sie Ihre Lieblingsmusik bequem und wann immer Sie möchten von einem Smartphone, Tablet oder Laptop, einschließlich iPod oder iPhone, auf einem Bluetooth-fähigen Lautsprecher wieder.

Dolby Digital



Dolby Digital, das führende digitale Mehrkanal-Audioformat, ist dem natürlichen Hörvermögen des menschlichen Gehörs nachempfunden. Daher nehmen Sie den Klang räumlich und besonders realistisch wahr.

Daten

Ton

- Verbesserung der Soundqualität: Automatische Lautstärkeinstellung, Double Bass-Sound, FullSound, Nachtmodus, Höhen- und Bassregelung
- Sound System: Dolby Digital 5.1, DTS Digital Surround
- Lautsprecher-Ausgangsleistung: 2 x 50 W
- Gesamtleistung (RMS) bei 30 % Klirrfaktor (THD): 120 W

Lautsprecher

- Lautsprecher-Typen: In Haupteinheit integriert
- Lautsprecher pro Seite: 1 x 25 mm Hochtöner, 1 x 4-Zoll Woofer
- Frequenzbereich der Lautsprecher: 55 bis 18.000 Hz
- Lautsprecherimpedanz: 3 Ohm
- Hochtöner-Impedanz: 12 Ohm

Anschlüsse

- Integrierte Anschlüsse: Bluetooth
- iPod/iPhone: über 3,5 mm Music iLink
- Seitliche Anschlüsse: Music iLink
- Rückseitige Anschlüsse: Aux-Eingang, Koaxialer Digital-Eingang, Optischer Digital-Eingang, HDMI 1.4-Ausgang (ARC), HDMI-Eingang 1, HDMI-Eingang 2

Design

- Wandmontage

Komfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio-Rückkanal, Automatisches Zuordnen der Audioeingänge, System-Start, Standby-Modus auf Knopfdruck, Fernbedienungs-Durchschliff, System Standby-Modus
- HDMI-Funktionen: Audio Return Channel (ARC), Inhaltstyp

Leistung

- Stromverbrauch: 40 W
- Stromversorgung: 110 – 127 V/220 – 240 V, ~50 – 60 Hz, 50 Hz
- Standby-Stromverbrauch: < 0,5 W

Nachhaltigkeit

- Verpackung: 80 % recycelte Wellpappe, Tinte auf Soja-Basis

Abmessungen

- Hauptgerät (B x H x T): 1010 x 154 x 81 mm
- Gewicht des Hauptgeräts: noch offen kg
- Verpackung (B x H x T): noch offen mm

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: 2 AAA-Batterien, Netzkabel, Fernbedienung, Broschüre mit Sicherheits- und rechtlichen Hinweisen, Marken-Informationsblatt, Benutzerhandbuch, Weltweite Garantiekarte



Ausstellungsdatum
2012-08-21

Version: 3.1.3

12 NC: 8670 000 94402
EAN: 87 12581 65794 9

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com