


Philips Fidelio  
InEar-Headset

**Fidelio**

Schwarz



S2BK

## HiFi in erstklassiger Qualität

Immer und überall

Bei der Entwicklung der Philips Fidelio S2 Kopfhörer wurde besonderer Wert auf einen natürlichen, ausgewogenen Sound gelegt, der jedes Detail offenbart, so wie es vom Künstler beabsichtigt wurde. Erstaunlicher Sound in einem leichten und dennoch robusten Design für mehr Komfort und Hörvergnügen unterwegs.

### Entwickelt für besondere Präzision

- Leistungsstarke 13,5 mm Neodym-Lautsprecher für außergewöhnlichen Sound
- Mehrschichtige bewegungsgesteuerte Treiber für verbesserte hohe Frequenzen
- Speziell entwickeltes Metallgehäuse verringert Vibrationen und Resonanz
- Halboffenes Akustik-Design für einen ausgeglichenen Klang und erhöhte Basswiedergabe

### Komfortabler Hörgenuss

- Ultraweiche Silikonpolster 5 Größen für eine perfekte Passform
- Gehäuse mit Kupferlegierung für federleichte Haltbarkeit
- Kratzfeste Hochglanzbeschichtung für zusätzlichen Schutz
- 2 Comply™ Foam Tips für eine bequeme Passform und Geräuschisolierung
- Ergonomische Kopfhörer passen perfekt und streuen den Druck auf das Ohr

### Entwickelt für Komfort

- Wechseln Sie mit dem integrierten Regler und Mikrofon zwischen Musik und Anrufen
- Schutzhülle zur Aufbewahrung Ihrer Kopfhörer
- Robustes Flachbandkabel vermeidet Kabelsalat

**PHILIPS**  
**Fidelio**

sense **and** simplicity


## Besonderheiten

### 13,5 mm Neodym-Lautsprecher



Jeder Lautsprecher wird vor seinem Einbau sorgfältig ausgewählt, abgestimmt und getestet, um perfekt ausgeglichenen und natürlichen Sound sicherzustellen. Die 13,5 mm Lautsprecher nutzen hochleistungsfähige Neodym-Magnete für die optimale Soundauflösung in einem erweiterten Dynamikbereich und liefern so tiefe Bässe, glasklare Mitten und verbesserte hohe Frequenzen.

### Weiche Silikonpolster in 5 Größen




Die Fidelio S2 InEar-Kopfhörer enthalten 5 Paar akustisch abgedichtete Silikonpolster, die eine perfekte Passform und hohen Tragekomfort bieten.

### Gehäuse mit Kupferlegierung




Gehäuse mit Kupferlegierung für federleichte Haltbarkeit

### Hochglanzbeschichtung



Die ergonomisch geformte Ohrmuschel wird von einer Hochglanzbeschichtung aus klassischem schwarzem Klavierlack geschützt, die nicht nur für ein schickes Aussehen und Tragekomfort sorgt, sondern auch kratzfest ist. Dank der Schutzbeschichtung sind die Kopfhörer leicht zu reinigen und können Sie überallhin begleiten. Wischen Sie sie einfach ab, und schon sehen sie so gut wie neu aus.

### Mehrschichtige bewegungsgesteuerte Treiber



Mehrschichtige bewegungsgesteuerte Treiber für verbesserte hohe Frequenzen

### Integrierter Regler und Mikrofon



Die Fidelio S2 InEar-Kopfhörer enthalten einen integrierten Regler und ein Mikrofon, damit Sie ganz einfach zwischen Ihrer Musik und Anrufen wechseln können. Nie war es einfacher, in Sachen Musik und mit all Ihren Lieben immer auf dem neuesten Stand zu bleiben.

### 2 Paar Comply™ Foam Tips

Verbessern Sie Ihr Hörerlebnis mit den enthaltenen Comply™ Foam Tips in zwei benutzerdefinierten Optionen. Die S-Tips bieten eine perfekte Passform und erstaunlichen Komfort den ganzen Tag. Dank der geräuschisolierenden Eigenschaften der Ts-Serie können Sie die Welt ausblenden und in Ihre Musik eintauchen.

### Speziell entwickeltes Metallgehäuse



Das Metallgehäuse wurde sorgfältig konstruiert, um Resonanz und Vibrationen zu verringern, und liefert einen authentischen, klaren Sound mit unglaublichem Tondetails.

# Daten

## Ton

- Frequenzgang: 15 bis 24.000 Hz
- Empfindlichkeit: 107 dB
- Lautsprecher-Durchm.: 13,5 mm
- Maximale Eingangsleistung: 40 mW
- Impedanz: 22 Ohm

## Verpackungsmaße

- Abmessungen Verpackung (B x H x T):  
15,8 x 20,4 x 5 cm
- Nettogewicht: 0,065 kg
- Bruttogewicht: 0,3379 kg
- Eigengewicht: 0,2729 kg
- EAN: 69 23410 71930 7
- Regalaufstellung: Beides
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- Verpackungsart: Karton

## Außenkarton

- Außenkarton (L x B x H): 16,8 x 10,8 x 21,9 cm
- Nettogewicht: 0,13 kg

- Bruttogewicht: 0,7772 kg
- Eigengewicht: 0,6472 kg
- GTIN: 1 69 23410 71930 4
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 2

## Zubehör

- Aufbewahrungstasche

## Produktabmessungen

- Abmessungen Produkt (B x H x T):  
2,5 x 3,3 x 1,66 cm
- Gewicht: 0,014 kg

## Anschlüsse

- Kabelverbindung: 3,5 mm 4-polig (1,2 m)
- Kompatibel mit: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, Sony, Nokia\*, SAMSUNG\*.  
\*Zusätzlicher Stecker verfügbar durch Kundensupport für SonyEricsson und ältere NOKIA- und SAMSUNG-Modelle



Ausstellungsdatum  
2013-03-14

Version: 2.2.6

12 NC: 8670 000 97384  
EAN: 06 92341 07193 07

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)