



SENSEO®
Milchaufschäumer

SENSEO® Milk Twister



CA6500/60

Erstaunlich samtiger Schaum

Ihre Tasse Kaffee wird noch interessanter

Der SENSEO® Milchaufschäumer bietet Ihnen die Freiheit, eine Vielzahl verschiedener heißer und kalter Kaffeespezialitäten zu Hause zu genießen. Dank des innovativen Aufschäumers können Sie köstliche Kaffeespezialitäten mit erstaunlich samtigem, glattem Milchschaum bereichern.

Perfekter Milchschaum

- Magnetisches Aufschäumen bei idealer Temperatur und Geschwindigkeit

Für Rezepte mit Heiß- und Kaltgetränken

- Heißes und kaltes Milchaufschäumen für eine Vielzahl an Kaffeerezepten
- 2 Messbecher

Leicht zu reinigen

- Antihafbeschichtung
- Aufschäumaufsatz und Deckel spülmaschinenfest
- Glatte Innenkanne für eine leichte Reinigung

Einfache Anwendung

- Kabelloser 360°-Pirouettenanschluss für komfortables Anheben und Abstellen
- Bedienung mit nur einem Tastendruck
- Spülmaschinenfester magnetischer Aufschäumaufsatz

Senseo®



PHILIPS


Besonderheiten

Magnetisches Aufschäumen




Wenn der SENSEO® Milk Twister und sein innovativer Aufschäumaufsatz auf die ideale Temperatur und Geschwindigkeit eingestellt sind, können Sie perfekt aufgeschäumten, weichen Milchschaum genießen.

Für Rezepte mit Heiß- und Kaltgetränken



Mit dem Milchaufschäumer haben Sie die Freiheit, eine Vielzahl an heißen und kalten Kaffee Rezepten in Ihrem Zuhause zubereiten und genießen zu können, wie etwa Latte Macchiato, Cappuccino oder den perfekten Eiskaffee

Leicht zu reinigen



Dank der Antihafbeschichtung und der glatten Oberfläche genügt ein einfaches Abspülen und Abtrocknen. Das wasserdichte Gehäuse ermöglicht ein bequemes Abwaschen, ohne dass Sie sich über ein vollständiges Eintauchen Sorgen machen müssen.

2 Messbecher



120 ml Aufschäumkapazität

Spülmaschinenfest



Aufschäumaufsatz und Deckel spülmaschinenfest – für eine leichte Reinigung

Daten

Abmessungen

- Verpackungsabmessungen (B x T x H): 15,1 x 21,7 x 15,1 cm
- Produktmaße (B x T x H): 13 x 13 x 20 cm

Technische Daten

- Kapazität: 120 ml
- Kabellänge: 0,75 m
- Frequenz: 50 Hz
- Leistung: 420 bis 500 W
- Spannung: 220 - 240 V

Design und Materialausführung

- Farbe(n): Hochglanzschwarz
- Materialien: Kunststoff

Service

- 2 Jahre weltweite Garantie

Allgemeine Spezifikationen

- 360°-Gerätefuß
- Anti-Rutsch-Füße

Ursprungsland

- China

Leistung des Milchaufschäumers

- Aufschäumkapazität: 120 ml
- Aufschäumdauer: 130 Sek.