



Philips
Schnurloses Telefon m.
Anrufbeantworter

Holz und Weiß



M8881WW

Definiert das Festnetztelefon neu

Beim Philips M8 Schnurlostelefon trifft hochwertige Verarbeitung auf unverkennbaren Stil. Fortschrittliche Produktionsverfahren verwandeln hochwertige Materialien in kleine Kunstwerke und schaffen damit eine neue Sparte von Designer-Festnetztelefonen, die sich sehen lassen kann.

Exklusives Design in hochwertiger Ausführung

- Einzigartiges Echtholz-Finish mit natürlicher Farbe und Struktur
- Anspruchsvolles Design mit Echtmetallteilen
- Sinnlich gebogenes Mobilteil für optimale Balance und Komfort
- Kalibrierte, nahtlos integrierte Tasten für präzises Wählen
- Laden Sie Ihr Mobilteil auf eine beliebige Art und Weise auf
- Intelligentes Kabelmanagement mit elegantem Design

Ultimative Anruferfahrung

- 5,1 cm (2") TFT-Farbdisplay mit hoher Auflösung
- Erweiterte Soundtests und Einstellungen für erstklassige Sprachqualität
- Mobilteil mit Freisprecheinrichtung für freihändiges Telefonieren
- Nachrichten von bis zu 60 Min. auf Ihrem Anrufbeantworter
- Privatsphäreneinstellungen: Anrufsperre, Ruhemodus mit Filter
- Bis zu 18 Stunden Gesprächszeit bei voll geladenem Akku

PHILIPS

Besonderheiten

Kalibriertes Tastenfeld



Mit der kalibrierten Tastatur können Sie beim Wählen einer Nummer oder bei der Eingabe eines Telefonbuchkontakts deutlich jeden Tastenanschlag fühlen. Dank eingehender Untersuchungen von Tastaturmaterialien und -strukturen sowie umfangreicher Verbraucherprüfungen wurde für präzises Wählen das richtige Gleichgewicht zwischen Druckkraft und Reaktion bei den Tasten erzielt.

Komfortables Mobilteil



Sinnlich gebogenes Mobilteil für optimale Balance und Komfort

Mobilteil mit Freisprecheinrichtung



Die Freisprechfunktion schaltet die Stimme des Anrufers auf den integrierten Lautsprecher, wodurch Sie freihändig telefonieren und somit mehrere Aufgaben

gleichzeitig erledigen oder anderen das Mithören ermöglichen können.

Problemloses Aufladen



Das Mobilteil kann bequem und zuverlässig in beiden Richtungen von der Ladestation aufgeladen werden kann.

Natürliche Materialien



Das Design des Philips M8 bietet Metalldruckguss, makellos gefertigt und mit gebürsteter Oberfläche – für einen wahrhaft einzigartigen Look.


Privatsphäreneinstellungen



Schätzen Sie Ihre Privatsphäre und Ruhe zuhause? Deaktivieren Sie die Klingeltöne ganz einfach zu bestimmten Zeiten, zu denen Sie nicht angerufen werden möchten, und genießen Sie die Ruhe. Dank einer zusätzlicher Filterfunktion können Sie bestimmte Nummer


im Telefonbuch auswählen, bei deren Anruf das Telefon klingelt. So stellen Sie sicher, Sie die "richtigen" Personen Sie erreichen. Anhand der Anrufsperrung können Sie zu hohe Telefonrechnungen vermeiden, indem Sie Anrufe zu bestimmten Nummern, zu Nummern, die mit bestimmten Ziffern beginnen (z. B. Call-per-Call-Nummern) sowie Anrufe zu bestimmten Vorwahlen blockieren.

Intelligentes Kabelmanagement



Das intelligente Kabelmanagement versteckt alle Kabel auf raffinierte Weise. Clevere verborgene Steckdosen und eine interne Kabelführung stellen sicher, dass alles ordentlich und ohne Kabelsalat verstaut ist.

Hervorragende Soundqualität



HQ-Sound bezeichnet eine akustische Technik von hoher Qualität, die für eine unvergleichliche Klarheit bei der Sprachqualität sorgt, fast so, als wäre man persönlich anwesend. Qualitativ hochwertige Komponenten, präzises akustisches Design, fortschrittliche Tests und Feinabstimmung spiegeln eine jahrzehntelange Erfahrung im Bereich der hochwertigen Audiosysteme und Kopfhörer wider. Mit MySound Pro können Sie die Sprachwiedergabe wunschgemäß anpassen.

Daten

Ton

- HQ-Sound
- Klangprofil: MySound
- Klingeltöne des Mobilteils: 10 HQ-Klingeltöne

Bild/Anzeige

- Display-Größe: 5,1 cm (2,0")
- Displaytyp: TFT 16-Bit Farbe
- Hintergrundbeleuchtung: Ja
- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Weiß

Anrufbeantworter

- Aufnahmezeit-Kapazität: Bis zu 60 Minuten
- Werkseitig aufgenommene Bandansage
- Bedienung des Anrufbeantworters: Bedienung über das Mobilteil

Komfort

- Menüstruktur im Mobilteil: Symbolmenü
- Freisprechen für mehr Gesprächskomfort
- Anpassung: Silence-Modus und Nachtmodus
- Anrufsperrre: Unterbinden Sie, dass vom Telefon bestimmte abgehende Anrufe getätigt werden.
- Signalstärkeanzeige: 3-Bar-Anzeige
- Akkustandsanzeige: 5-Bar-Akkusymbol
- Intercom – mehrere Mobilteile
- Raumüberwachung
- Datums-/Uhrzeitanzeige
- Wecker
- Akkuladeanzeige
- Signalstärkeanzeige
- Programmierbare Hotkeys: Tasten 1 bis 9
- Anruf-Management: Anklopfen, Anrufer-ID, Mikrofon-Stummschaltung, Anrufe in Abwesenheit, Empfangene Anrufe
- Tastensperre
- Tastenton ein/aus
- Automatische Beendigung
- Mehrere Basisstationen (optional): 1
- Mehrere Mobilteile (optional): Bis zu 4 Mobilteile
- Anzahl der Tasten: 23
- Beleuchtete Tastatur: Weiß
- Wähltasten vergrößern
- Bis zu 18 Stunden Gesprächszeit

- Bis zu 250 Stunden Standby-Zeit
- Ladezeit: 8 Stunden
- Länge des Telefonkabels: 1,8 m
- Länge des Netzkabels: 1,8 m
- Bereich: Draußen <300m; drinnen <50m
- Einfache Bedienung: Vollduplex-Freisprechfunktion

Speicherplatz

- VIP-Anruferkennung
- Telefonbuch: 250 Namen und Nummern
- Umfang der Wahlwiederholungsliste: 20 Einträge
- Anruferliste/Einträge: 50 Einträge
- Telefonbuch wird im Gerät gespeichert

Leistung

- Akkukapazität: 550 mAh
- Batterietyp: AAA, NiMH, wiederaufladbar
- Netzstrom: 100 bis 240 V AC, ~50/60 Hz
- Stromverbrauch: 0,75 W

Sicherheit

- Verschlüsselung der Übertragung: Ja

Netzwerk-Funktionen

- Kompatibel: GAP
- Netzwerkservicemenü: Nur für Anbieter-Version verfügbar

SAR-Wert

- Philips Mobilteile: < 0,1 W/kg

Umweltfreundliches Design

- ECO+

Verpackungsmaße

- EAN: 87 12581 71721 6
- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 31,8 x 9,5 x 86,4 cm
- Bruttogewicht: 0,611 kg
- Nettogewicht: 0,474 kg
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- Verpackungsart: Karton
- Eigengewicht: 0,137 kg
- Regalaufstellung: Liegend



Ausstellungsdatum
2014-03-18

Version: 2.1.3

12 NC: 8670 001 13601
EAN: 87 12581 71721 6

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com