



Philips  
Luceo, Schnurloses  
Design-Telefon

Anrufbeantworter, 30 Min.

Aufnahme

4,6 cm (1,8") Display, weiße Bel.  
Mobilteil mit  
Freisprecheinrichtung



M6651WB

## Ein neuer Anfang

Das schnurlose Telefon Philips Luceo steht in jeder Hinsicht für Einzigartigkeit. In seinem modernen Design vereint es schlanke Linien und ein zusätzliches, in die Basisstation integriertes Display. Dank der klaren Optik und gezielter Funktionen fügt sich Luceo perfekt in jedes Zuhause ein.

### Exklusives Design in hochwertiger Ausführung

- Zusätzliches, in die Basisstation integriertes Display zeigt Uhrzeit und Anrufer-ID
- Seitenwände als Führung auf der Basisstation gewährleisten sicheren Halt
- Kalibrierte Tasten für präzises Wählen
- Sinnlich gebogenes Mobilteil für optimale Balance und Komfort
- Laden Sie Ihr Mobilteil auf eine beliebige Art und Weise auf
- Intelligentes Kabelmanagement für ansprechendes Aussehen aus allen Blickwinkeln

### Ultimative Anruferfahrung

- Bis zu 30 Minuten Aufnahmezeit für Nachrichten auf Ihrem Anrufbeantworter
- Hoher Kontrast, 4,6 cm (1,8") Grafikdisplay, Weiß auf Schwarz
- HQ-Sound: Hochwertige Akustik für einen erstklassigen Sound
- Mobilteil mit Freisprecheinrichtung für freihändiges Telefonieren
- Drei Felder für die Zuweisung von 3 Nummern zu einem Kontakt
- Privatsphäreneinstellungen: Rufnummer-Abweisung, Ruhemodus, Anrufsperr

# PHILIPS

## Besonderheiten

### 4,6 cm (1,8") Grafikdisplay



Ein kontrastreiches, umgekehrtes Weiß-auf-Schwarz-LCD-Display ermöglicht ein einfaches Ablesen und passt perfekt zum schlanken Design des Philips Luceo.

### Kalibriertes Tastenfeld



Die kalibrierte und speziell entwickelte Tastatur garantiert präzises Wählen, da Sie deutlich jeden Tastenanschlag fühlen können, egal ob Sie eine Nummer wählen oder einen Telefonbuchkontakt öffnen. Die Materialien und die Struktur der Tasten wurden umfangreichen Verbrauchertests unterzogen, um das richtige Gleichgewicht zwischen Druckkraft und Reaktion bei den Tasten zu erzielen.

### Komfortables Mobilteil

Sinnlich gebogenes Mobilteil für optimale Balance und Komfort

### Modus ECO+



Philips Telefone sind energieeffizient und umweltfreundlich. Der Stromverbrauch im Standby-Modus beträgt weniger als 0,70 W. Wenn der ECO-Modus aktiviert ist, wird die ausgegebene Strahlung um bis zu 60 % reduziert, und um bis zu 95 %, wenn das Telefon aufgeladen wird. Ist der Modus ECO+ aktiviert, herrscht gar keine Strahlung.

### Mobilteil mit Freisprecheinrichtung



Die Freisprechfunktion schaltet die Stimme des Anrufers auf den integrierten Lautsprecher, wodurch Sie freihändig telefonieren und somit mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigen oder anderen das Mithören ermöglichen können.

### Problemloses Aufladen

Das Mobilteil kann bequem und zuverlässig in beiden Richtungen von der Ladestation aufgeladen werden kann.

### HQ-Sound

HQ-Sound: hochwertige Akustik für eine erstklassige Soundwiedergabe. Wir haben jahrelange Erfahrung und können auf bahnbrechende Innovationen bei der Entwicklung von Hi-Fi-Audio-Produkten und hochwertigen Kopfhörern zurückblicken. So stellen wir auf unseren DECT-Telefonen eine erstklassige Sprachqualität sicher. Wenn es um die Verbesserung der Soundqualität geht,

haben unsere Akustikingenieure und Architekten an wirklich alles gedacht - hochwertige Komponenten, digitale Signalverarbeitung, genaues Akustikdesign, erweiterte Tests und Feinabstimmungen. Ein Klang, als ob die Person neben Ihnen steht.

### Mehrere Privatsphäreinstellungen



Schwarze Liste verhindert Anrufe von bestimmten Nummern oder von Nummern, die mit bestimmten Zahlen beginnen, und hält Ihnen so unerwünschte Anrufe fern. Sie können 4 Ziffernfolgen blockieren. Jede Folge kann aus 1 bis 24 Ziffern bestehen. Wenn ein Anruf eingeht, der mit einer der Nummern beginnt oder von einem der 4 Anrufer stammt, klingelt das Telefon. Mit dem Ruhemodus deaktivieren Sie die Klingeltöne zu bestimmten Zeiten, und können so die Stille genießen. Dank der Anrufsperrung gehören teure Überraschungen bei der Telefonrechnung der Vergangenheit an, denn Anrufe zu bestimmten Nummern, die mit bestimmten Zahlen beginnen, werden gesperrt.

### Zusätzliches, in die Basisstation integriertes Display



Das kontrastreiche Weiß-auf-Schwarz-Display des Philips Luceo fügt sich stilvoll in die Basisstation ein. Das Display zeigt die Anrufer-ID bei einem eingehenden Anruf an und die Uhrzeit, wenn es sich im Ruhemodus befindet. Sie können das Display in der Basisstation jederzeit ausschalten, um nicht durch das Licht gestört zu werden.

## Daten

### Ton

- Klangprofil: MySound
- Lautstärkeregelung am Mobilteil
- Klingeltöne des Mobilteils: 10 polyphone Klingeltöne
- HQ-Sound

### Bild/Anzeige

- Hintergrundbeleuchtung: Ja
- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Weiß
- Displaygröße Mobilteil: 4,6 cm/1,8"
- Displaytyp Mobilteil: Umgekehrte Punktmatrix
- Displaygröße Basisstation: 7,0 cm/2,77"
- Displaytyp Basisstation: Umgekehrt alphanumerisch

### Anrufbeantworter

- Aufnahmezeit-Kapazität: Bis zu 30 Minuten
- Werkseitig aufgenommene Bandansage
- Bedienung des Anrufbeantworters: Nur vom Mobilteil aus
- Bedienung des Anrufbeantworters

### Komfort

- Menüstruktur im Mobilteil: Listenmenü
- Freisprechen für mehr Gesprächskomfort
- Anpassung: Ruhemodus
- Anrufsperr: Unterbinden Sie, dass vom Telefon bestimmte abgehende Anrufe getätigt werden.
- Signalstärkeanzeige: 3-Bar-Anzeige
- Akkustandsanzeige: 3-Bar-Akkusymbol
- Intercom – mehrere Mobilteile
- Datums-/Uhrzeitanzeige
- Wecker
- Ereignisanzeige am Mobilteil
- Akkuladeanzeige
- Signalstärkeanzeige
- Programmierbare Hotkeys: Taste 1 und 2
- Anruf-Management: Anklopfen, Anrufer-ID, Mikrofon-Stummschaltung, Anrufe in Abwesenheit, Empfangene Anrufe, Gewählte Nummern
- Tastensperre
- Tastenton ein/aus
- Automatische Beendigung
- Mehrere Basisstationen (optional): 1
- Mehrere Mobilteile (optional): Bis zu 4
- Anzahl der Tasten: 20
- Beleuchtete Tastatur: Weiß
- Beleuchtetes Tastenfeld
- Wähltasten vergrößern
- Tasten der Basisstation: Paging-Taste

- Bis zu 16 Stunden Gesprächszeit
- Bis zu 250 Stunden Standby-Zeit
- Ladezeit: 8 Stunden
- Länge des Telefonkabels: 1,8 m
- Länge des Netzkabels: 1,8 m
- Bereich: Im Freien < 300 m; in Räumen < 50 m
- Familiennotizen
- Anrufer blockieren/Schwarze Liste: Verhindern Sie, dass das Telefon bei bestimmten eingehenden Rufnummern klingelt
- Veranstaltungsnotizen: Für Anrufe in Abwesenheit und Nachrichten auf dem Anrufbeantworter
- Telefonbucheinträge mit mehreren Feldern

### Speicherplatz

- Telefonbuch: 100 Namen und Nummern
- Umfang der Wahlwiederholungsliste: Letzte 20 Nummern
- Anruferliste/Einträge: 50 Einträge
- Telefonbuch wird im Gerät gespeichert
- Mehrere Telefonbucheinträge: Bis zu 3 Nummern

### Leistung

- Akkukapazität: 550 mAh
- Batterietyp: AAA, NiMH, wiederaufladbar
- Netzstrom: 100 bis 240 V AC, ~50/60 Hz
- Stromverbrauch: < 0,65 W (Display aus), < 1,4 W (Display an)

### Sicherheit

- Verschlüsselung der Übertragung: Ja

### Netzwerk-Funktionen

- Kompatibel: GAP

### SAR-Wert

- Philips Mobilteile: < 0,1 W/kg

### Umweltfreundliches Design

- EcoMode: Automatisch und manuell
- ECO+

### Verpackungsmaße

- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 31,8 x 9,5 x 8,1 cm
- Nettogewicht: 0,479 kg
- Bruttogewicht: 0,637 kg
- Eigengewicht: 0,158 kg
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- Verpackungsart: Dummy
- Regalaufstellung: Dummy
- EAN: 48 95185 60426 8



Ausstellungsdatum  
2014-12-16

Version: 3.0.4

12 NC: 8670 001 20555  
EAN: 48 95185 60426 8

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)