



Philips  
Tragbares Radio

**DAB+**  
Digitaler UKW-Tuner  
Kopfhöreranschluss



AE8000

Genießen Sie Tausende kostenlose Internet-Radiosender

mit DAB+ und FM

Greifen Sie auf Radiosender weltweit zu mit Philips AE8000. Mit FM-, DAB+- und Internetradio im klassisch-eleganten Holzdesign ist dies Ihr idealer Begleiter.

#### **Grenzenloses Hörvergnügen – ganz ohne Kabel**

- Tausende von Internet-Radiosendern stehen Ihnen zur Verfügung
- Klarer und rauschfreier DAB+ Radioempfang
- DAB- und UKW-kompatibel für umfassenden Radio-Hör Genuss
- Digitale Abstimmung mit 20 Programmspeichern für noch mehr Komfort
- Integrierter Lautsprecher für einen perfekten Radiosound bei jeder Lautstärke


#### **Einfache Bedienung**

- Schnellsuchfunktion für DAB-Sender bietet noch mehr Komfort
- Großes Display für einfache Ablesbarkeit
- Stereokopfhöreranschluss für individuellen Musikgenuss
- Integrierte Uhr

**PHILIPS**

## Besonderheiten

### Internetradiosender



Mit den kabellosen Fidelio HiFi-Lautsprechern können Sie über 30.000 Online-Radiosender aus aller Welt empfangen. Erweitern Sie Ihren musikalischen Horizont, und entdecken Sie erstklassige Radiosender gefiltert nach Genre oder Land. Oder suchen Sie Ihre Lieblingssender aus der enorm großen Auswahl, die Ihnen direkt zur Verfügung stehen. Darüber hinaus ist es auch noch supereinfach – jeder kabellose Fidelio HiFi-Lautsprecher enthält direkte Zugangsschlüssel für jeden Sender.

### Klarer, rauschfreier DAB+ Radioempfang



Im Gegensatz zur analogen UKW-Übertragung ist DAB+ (Digital Audio Broadcasting) ein neues Verfahren zur digitalen Übertragung von Radiosignalen über ein Netz von terrestrischen Funksendern. Es bietet dem Hörer mehr Auswahlmöglichkeiten und Informationen in klarer Klangqualität ohne jegliches Rauschen. Bei dieser Technologie sucht sich der Empfänger automatisch das stärkste Signal. Bei DAB+ Digitalsendern müssen Sie sich keine Frequenz mehr merken. Die Geräte werden nach Sendernamen


eingestellt und müssen unterwegs auch nicht mehr neu eingestellt werden.

### DAB- und UKW-kompatibel



Im Gegensatz zur analogen UKW-Übertragung ist DAB (Digital Audio Broadcasting) ein neues Verfahren zur digitalen Übertragung von Radiosignalen über ein Netz von terrestrischen Sendern. Es bietet dem Hörer mehr Auswahlmöglichkeiten und Informationen in kristallklarer Klangqualität ohne jegliches Rauschen. Dank dieser Technologie sucht sich der Empfänger automatisch das stärkste Signal. Bei DAB-Digitalsendern müssen Sie sich keine Frequenz mehr merken. Die Geräte werden nach Sendernamen eingestellt und müssen unterwegs auch nicht mehr neu eingestellt werden.


### Digitale Abstimmung (20 Plätze)



Stellen Sie einfach den gewünschten Radiosender ein, und halten Sie die Speichertaste gedrückt, um die Frequenz zu speichern. Dank der voreingestellten und gespeicherten Radiosender können Sie ganz einfach Ihren Lieblingssender hören, ohne die

Frequenz jedes Mal manuell einstellen zu müssen.

### Integrierter Lautsprecher



Ein Lautsprecher bietet optimale Soundqualität.

### Schnellsuchfunktion für DAB-Sender



Im Gegensatz zur analogen UKW-Übertragung ist DAB (Digital Audio Broadcasting) ein neues Verfahren zur digitalen Übertragung von Radiosignalen über ein Netz von terrestrischen Funksendern. Es bietet dem Hörer mehr Auswahlmöglichkeiten und Informationen in klarer Klangqualität ohne jegliches Rauschen. Bei dieser Technologie sucht sich der Empfänger automatisch das stärkste Signal. Bei DAB-Digitalsendern müssen Sie sich keine Frequenz mehr merken. Die Geräte werden nach Sendernamen eingestellt und müssen unterwegs auch nicht mehr neu eingestellt werden.

### Großes Display

Das große Display ermöglicht eine einfache Ablesbarkeit der Bildschirminhalte. Uhrzeit und Weckzeit sind auch aus der Entfernung einfach abzulesen. Somit eignet sich das Gerät auch für ältere oder sehbehinderte Benutzer.

# Daten

## Tuner/Empfang/Übertragung

- DAB: Info-Anzeige, Menü, Smart Scan
- Programmspeicherplätze: 10
- Frequenzbänder: UKW, UKW-Stereo, DAB (Band III), Internetradio
- Verbesserung des Tuners: autom. digitales Tuning
- Autom. digitales Tuning

## Ton

- Lautstärkeregelung: Drehregler (digital)
- Sound System: mono
- Ausgangsleistung (RMS): 5 W

## Anschlüsse

- 3,5 mm Kopfhörerbuchse
- Aux-Eingang

## Komfort

- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Weiß
- Displaytyp: LCD-Display
- Bildschirmtyp: Punktmatrix
- Alarmer: DAB, UKW, Internetradio

## Zubehör

- Kabel/Anschluss: AC-DC-Adapter
- Sonstiges: Bedienungsanleitung
- Kurzanleitung
- Mitgeliefertes Zubehör: Fernbedienung

## Abmessungen

- Menge im Versandkarton: 2
- Höhe des Hauptgeräts: 116 mm
- Breite des Hauptgeräts: 220 mm
- Tiefe des Hauptgeräts: 143 mm
- Produktgewicht: 1,19 kg
- Verpackungsabmessungen (B x T x H): 287 x 170 x 153 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 1,5 kg

## Leistung

- DC-Eingangsspannung: 9 V
- Stromversorgung: 220 - 240 V
- Netzstrom: 5,5 VAC, 1,5 A

## Anzeige

- Auflösung: 128 x 64 Pixel



Ausstellungsdatum  
2015-04-08

Version: 1.0.6

12 NC: 8670 001 23206  
EAN: 04 89518 56063 78

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung  
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von  
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)