



Philips
Original-Radio

DAB+

Dock für iPod/iPhone



ORD7300



Das Original-Radio

Dieses Philips Original-Radio kombiniert den ikonischen Look des Philips Radios aus den 50er-Jahren mit modernen Technologien. Es gibt iPods/iPhones wieder und lädt diese Geräte auf, und es bietet DAB+- und UKW-Radio mit HiFi-Sound.

Erweitern Sie Ihre Sound-Erfahrung

- HiFi-Sound
- Gleichzeitiges Wiedergeben und Aufladen Ihres iPods/iPhones
- Bassreflex-Lautsprechersystem für einen kraftvollen, tiefen Bass

DAB+-Radio in digitaler Qualität

- DAB+- und UKW-kompatibel für umfassenden Radio-Hör Genuss
- DAB für klaren und rauschfreien Radioempfang

Bedienungsfreundlich

- Für jedes iPhone-/iPod-Modell, selbst mit Hülle
- Audioeingang für einfache Wiedergabe tragbarer Musik

Zeitgenössisches Retrodesign

- Zeitgenössische Neuinterpretation des ikonischen Philetta-Designs

PHILIPS
sense and simplicity


Besonderheiten

DAB



Im Gegensatz zur analogen UKW-Übertragung ist DAB (Digital Audio Broadcasting) ein neues Verfahren zur digitalen Übertragung von Radiosignalen über ein Netz von terrestrischen Funksendern. Es bietet dem Hörer mehr Auswahlmöglichkeiten und Informationen in klarer Klangqualität ohne jegliches Rauschen. Bei dieser Technologie sucht sich der Empfänger automatisch das stärkste Signal. Bei DAB-Digitalsendern müssen Sie sich keine Frequenz mehr merken. Die Geräte werden nach Sendernamen eingestellt und müssen unterwegs auch nicht mehr neu eingestellt werden.

Abspielen und Aufladen Ihres iPods/iPhones



Genießen Sie Ihre MP3-Lieblingsmusik, während Sie Ihr iPhone bzw. Ihren iPod laden! Die Dockingstation ermöglicht die direkte Verbindung des iPhones/iPods mit dem Docking-Entertainment-System, sodass Sie Ihre Lieblingsmusik mit erstklassigem Sound

genießen können. Außerdem wird das iPhone bzw. der iPod während der Wiedergabe geladen, sodass sie sich nicht um den Akkuladestatus sorgen müssen. Solange sich das tragbare Gerät in der Dockingstation befindet, wird es automatisch geladen.

Bassreflex-Lautsprechersystem



Das Bassreflex-Lautsprechersystem sorgt bei kompakten Lautsprecher-Systemen für tiefe Bässe. Der Unterschied zu konventionellen Lautsprecher-Systemen liegt in der Tiefbassröhre, die akustisch auf den Woofer abgestimmt ist, um den Low Frequency Roll Off des Systems zu optimieren. Ergebnis sind tiefer gesteuerte Bässe und weniger Verzerrung. Das Prinzip besteht darin, dass die Luftmasse in der Tiefbassröhre mitschwingt und wie ein herkömmlicher Woofer vibriert. In Kombination mit der Reaktion des Woofers erweitert das System alle niederfrequenten Töne und erzeugt tiefe Bässe in einer völlig neuen Dimension.

Für iPod/iPhone, selbst in einer Hülle



Die clever designte federgestützte Dockingstation ist für jedes iPod-/iPhone-Modell geeignet, und es werden keine speziellen Adapter benötigt. Das Gerät funktioniert bei den meisten Modellen sogar, wenn sich das Gerät in einer Hülle befindet – Stecken Sie Ihren iPod oder Ihr iPhone ohne großes Hantieren in die Dockingstation und genießen Sie einfach Ihre Musik.

AUDIO-IN (3,5 mm)



Stellen Sie eine einfache Verbindung her, und genießen Sie Ihre gesamte Musik von tragbaren Geräten und Computern. Schließen Sie Ihr Gerät einfach an den AUDIO-Eingang (3,5 mm) Ihres Philips-Systems an. Bei Computern erfolgt die Verbindung in der Regel über den Kopfhörerausgang. Nach dem Herstellen der Verbindung können Sie Ihre gesamte Musiksammlung direkt über hochwertige Lautsprecher genießen. Philips liefert einfach besseren Sound.

Daten

iPod-kompatibel

- Kompatibel mit: iPod touch, iPod touch 2. Generation, iPod classic, iPod nano 3. Generation, iPod nano 4. Generation, iPod 5. Generation, iPod mit Farbdisplay, iPod Nano, iPod Mini, iPod nano 1. Generation, iPod nano 2. Generation

iPhone-Kompatibilität

- Kompatibel mit: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Audio-Wiedergabe

- Wiedergabemodus: iPod wird geladen, iPhone wird geladen

Tuner/Empfang/Übertragung

- Frequenzbänder: DAB (Band III), UKW
- Frequenzbereich: (UKW) 87,5 bis 108 MHz
- Programmspeicherplätze: 30 (DAB), 30 (UKW)
- Autom. digitales Tuning
- DAB: Info-Anzeige, Menü, Smart Scan

Anschlüsse

- Audioeingang (3,5 mm)
- Antenne: UKW-Antenne (75 Ohm)

Komfort

- Displaytyp: LCD

Ton

- Soundsystem: Stereo
- Lautstärkeregelung: Drehregler (digital)

Lautsprecher

- Integrierte Lautsprecher: 2

Leistung

- Art der Stromversorgung: AC-Anschluss

Abmessungen

- Produktmaße (B x T x H): 330 x 150 x 163 mm
- Verpackungsabmessungen (B x T x H): 460 x 250 x 245 mm

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Fernbedienung, Netzkabel (VDE und GB), Benutzerhandbuch, Garantiezertifikat



Ausstellungsdatum
2012-08-14

Version: 1.0.1

12 NC: 8670 000 93239
EAN: 87 12581 65462 7

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com