



Philips Fidelio  
Kopfhörer mit Lightning-  
Anschluss

40 mm Treiber/geschlossen

On-Ear  
Deluxe-Schaumstoff-Ohrpolster  
Flach zusammenklappbar

M2L



## Hochauflösender Sound

Dank Lightning-Anschluss und integriertem DAC übertragen die M2L Kopfhörer den typischen Fidelio Sound in hoher Auflösung direkt auf Ihr iOS-Gerät, ohne Verzerrungen oder Übersprechen. Genießen Sie unglaublich detaillierten Sound™ – überall und mit Stil.

### Der ultimative Musikpartner für iOS

- Optimierter Lightning™-Anschluss für iOS-Geräte
- Genießen Sie hochauflösendes Audio auf iOS-Geräten
- Integrierter Verstärker und DAC für hochauflösende Musik – überall

### Tauchen Sie gänzlich in klare Details ein

- Optimierter 40 mm Neodym-Treiber für authentischen Sound
- Akustische Abschirmung schließt Klangdetails ein und Umgebungsg Geräusche aus
- Bassreflex-System für klare, dynamische und ausgewogene Bässe
- Auf die Vorlieben anspruchsvoller Musikfreunde angepasster Frequenzgang

### Komfortabel für Unterwegs

- Deluxe-Schaumstoff-Ohrpolster für einen ergonomischen Sitz
- Aluminium und genähtes Leder für hochwertigen Look
- Kunstledertasche bietet eleganten Schutz für den Kopfhörer

**PHILIPS**  
Fidelio

## Besonderheiten

### 40 mm High Definition-Treiber



Jeder Lautsprechertreiber wird vor seinem Einbau sorgfältig ausgewählt, abgestimmt und getestet, um perfekt ausgeglichenen und natürlichen Sound sicherzustellen. Die 40 mm Treiber nutzen hochleistungsfähige Neodym-Magnete für die optimale Soundauflösung in einem erweiterten Dynamikbereich und geben so selbst kleinste Sounddetails präzise wieder.

### Akustische Abschirmung



Der Fidelio Kopfhörer verfügt über eine akustische Abschirmung, die auf einer speziell entwickelten Spannsicherung in der internen Kammer basiert, die unnötigen Klangverlust vermeidet und sämtliche Sounddetails bewahrt. Sie erhalten nicht nur eine hervorragende Basswiedergabe, sondern genießen auch jedes Detail Ihrer Musik, ohne Personen in Ihrer Umgebung zu stören.

### Bassreflex-System (BRS)



Das geschlossene Akustik-Design des Kopfhörers bietet ein Bassreflex-System, das über Ohrmuscheln mit strategisch positionierten Öffnungen verfügt. Diese regulieren den Luftdruck in der internen Kammer und schaffen eine kontrollierte Umgebung für die Membran, um eine optimale Akustik zu ermöglichen. Gemeinsam mit der akustischen Abschirmung werden so sämtliche natürliche Sounddetails isoliert und präzise, dynamische Bässe bereitgestellt, ohne dabei Kompromisse bei der Klarheit der Soundwiedergabe einzugehen.

### Kunstledertasche



Kunstledertasche bietet eleganten Schutz für den Kopfhörer

### Hochauflösendes Audio



Das Philips Fidelio M2L bietet ein 24 Bit 48 kHz hochauflösendes Audioformat direkt von Ihrem iOS-Gerät über den Lightning™-Anschluss. Das M2L sorgt für das ultimative Hörerlebnis und offenbart jedes Detail genauso wie vom Künstler vorgesehen.

### Integrierter DAC und Verstärker



Der in das Philips Fidelio M2L integrierte digitale Digital-Analog-Wandler (DAC) bietet Ihnen die Freiheit und Mobilität, Ihre hochauflösende Musik überall und jederzeit zu genießen. Sie benötigen unterwegs keine Zusatzausrüstung mehr.

# Daten

## Ton

- Frequenzgang: 7 - 25.000 Hz
- Impedanz: 16 Ohm
- Empfindlichkeit: 107 dB
- Lautsprecher-Durchm.: 40 mm
- Maximale Eingangsleistung: 150 mW
- Verzerrung: < 0,1 % Klirrfaktor (THD)
- Akustiksystem: Geschlossen
- Membran: PET
- Magnettyp: Neodym
- Typ: Dynamisch

## Anschlüsse

- Kabelverbindung: Sauerstofffreies Kabel (1,1 m)
- Kompatibel mit: Hergestellt für iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5, iPad Air, iPad Mini mit Retina-Display, iPad (4. Generation), iPad Mini, iPod touch (5. Generation)
- Anschluss: Lightning-Anschluss

## Zubehör

- Aufbewahrungstasche

## Verpackungsmaße

- EAN: 69 25970 70008 5
- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 6,7 x 8,9 x 3,1 Zoll
- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 17 x 22,5 x 8 cm

- Bruttogewicht: 1,036 lb
- Bruttogewicht: 0,47 kg
- Nettogewicht: 0,586 lb
- Nettogewicht: 0,266 kg
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- Verpackungsart: Karton
- Eigengewicht: 0,45 lb
- Eigengewicht: 0,204 kg
- Regalaufstellung: Beides

## Außenkarton

- Bruttogewicht: 2,469 lb
- Bruttogewicht: 1,12 kg
- GTIN: 1 69 25970 70008 2
- Außenkarton (L x B x H): 7,3 x 7,1 x 8,9 Zoll
- Außenkarton (L x B x H): 18,5 x 18 x 22,5 cm
- Nettogewicht: 1,173 lb
- Nettogewicht: 0,532 kg
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 2
- Eigengewicht: 1,296 lb
- Eigengewicht: 0,588 kg

## Produktabmessungen

- Abmessungen Produkt (B x H x T): 15 x 18 x 7 cm
- Abmessungen Produkt (B x H x T): 5,9 x 7,1 x 2,8 Zoll
- Gewicht: 0,195 kg
- Gewicht: 0,430 lb



Ausstellungsdatum  
2014-11-15

Version: 1.1.3

12 NC: 8670 001 21268  
EAN: 69 25970 70008 5

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung  
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von  
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)