

### Technische Daten\* Philips EasySuite Fernseher für Healthcare

Modell	22HFL3008	24HFL3008	26HFL3008	32HFL3008	39HFL3008
Display	16:9 LED-Backlight LCD-TV				
Auflösung des Displays	1920 x 1080p Full HD	1366 x 768p HD			1920 x 1080p Full HD
Bildschirmgröße	55 cm (22")	61 cm (24")	66 cm (26")	81 cm (32")	99 cm (39")
Dynamischer Bildschirmkontrast	100.000:1				
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>	250 cd/m <sup>2</sup>	350 cd/m <sup>2</sup>	350 cd/m <sup>2</sup>	300 cd/m <sup>2</sup>
Bildoptimierung	Digital Crystal Clear, 100Hz PMR				
Merkmale für Healthcare	Kompatibel mit Schwesternrufsystemen, Multifernbedienung (10 Optionen), Kopfhörerausgang, unabhängige Stummschaltung der Hauptlautsprecher, doppelte Isolierung Klasse II				
Anschlüsse	Seitliche Anschlüsse: Kopfhörerausgang, CI+, USB, HDMI Rückseitige Anschlüsse: Antenne IEC75, HDMI, IR-Eingang/Ausgang, SCART, Component-Video-Eingang L/R, VGA-Eingang, SP-DIF-Ausgang (koaxial), Service-Anschluss				
Einfache Installation	Erweiterter Hotel-Modus, Klonen von Fernseheinstellungen über USB, Klonen von Fernseheinstellungen über RF, Sperre für Installationsmenü, Upgrade der Firmware über USB & RF				
Komfort	Hotelgast-Funktionen, Sleep-Timer, Einschaltkanal, Lautstärkebegrenzung, Begrüßungsnachricht				
Interaktive Funktionen	Kompatibel mit Connectivity Panel, Sperren von automatischen Kanalaktualisierungen, Sperren von Software-Downloads Over-the-Air, SmartInstall, MyChoice, ThemeTV Lite, SmartInfo (Szenen)				
Elektronische Programmzeitschrift (EPG)	8-Tage-Elektronische Programmzeitschrift Now+Next EPG				
Uhr	Uhranzeige auf dem Bildschirm, Wecktimer, Weckmelodien, Sleep-Timer				
Abmessungen	509,7 mm x 318,7 mm x 46,3 mm	550,4 mm x 341,6 mm x 45,6 mm	628,2 mm x 392,3 mm x 46,9 mm	738 mm x 454,3 mm x 64,9 mm	891,3 mm x 536 mm x 64,7 mm
Tuner/Empfang /Übertragung	DVB-C MPEG2, DVB-C MPEG4, DVB-T MPEG2, DVB-T MPEG4				
Energieeffizienzklasse	A	A+	noch zu bestätigen	A	A+
Farbe Gehäuse	Schwarz	Weiß, Schwarz	Weiß, Schwarz	Schwarz	Schwarz

\* Die Verfügbarkeit von Fernseher-Modellen, Services und Leistungsmerkmalen ist länderabhängig. Zusammenstellung der Leistungsmerkmale kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

### Technische Daten\* Philips MediaSuite Fernseher für Healthcare

Modell	26HFL5008	32HFL5008	40HFL5008	46HFL5008	55HFL5008
Display	16:9 LED-Backlight LCD-TV				
Auflösung des Displays	1366 x 768p HD	1920 x 1080p Full HD			
Bildschirmgröße	66 cm (26")	81 cm (32")	102 cm (40")	117 cm (46")	140 cm (55")
Dynamischer Bildschirmkontrast	500.000:1				
Helligkeit	350 cd/m <sup>2</sup>	400 cd/m <sup>2</sup>			
Bildoptimierung	Pixel Plus HD, 100Hz PMR				
Gesundheitswesen	Kompatibel mit Schwesternrufsystemen, Multifernbedienung (14 Optionen), Kopfhörerausgang, unabhängige Stummschaltung der Hauptlautsprecher, doppelte Isolierung Klasse II				
Hotel-Funktionen (Oxigen)	Appcontrol: Mehrere SmartTV App-Profile Sichere Verwendung von Simply Share: DMP, sichere Kopplung Smart-TV-Apps: Cloud-basierte Apps für Hotel TV SmartInfo: Browser-basierte, interaktive Hotel-Infoseiten SmartInstall: Offline Senderbearbeitung, Offline Bearbeitung von Einstellungen, Installation per Fernzugriff, Software-Upgrade				
Anschlüsse	WLAN (802.11 b/g/n), Ethernet LAN, Serial Xpress Protocol 3x HDMI, 2x USB, 1x Component, 1x Scart Antenne IEC75, Kopfhörerausgang, Audio-Eingang, PC-Eingang, Badezimmer-Lautsprecher-Ausgang, CI+, digitaler Audioausgang (koaxial)				
Einfache Installation:	Erweiterter Hotel-Modus, Klonen von Fernseheinstellungen über USB und Upgrade der Firmware über USB und per Fernzugriff				
Komfort	Automatisches Einschalten, Green/Fast Startup, Sleep-Timer, Einschaltkanal, Lautstärkebegrenzung, Begrüßungsnachricht				
Interaktive Funktionen	Kompatibel mit Connectivity Panel, Sperren von automatischen Kanalaktualisierungen, Sperren von Software-Downloads Over-the-Air, Vsecure, MyChoice, ThemeTV Lite, SmartInfo Premium				
Uhr:	Uhranzeige auf dem Bildschirm, Wecktimer, Sleep-Timer, Synchro Time über TXT/DVB				
Abmessungen	628 mm x 392 mm x 47 mm	742 mm x 453 mm x 40 mm	889 mm x 559 mm x 40 mm	1062 mm x 633 mm x 40 mm	1254 mm x 742 mm x 40 mm
Tuner/Empfang /Übertragung	DVB-T2/T/C MPEG 2/4				
Energieeffizienzklasse:	A	A	A+	A+	A++

\* Die Verfügbarkeit von Fernseher-Modellen, Services und Leistungsmerkmalen ist länderabhängig. Zusammenstellung der Leistungsmerkmale kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.