

	PFL6007 Serie	PFL7007 Serie	PFL8007 Serie
Display:	16:9 Full HD LCD-TV mit LED-Backlight mit 1920 x 1080 Pixel, 3D-fähig		
Bildschirmgrößen*:	81 cm (32 Zoll) 32PFL6007K 94 cm (37 Zoll) 37PFL6007K 104 cm (42 Zoll) 42PFL6007K 117 cm (47 Zoll) 47PFL6007K 140 cm (55 Zoll) 55PFL6007K	102 cm (40 Zoll) 40PFL7007K 117 cm (46 Zoll) 46PFL7007K 140 cm (55 Zoll) 55PFL7007K	102 cm (40 Zoll) 40PFL8007K 117 cm (46 Zoll) 46PFL8007K 140 cm (55 Zoll) 55PFL8007K
3D-Features:	Zwei Spieler Full Screen Gaming, 3D-Tiefenanpassung, 2D zu 3D Konvertierung Passive Technologie (Polarisation) Aktive Shutter-Technologie		
Bildoptimierung:	400 Hz PMR	800 Hz PMR	
Dimmen:	Micro Dimming		
Ton:	2 x 12 Watt (RMS)	2 x 20 Watt (RMS), Surround, Soundstage	
Smart TV-Anwendungen*:	Catch-up TV, Zugang zu Online-Videotheken, Surfen im Internet, Online-Apps, MyRemote App, unterstützt USB-Tastatur und-Maus, DLNA Media Browser, USB-Aufnahme		
Anschlüsse:	4 x HDMI, 3 x USB, WiFi, Ethernet LAN, CI+, Easylink (HDMI-CEC), DLNA	5 x HDMI, 3 x USB, WiFi, Ethernet LAN, CI+, EasyLink (HDMI-CEC), DLNA	
Fernbedienung:	Fernbedienung mit Tasten für 3D, Smart TV und Ambilight, Fernbedienung-pass-through mit EasyLink (HDMI-CEC), MyRemote App		
Tuner:	DVB-C, DVB-T, DVBT2, DVBS2		
Energieeffizienzklasse:	A bei Modellen mit 81 cm (32 Zoll) Diagonale A+ bei anderen Modellen	A bei Modellen mit 40 Zoll und 46 Zoll Diagonale A+ bei Modellen mit 55 Zoll Bildschirmdiagonale	A bei Modellen mit 40 Zoll Diagonale A+ bei Modellen mit 46 Zoll und 55 Zoll Diagonale
Gerätetiefe:	29 mm		
Ambilight:	2-seitig	2-seitig	3-seitig
Mitgeliefertes Zubehör:	4 x 3D-Brillen bei 42-, 47- und 55-Zoll-Geräten 2 x 3D-Brillen bei 32-/37-Zoll-Geräten, Netzkabel, Fernbedienung, schwenkbarer Tischfuß	1x 3D-Brille, Netzkabel, Fernbedienung mit Texteingabefunktion, schwenkbarer Tischfuß	2x 3D-Brillen, Netzkabel, Fernbedienung mit Texteingabefunktion, schwenkbarer Tischfuß, Skype-Kamera