



Philips
Kaffeeautomat

Mahl- und Brühsystem

Edelstahl

HD7740



Großartiger Kaffee beginnt mit frischen Bohnen

Einfache Zubereitung dank integrierter Kaffeemühle

Genießen Sie den Geschmack frischen Kaffees mit unseren Kaffeemaschinen für Bohnen- und Filterkaffee. Bereiten Sie Ihren Kaffee aus frischen Bohnen zu, oder genießen Sie Ihren Lieblings-Filterkaffee. Wir bieten hochwertige Qualität mit einfachen Lösungen.

Erweiterte Funktionen

- Einstellung zum Auswählen der gewünschten Kaffeestärke
- LCD-Anzeige für eine intuitive Bedienung

Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten

- Integriertes konisches Mahlwerk für frisch gemahlene Kaffeebohnen
- Wahlschalter für Mahlgrad für frisch gemahlene Kaffeebohnen nach Ihrem Geschmack
- Frischeanzeige für jederzeit frischen Kaffee


Einfache Handhabung

- Spülmaschinenfester Dauerfilter für mehr Komfort
- Deaktivierungsfunktion für Mahlwerk für die Verwendung von Kaffeepulver
- Bereitet 2 bis 12 Tassen frisch gemahlene Kaffeebohnen auf einmal zu

PHILIPS
sense and simplicity

Besonderheiten

Integriertes Mahlwerk



Das konische Mahlwerk mahlt kurz vor der Kaffeezubereitung frische Kaffeebohnen für die gewünschte Anzahl an Tassen.

Deaktivierungsfunktion für Mahlwerk

Die Deaktivierungsfunktion für das Mahlwerk schaltet die Mahlfunktion aus, und Kaffeepulver kann verwendet werden.

Einstellung der Kaffeestärke

Genießen und teilen Sie Ihren Kaffeemoment, indem Sie die gewünschte Kaffeestärke einstellen. Sie können milden, mittelstarken und starken Kaffee zubereiten - für jeden Geschmack und jede Tageszeit.

2 bis 12 Tassen auf einmal



Genießen Sie leckeren Kaffee, zubereitet aus frischen Bohnen - mahlen und bereiten Sie nur


soviel Kaffee zu, wie Sie brauchen. Sie können zwischen 2 und 12 Tassen wählen.

Dauerfilter



Der spülmaschinenfeste Dauerfilter sorgt für Benutzerkomfort beim Kaffeekochen und bei der Reinigung des Gerätes.

Frischanzeige




Das Tassensymbol wird 30 Minuten lang angezeigt, um sicherzustellen, dass der Kaffee während dieser Zeit frisch bleibt.

LCD-Display



Genießen Sie die einfache Bedienung über die intuitive LCD-Anzeige, und wählen Sie aus einer Vielzahl von Optionen.

Mahlgrad



Der Wahlschalter für den Mahlgrad ermöglicht es Ihnen, zwischen 9 Mahlstufen auszuwählen und somit den frisch gemahlene Kaffee Ihrem persönlichen Geschmack anzupassen. Wählen Sie einen feineren Mahlgrad für stärkeren Kaffee oder einen größeren Mahlgrad für milden, sanften Kaffee.

Daten

Allgemeine Daten

- Kabelaufwicklung
- Beleuchteter Ein-/Ausschalter
- Tropf-Stopp
- Spülmaschinenfester, ausschwenkbarer Filter und Kaffeekanne

Technische Daten

- Leistung: 1000 W
- Spannung: 230 V
- Frequenz: 50 Hz
- Brühdauer: <10 Minute(n)

Entwurfsdaten

- Farbe(n): Edelstahl



Ausstellungsdatum
2010-06-24

Version: 1.0.1

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen
Firmen.

www.philips.com