



Philips
Haartrockner

2300 W

ActiveCare



HP8270/00

Gesünderes Trocknen dank innovativem Sensor

Der Haartrockner Philips ActiveCare ist mit einem einzigartigen TempPrecision™ Sensor ausgestattet, der die Temperatur des Haares misst und die Temperatur automatisch reduziert, sobald das Haar trocken ist. Die gesunde Feuchtigkeitsbalance des Haares bleibt erhalten.

Verhindert Haarschäden

- Mehr Pflege dank Ionisierungsfunktion für glänzendes, glattes Haar
- Mehr Pflege dank Keramikelementen mit Infrarotwärme
- 100 % Schutz vor Überhitzung des Haars dank TempPrecision

Schön gestylte Haare

- Professionelle Leistung von 2300 W für tolle Stylingergebnisse
- Kaltstufe für lang anhaltenden Look
- Perfekte Stylingergebnisse dank schmaler Stylingdüse
- Der Volumendiffusor gibt mehr Volumen für Locken und schwungvolles Styling

Bedienungsfreundlich


- Sechs flexible Gebläse- und Temperaturstufen für volle Kontrolle
- Schutz vor eingeklemmten Haaren dank abnehmbarem Filter

PHILIPS

sense and simplicity

Besonderheiten

Einzigartiger TempPrecision-Sensor



Der einzigartige TempPrecision™-Sensor misst die Temperatur des Haares beim Trocknen und verringert die Temperaturstufe automatisch, sobald das Haar trocken ist. Die gesunde Feuchtigkeit bleibt im Haar, sodass das Haar kräftig und glänzend bleibt. Die LED-Anzeige oben auf dem Trockner leuchtet, wenn der Sensor eingeschaltet ist.

Professionelle Leistung von 2300 W



Professionelle Leistung von 2300 W für tolle Stylingergebnisse

Ionisierungsfunktion



Die Ionisierungsfunktion ermöglicht Trocknen ohne statische Aufladung. Negativ geladene Ionen verhindern statisches Aufladen, pflegen das Haar und glätten die äußere

Schuppenschicht für glänzendes Haar. Das Ergebnis ist glattes, gesundes, glänzendes Haar.

Mehr Pflege dank Keramikelement



Das Keramikelement gibt Infrarotwärme ab, die Ihr Haar von innen heraus trocknet und es somit vor dem Austrocknen schützt – ohne dass Geschwindigkeit und Effektivität beeinträchtigt werden.

6 flexible Gebläse-/Temperaturstufen



Die erforderliche Gebläsestufe und Wärme können für perfektes Styling einfach angepasst werden. Sechs unterschiedliche Einstellungen ermöglichen volle Kontrolle für präzises Styling.

Volumendiffusor




Der Volumendiffusor trocknet das Haar auf gesunde Weise, glättet das Haar und gibt ihm mehr Volumen, indem der Luftstrom auf das gesamte Haar verteilt wird. Er maximiert das Volumen, vor allem wenn er an den Haarwurzeln eingesetzt wird. So eignet er sich perfekt für lockiges und voluminöses Styling.

Schmale Stylingdüse



Perfekte Stylingergebnisse und glänzendes Haar dank schmaler Stylingdüse für ein präzises Styling.

Kaltstufe



Die Kaltluftstufe ist eine Profi-Funktion, auf die Sie nicht verzichten wollen. Sie bietet intensive Kaltluft zum Fixieren Ihres Stylings.

Daten

Technische Daten

- Spannung: 220 - 240 V
- Wattleistung: 2300 W
- Kabellänge: 2,5 m
- Farbe/Design: Weiß-Gold
- Motor: DC

Ausstattung

- Kaltstufe

- Spannungsanpassung: Nein
- Keramikbeschichtung
- Kabelgelenk
- Ionisierungsfunktion

Service

- 2 Jahre Garantie



Ausstellungsdatum
2012-02-20

Version: 7.1.1

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen
Firmen.

www.philips.com