



Philips
Lockenstab mit
Lockenzange

CurlCeramic

16 mm



HP8602/00

Stylen Sie Locken, und pflegen Sie Ihr Haar dabei

Lebhaftes, elastisches Locken und Korkenzieherlocken für ein gutes und jugendliches Aussehen. Mit dem neuen Lockenstab CurlCeramic, der über eine schützende Keramikbeschichtung verfügt, ist das nicht länger ein Problem.

Weniger Schädigung

- Schützende Keramikbeschichtung

Schön gestylte Haare

- 190 °C Höchsttemperatur für perfekte Stylingergebnisse
- Lebendige Locken voller Sprungkraft mit dem Lockenstab mit 15 mm Ø


Einfach zu bedienen

- Kabelgelenk zur Vermeidung von Kabelgewirr
- Spannungsanpassung für mehr Mobilität
- Automatische Abschaltung nach einer Stunde sorgt für zusätzliche Sicherheit
- Sicherheitshalterung für einfache Bedienung
- Cool-Tip-Spitze für einfachere und sichere Verwendung
- 1,8 m Stromkabel

PHILIPS
sense and simplicity

Besonderheiten

Kabellänge 1,8 m



1,8 m Stromkabel

Automatische Abschaltung



Die automatische Abschaltfunktion bietet beruhigende Sicherheit. Sollte der Styler versehentlich eingeschaltet bleiben, schaltet er sich nach einer Stunde automatisch ab.

Lebhafte, elastische Locken



Mit dem Lockenstabdurchmesser von 16 mm können Sie lebendige Locken und


Korkenzieherlocken voller Sprungkraft für einen fröhlichen und jungen Look erzielen.

Schont Ihr Haar



Die schützende Keramikbeschichtung sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und schonendes Trocknen Ihrer Haare. Wickeln Sie Strähnen um die schützende Oberfläche der Warmluftbürste, damit die natürlichen Nährstoffe im Haar verbleiben und so für glatte, elegante Locken und maximalen Glanz sorgen.

Cool-Tip-Spitze



Die Cool-Tip-Spitze des Stylers wurde aus einem besonders hitzebeständigen Material gefertigt, damit sie kühl bleibt. Sie können das Gerät beim Styling sicher und bedienungsfreundlich in der Hand halten.

Spannungsanpassung




Spannungsanpassung für mehr Mobilität

Sicherheitshalterung

Mit der Sicherheitshalterung können Sie den Lockenstab während der Verwendung sicher absetzen.

Kabelgelenk



Das praktische Kabelgelenk dreht das Kabel und vermeidet somit Kabelgewirr.

190 °C Höchsttemperatur

Mit der Höchsttemperatur von 190 °C können Sie die Form Ihrer Haare ändern und perfekte Ergebnisse bei gleichzeitig schonendem Trocknen erzielen. Selbst bei dickem Haar.

Daten

Technische Daten

- Maximaltemperatur: 190 °C
- Temperaturbereich: Eine Stufe
- Kabellänge: 1,8 m
- Farbe/Design: Schwarz/Weiß
- Heiz-Typ: PTC
- Heizzeit: 60 Sekunden
- Abschaltautomatik: 60 Minute(n)
- Spannung: weltweit

Ausstattung

- Keramikbeschichtung

- Schaftdurchmesser: 16 mm
- Betriebsbereitschaftsanzeige
- Cool-Tip-Spitze
- Kabelgelenk

Haartyp

- Ergebnis: Lockig, Wellig
- Haarlänge: Lang, Mittel
- Haardicke: Mittel, Dick, Dünn

Service

- 2 Jahre weltweite Garantie



Ausstellungsdatum
2011-12-29

Version: 4.0.1

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen
Firmen.

www.philips.com