

Philips
Haarglätter

ActiveCare



HP8362



Maximaler Schutz, perfekter Glanz

Dank der neu entwickelten Triple-Care™-Platten schützt der Philips ActiveCare Haarglätter das Haar vor Überhitzung, mit konstanten Temperaturen, EHD™-Technologie sowie Sonic-Technologie.

Weniger Beschädigungen

- Schonendes und effizientes Glätten mit konstanter Temperatur
- Gesundes Haar ohne Schädigungen mit Even Heat Distribution-Technologie

Schön gestylte Haare

- Noch schneller tolle Ergebnisse mit sanften Sonic-Vibrationen
- Keramikplatten für ausgezeichnete Gleitfähigkeit und glänzendes Haar

Bedienungsfreundlichkeit

- Kurze Aufheizzeit, einsatzbereit in 15 Sekunden
- Nie wieder unbeabsichtigtes Ändern der Einstellungen dank Tastensperre
- Verriegelung für einfachen und sicheren Transport
- Bereitschaftsanzeige
- Automatische Abschaltung nach einer Stunde sorgt für zusätzliche Sicherheit
- Inklusive hitzebeständiger Matte

PHILIPS
sense and simplicity

Besonderheiten

Konstante Temperatur




Dieser Haarglätter hält eine konstante Temperatur. Das leistungsstarke Heizelement ermöglicht das Glätten bei einer schonenderen Temperatur. So erzielen Sie genau das Styling, das Sie möchten!

Sanfte Sonic-Vibrationen




Noch schneller tolle Ergebnisse mit sanften Sonic-Vibrationen

Gleichmäßige Wärmeverteilung



Fortschrittliche EHD+-Technologie von Philips bedeutet, dass Ihr Styler die Wärme sehr gleichmäßig verteilt – selbst bei hohen Temperaturen – und somit die Haare optimal schützt. Durch diesen zusätzlichen Schutz bleiben Ihre Haare gesund und glänzend.

Keramikplatten



Keramik ist von Natur aus mikroskopisch glatt und haltbar und eignet sich bestens als Material für Platten von Haarglättern. Die Platten gleiten mühelos durch Ihr Haar, und es wird perfekt glänzend.

Automatische Tastensperre



So behalten Sie die Kontrolle. Nie wieder unbeabsichtigtes Ein- oder Ausschalten des Stylers oder Ändern der Temperatur dank Tastensperre. Drücken Sie zum Entsperren 3 Sekunden lang die Taste.

Schnelles Aufheizen



Der Haarglätter bietet eine kurze Aufheizzeit und ist innerhalb von 15 Sekunden einsatzbereit.

Daten

Technische Daten

- Heizzeit: 30 Sek.
- Kabellänge: 2 M
- Heiz-Typ: Leistungsstark
- Farbe/Design: Weiß-Gold

Ausstattung

- Temperatur: konstant 199 °C
- Kabelgelenk
- Keramikbeschichtung: Keramik

Haartyp

- Aktueller Haarschnitt: Lockig, Wellig
- Ergebnis: Glatt
- Empfindliches Haar
- Haarlänge: Lang, Mittel, Kurz
- Haardicke: Mittel, Dick, Dünn

Zubehör

- Hitzebeständige Reisetasche

Service

- 2 Jahre weltweite Garantie



Ausstellungsdatum
2011-10-01

Version: 4.0.1

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com