



Philips PerfectCare Silence
Dampfbügelstation mit
Optimal TEMP-
Technologie und
herausnehmbarem
Wassertank, 6 Bar
Dampfstoß von bis zu 290 g, ECO

Transportverriegelung
Absch.auto.



GC9540/02

Eine revolutionäre Einstellung für alle Kleidungsstücke

Mit Optimal TEMP- und Silent Steam-Technologie

Bügeln Sie im Kreise Ihrer Familie beim Fernsehen, ohne vom Geräusch einer Dampfbügelstation gestört zu werden. SilentCare ist die erste Dampfbügelstation, die leistungsstarkes Bügeln und eine geringe Geräuscherzeugung kombiniert. Bügeln ist jetzt richtig entspannend.

Kraftvolles Bügeln bei minimaler Geräuscherzeugung

- Die perfekte Balance zwischen hoher Leistung und geringer Geräuscherzeugung

Eine perfekte Einstellung für alle Kleidungsstücke

- Optimal TEMP: perfekte Kombination aus Dampf und Temperatur
- 100 % bedienungsfreundlich, keine Anpassungen erforderlich
- 100 % sicher auf allen bügelbaren Kleidungsstücken
- 100 %-ige Geschwindigkeit auf allen Stoffen, keine andere Dampfbügelstation ist schneller
- Von unabhängigen Textilexperten getestet und bestätigt

Schnelles und kraftvolles Bügeln


- Bis zu 6 Bar Dampfdruck
- Konstante Dampfleistung von bis zu 120 g/min und 290 g Dampfstoß
- Herausnehmbarer 1,5-Liter-Wassertank, bis zu 2 Stunden bügeln
- Einsatzbereit in 2 Minuten, jederzeit nachfüllbar
- Easy De-Calc, bequemes und effektives Anti-Kalk-System
- Einfaches Verriegeln und Transportieren Ihres Bügeleisens

PHILIPS

sense and simplicity

Besonderheiten

Hohe Leistung, geringe Geräuscentw.



Genießen Sie maximale Bügelleistung bei minimaler Geräuscentwicklung

100 % bedienungsfreundlich

100 % bedienungsfreundlich, keine Anpassungen erforderlich. Jetzt können Sie alle bügelbaren Kleidungsstücke nacheinander bügeln, ohne auf die Temperatur warten oder den Temperaturregler einstellen zu müssen.


100 %-ige Geschwindigkeit

100 %-ige Geschwindigkeit auch auf hartnäckigen Stoffen. Keine andere Dampfbügelstation ist schneller – für eine besonders kurze Bügelzeit.

100 % sicher

100 % sicher auf allen empfindlichen Stoffen wie Seide, Synthetikfaser, Wolle, Polyester usw. Unabhängige Testinstitute haben PerfectCare auf den empfindlichsten bügelbaren Stoffen getestet und bestätigen die herausragenden Bügelergebnisse.


Optimal TEMP-Technologie



Die Optimal TEMP-Technologie der PerfectCare Dampfbügelstation liefert immer

eine perfekte Einstellung für all Ihre Kleidung dank: 1 - Zyklondampfkammer 2 - Modernem Smart Control-Prozessor

Von Experten getestet und bestätigt:




Von unabhängigen Textilexperten und Instituten getestet und bestätigt

Bis zu 6 Bar



Dampfdruck dringt tief in den Stoff ein und erlaubt so ein schnelles und einfaches Bügeln, auch bei schwierigen Stoffen.

120 g/min Dampfleistung und 290 g Dampfstoß



Konstante Dampfleistung von bis zu 120 g/min und 290 g Dampfstoß dank der geringen Wassermengen, die jedes Mal in den Boiler gepumpt werden. Für perfektes und schnelles Glätten.

Abnehmbarer Wassertank, 6 Bar




Herausnehmbarer 1,5-Liter-Wassertank für bis zu 2 Stunden Bügelleistung ohne Nachfüllen.

Dampfleistung einsatzbereit nach 2 Minuten



Dampfausstoß bei höchster Stufe einsatzbereit nach 2 Minuten und Wasser kann jederzeit nachgefüllt werden

Easy De-Calc



Easy De-Calc: bequemes und effektives Entkalken zur Verlängerung der Lebensdauer Ihrer Dampfbügelstation.

Daten

Schnelles und effektives Glätten

- Bügelsohle: SteamGlide
- Optimal TEMP
- Konstante Dampfleistung
- Konstante Dampfleistung: 120 g/Min
- Dampfstoß: 290 g
- Vertikaldampf
- Dampfdruck: Bis zu 6 Bar
- Dampfspitze
- Leistung: 2400 W

Bedienungsfreundlich

- Fassungsvermögen des Wassertanks: 1500 ml
- Befüllen und Entleeren des Wassertanks: Abnehmbarer Wasserbehälter, Extra große Einfüllöffnung
- Jederzeit auffüllbar
- Aufheizzeit: 2 Min.
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Aufbewahrungslösung: Transportverriegelung
- Schlauchaufbewahrung: Fach für

Schlauchaufbewahrung

- Kabelaufwicklung: Fach für Kabelaufbewahrung
- Länge des Netzkabels: 1,8 m
- Bewegliches Kabel (Kabelgelenk): Kabel mit 180 Grad Bewegungsfreiheit
- Schlauchlänge: 1,7 m
- Sicher auf allen Stoffen: Auch für feine Stoffe wie Seide

Nachhaltigkeit

- ECO-Einstellung: 20 % weniger Energieverbrauch

Entkalkung

- Geeignet für Leitungswasser
- Calc Clean-Lösung: Easy De-Calc

Technische Daten

- Spannung: 220–240 V
- Produktabmessungen: 28,3 x 26,3 x 42,4 cm
- Gewicht des Bügeleisens: 1,2 kg
- Gewicht des Bügeleisens mit Aufheizsockel: 5,4 kg



Ausstellungsdatum
2012-07-13

Version: 14.2.1

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com