

Philips PowerPro
Staubsauger ohne Beutel
mit PowerCyclone-
Technologie

Eco

FC8769



40 % mehr Staubaufnahme für eine gründlichere Reinigung

Mit PowerCyclone-Technologie

Der neue Philips PowerPro nimmt in einem Durchgang mehr Staub auf, sodass Sie Ihre Böden in weniger Zügen reinigen können. So haben Sie mehr Zeit für die angenehmeren Dinge des Lebens.

Bessere Staubaufnahme für schnellere Reinigung

- PowerCyclone-Technologie trennt Staub und Luft in einem Durchgang

Leicht zu reinigen

- Fortschrittliches Design des Staubbehälters für einfaches Entleeren
- Abwaschbarer Schaumfilter für dauerhafte Leistung

Besonders große Reichweite für eine komfortable Reinigung

- Größere Reinigung mit weniger Aufwand

PHILIPS
sense and simplicity

Daten

Design

- Farbe: Titan und Grün

Leistung

- Geräuschpegel (Lc IEC): 80 dB
- Luftwirbel (max.): 38 l/Sek.
- Aufnahmeleistung (max.): 1600 W

Filterung

- Abluftfilter: Super Clean Air HEPA 12-Filter
- Motorfilter: Abwaschbarer doppelter Schaumfilter
- Staubaufnahmekapazität: 2 l
- HEPA-Dichtung

Staubsystem

- Filtersystem: PowerCyclone

Verwendbarkeit

- Rohrtyp: 2-teiliges Teleskoprohr aus Metall
- Tragegriff: Ober- und Vorderseite

- Rohranschluss: Leicht zu bedienende Entriegelung
- Radtyp: Gummi
- Leistungsregelung: Gebogener Schlauch mit Löchern
- Aktionsradius: 10 m
- Kabellänge: 7 m

Düsen und Zubehör

- Standarddüse: Multibürste
- Zubehör: Fugendüse, Möbelpinsel
- Zubehörhalterung: Am Rohrclip

Nachhaltigkeit

- Verpackung: > 90 % recycelte Materialien
- Bedienungsanleitung: 100 % recyceltes Papier

Gewicht und Abmessungen

- Produktgewicht: 5,5 kg
- Produktabmessungen (L x B x H):
550 x 292 x 292 mm

Besonderheiten

Leicht entleerbarer Staubbehälter



Durch das optimale Design kann der Staubbehälter entleert werden, ohne dass sich dabei Staubwolken bilden. Die einzigartige Form und glatte Oberfläche sorgt dafür, dass Staub auf einer Seite des Behälters gesammelt wird und gleichmäßig in den Staubbehälter fällt.

Langlebiger, abwaschbarer Schaumfilter



Der Schaumfilter kann einfach unter fließendem Wasser abgewaschen werden und bringt so dauerhafte Leistung.

PowerCyclone-Technologie



Die PowerCyclone-Technologie sorgt durch drei hoch effiziente Schritte für beste Reinigungsergebnisse in einem Durchgang: 1) Luft gelangt dank des geraden und glatten Lufteinlasses schnell in den PowerCyclone. 2) Der geschwungene Luftkanal bringt die Luft in der Zyklonkammer schnell nach oben. 3) Am Ende des Kanals wird die Luft durch die Rotorblätter effektiv vom Staub befreit.

Aktionsradius von 10 m

Aktionsradius von 10 m für Reinigung mit weniger Aufwand.



Ausstellungsdatum
2012-08-27

Version: 8.2.1

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

** Durchschnittliche Ergebnisse bei der Staubaufnahme im Vergleich zum meist verkauften beutellosen Staubsauger in Europa, von externem Testinstitut gemäß DIN EN 60312/11/2008 für Teppiche im Oktober 2011 geprüft (Durchschnittswerte)