



Philips Avance Collection  
Kaffeautomat

**Glas**

Hochglanzschwarz



HD7688/50

## Mehr Kaffeemomente, weniger Kaffe Zubereitung

Einfacher, sauberer, cleverer

Genießen Sie leckeren Kaffee dank eines zuverlässigen Kaffeautomaten mit cleverem und kompaktem Design zur einfachen Aufbewahrung.

### Erweiterte Funktionen

- Abnehmbarer 2-in-1-Behälter zum einfachen Nachfüllen von Wasser und Kaffee
- Innovative Wasserstandsanzeige mit Leuchtringen
- Automatische Abschaltung zum Energiesparen
- Einfacher Zugriff von der Vorderseite, ohne das Gerät verschieben zu müssen

### Einfache Handhabung

- Kabelaufwicklung
- Tropf-Stopp-Funktion zum beliebigen Unterbrechen des Brühvorgangs
- Anti-Rutsch-Füße sorgen für stabilen Halt Ihrer Kaffeemaschine

### Leicht zu reinigen

- Spülmaschinenfeste Teile für eine einfache und bequeme Reinigung

### Modernes Design (Avance)

- Passend zum Avance Toaster und Wasserkocher
- Erstklassige Edelstahl- und Kunststoffverarbeitung

**PHILIPS**

sense and simplicity

## Besonderheiten

### Abnehmbarer 2-in-1-Behälter



Jetzt können Sie eine Kanne Kaffee in einem Zug zubereiten! Der abnehmbare 2-in-1-Behälter ermöglicht Ihnen, diesen gleichzeitig mit Wasser und Kaffee aufzufüllen.

### Vollständiger Zugriff von vorn



Durch das neue Design muss der Kaffeeautomat nicht mehr bewegt werden. Alle Teile können an der Vorderseite bedient werden.

### Erweiterte Wasserstandsanzeige



Dank der innovativen Wasserstandsanzeige mit Leuchtringen können Sie problemlos sehen, wie viele Tassen Sie in den Wasserbehälter gegossen haben.

### Automatische Abschaltung



Das Gerät schaltet sich nach 120 Minuten automatisch ab, um Energie zu sparen.

### Spülmaschinenfeste Teile



Spülmaschinenfeste Teile für eine einfache und bequeme Reinigung.

## Daten

### Allgemeine Spezifikationen

- Kabelaufwicklung
- Anti-Rutsch-Füße
- Tropf-Stopp
- Spülmaschinenfester, ausschwenkbarer Filter und Kanne
- Automatische Abschaltung

### Technische Daten

- Leistung: 1400 W
- Spannung: 220 - 240 V
- Frequenz: 50 - 60 Hz
- Kabellänge: 0,85 m
- Kapazität: 1,2/10-15 Liter / Tassen
- Brühdauer: <10 Minute(n)

### Entwurfsdaten

- Abmessungen (L x B x H): 346 x 247 x 260 mm
- Farbe(n): Hochglanzschwarz
- Gewicht (einschließlich Verpackung): 3,6 kg



Ausstellungsdatum  
2012-08-27

Version: 8.4.1

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)