



Philips
Haartrockner

ProCare



HP8260/00

Mehr Schutz für gesundes glänzendes Haar

Dank der fortschrittlichen EHD™-Technologie schützt der Philips ProCare Haartrockner das Haar vor Überhitzung. Der speziell entwickelte Luftauslass verteilt die Hitze sanfter auf dem Haar und schützt somit Haar und Kopfhaut vor hohen Temperaturen.

Weniger Haarschäden

- Weniger Überhitzung dank Even Heat Distribution-Technologie
- Mehr Pflege dank Ionisierungsfunktion für glänzendes, glattes Haar
- Mehr Pflege dank Keramikelementen mit Infrarotwärme
- Optimale Trockentemperatur dank ThermoProtect Temperatur

Schön gestylte Haare

- Kaltstufe für lang anhaltenden Look
- Perfekte Stylingergebnisse dank schmaler Stylingdüse
- Der Volumendiffuser gibt mehr Volumen für Locken und schwungvolles Styling

Bedienungsfreundlich

- Sechs flexible Gebläse- und Temperaturstufen für volle Kontrolle
- Schutz vor eingeklemmten Haaren dank abnehmbarem Filter




PHILIPS

sense and simplicity


Besonderheiten

Fortschrittliche EHD-Technologie




Fortschrittliche EHD-Technologie von Philips bedeutet, dass Ihr Haartrockner mit einem speziell entwickelten Luftauslass ausgestattet ist, der die Wärme sehr gleichmäßig verteilt – selbst bei hohen Temperaturen – und somit die Haare optimal schützt. Dies bietet ultimativen Schutz vor Überhitzung, und Ihre Haare bleiben gesund und glänzend.

ThermoProtect Temperatur



Die ThermoProtect Temperatur bietet die optimale Trockentemperatur und zusätzlichen Schutz vor Überhitzung mit demselben starken Luftstrom für schonende, optimale Ergebnisse.

Ionisierungsfunktion



Die Ionisierungsfunktion ermöglicht Trocknen ohne statische Aufladung. Negativ geladene Ionen verhindern statisches Aufladen, pflegen das Haar und glätten die äußere Schuppenschicht für glänzendes

Haar. Das Ergebnis ist glattes, gesundes, glänzendes Haar.

Mehr Pflege dank Keramikelement



Das Keramikelement gibt Infrarotwärme ab, die Ihr Haar von innen heraus trocknet und es somit vor dem Austrocknen schützt – ohne dass Geschwindigkeit und Effektivität beeinträchtigt werden.

Schmale Stylingdüse



Perfekte Stylingergebnisse und glänzendes Haar dank schmaler Stylingdüse für ein präzises Styling.

Volumendiffusor



Der Volumendiffusor trocknet das Haar auf gesunde Weise, glättet das Haar und gibt ihm mehr Volumen, indem der Luftstrom auf das gesamte Haar verteilt wird. Er maximiert das Volumen, vor allem wenn er an den Haarwurzeln eingesetzt wird. So eignet er sich perfekt für lockiges und voluminöses Styling.

Daten

Technische Daten

- Wattleistung: 2300 W
- Kabellänge: 2,5 m
- Farbe/Design: Lilafarben

Ausstattung

- Kaltstufe
- Spannungsanpassung: Nein
- Keramikbeschichtung
- Ionisierungsfunktion
- Aufhängeöse

Service

- 2 Jahre Garantie



Ausstellungsdatum
2012-08-09

Version: 5.1.1

EAN: 87 10103 55488 2

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com