



Philips PerfectCare Silence  
Dampfbügelstation mit  
Optimal TEMP-  
Technologie und  
herausnehmbarem  
Wassertank, 6 Bar  
Dampfstoß von bis zu 290 g, ECO

Transportverriegelung  
Abschaltautomatik



GC9540/02

## Eine revolutionäre Einstellung für alle Kleidungsstücke

### Mit Optimal TEMP- und Silent Steam-Technologie

Bügeln Sie im Kreise Ihrer Familie beim Fernsehen, ohne vom Geräusch eines Dampfbügeleisens gestört zu werden. Philips SilentCare GC9540/02 ist die erste Dampfbügelstation, die leistungsstarkes Bügeln und eine geringe Geräuscherzeugung kombiniert.

#### **Kraftvolles Bügeln bei minimaler Geräuscherzeugung**

- Die perfekte Balance zwischen hoher Leistung und geringer Geräuscherzeugung

#### **Eine perfekte Einstellung für alle Kleidungsstücke**

- Optimal TEMP: die perfekte Kombination aus Dampf und Temperatur
- 100 % bedienungsfreundlich, keine Anpassungen erforderlich
- 100 % sicher auf allen bügelbaren Kleidungsstücken
- 100 %-ige Geschwindigkeit auf allen Stoffen, kein Bügeleisen ist schneller
- Von unabhängigen Textilexperten getestet und bestätigt

#### **Schnelles und kraftvolles Bügeln**

- Bis zu 6 Bar Dampfdruck
- Konstante Dampfleistung von bis zu 120 g/min und 290 g Dampfstoß
- Herausnehmbarer 1,5-Liter-Wassertank, bis zu 2 Stunden bügeln
- Einsatzbereit in 2 Minuten, jederzeit nachfüllbar
- Easy De-Calc, bequemes und effektives Anti-Kalk-System
- Einfaches Verriegeln und Transportieren Ihres Bügeleisens




[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

**PHILIPS**

sense and simplicity

## Besonderheiten

### Hohe Leistung/geringe Geräuschkentwickl.



Genießen Sie maximale Bügelleistung bei minimaler Geräuschkentwickl.

### 100 % bedienungsfreundlich




100 % bedienungsfreundlich, keine Anpassungen erforderlich. Jetzt können Sie alle bügelbaren Kleidungsstücke nacheinander bügeln, ohne auf die Temperatur warten oder den Temperaturregler einstellen zu müssen.

### 100 %-ige Geschwindigkeit


100 %-ige Geschwindigkeit auch auf hartnäckigen Stoffen. Keine andere Dampfbugelstation ist schneller – für eine besonders kurze Bügelzeit.

### 100 % sicher



100 % sicher auf allen empfindlichen Stoffen wie Seide, Synthetikfaser, Wolle, Polyester usw. Unabhängige Testinstitute haben PerfectCare auf den empfindlichsten bügelbaren Stoffen getestet und bestätigen die herausragenden Bügelergebnisse.

### Optimal TEMP-Technologie



Die Optimal TEMP-Technologie der PerfectCare Dampfbugelstation liefert immer eine perfekte Einstellung für all Ihre Kleidung dank: 1) Zyklondampfkammer 2) Modernem Smart Control-Prozessor

### Von Experten getestet und bestätigt:




Von unabhängigen Textilexperten und Instituten getestet und bestätigt

### Bis zu 6 Bar



Dampfdruck dringt tief in den Stoff ein und erlaubt so ein schnelles und einfaches Bügeln, auch bei schwierigen Stoffen.

### 120 g/min Dampfleistung/290 g Dampfstoß



Konstante Dampfleistung von bis zu 120 g/min und 290 g Dampfstoß dank der geringen Wassermengen, die jedes Mal in den Boiler gepumpt werden. Für perfektes und schnelles Glätten.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

### Das "Grüne Logo" von Philips

Philips Produkte mit dem "Grünen Logo" können Kosten, Energieverbrauch und CO<sub>2</sub>-Ausstoß senken. Wie? Diese Produkte sorgen für eine deutliche Verbesserung des Klimaschutzes auf mindestens einem der grünen Schwerpunktgebiete von Philips: Energieeffizienz, Verpackung, gefährliche Substanzen, Gewicht, Recycling und Entsorgung sowie lebenslange Verlässlichkeit.

# Daten

## Schnelles und effektives Glätten

- Bügelsohle: SteamGlide
- Optimal TEMP
- Konstante Dampfleistung
- Konstante Dampfleistung: 120 g/Min
- Dampfstoß: 290 g
- Vertikaldampf
- Dampfdruck: Bis zu 6 Bar
- Dampfspitze
- Leistung: 2400 W

## Einfache Anwendung

- Fassungsvermögen des Wasserbehälters: 1500 ml
- Befüllen und Entleeren des Wassertanks:  
Abnehmbarer Wasserbehälter, Extra große Einfüllöffnung
- Jederzeit auffüllbar
- Aufheizzeit: 2 Min.
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Aufbewahrungslösung: Transportverriegelung
- Schlauchaufbewahrung: Fach für Schlauchaufbewahrung

- Kabelaufwicklung: Fach für Kabelaufbewahrung
- Länge des Netzkabels: 1,8 m
- Bewegliches Kabel (Kabelgelenk): Kabel mit 180 Grad Bewegungsfreiheit
- Schlauchlänge: 1,7 m
- Sicher auf allen Stoffen: Auch für feine Stoffe wie Seide

## Nachhaltigkeit

- ECO-Einstellung: 20 % weniger Energieverbrauch

## Entkalkung

- Geeignet für Leitungswasser
- Calc Clean-Lösung: Easy De-Calc
- Calc Clean-Erinnerung

## Technische Daten

- Produktabmessungen: 28,3 x 26,3 x 42,4 cm
- Gewicht des Bügeleisens: 1,2 kg
- Gewicht des Bügeleisens mit Aufheizsockel: 5,4 kg
- Verpackungsmaße: 33,5 x 30,5 x 49,1 cm



Ausstellungsdatum  
2013-03-15

Version: 15.2.1

EAN: 08 71010 35788 95

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)