




Philips
Kaffeeautomat

Mahl- und Brühsystem



HD7762/00

Kaffeebohnen nach Geschmack mischen und wechseln

Der einzige Mahl- und Brühsystem mit zwei Kaffeebohnenbehältern
noch offen

Wunderbarer Geschmack und leckeres Aroma

- Wahlschalter für den Mahlgrad ganz nach Ihrer Vorliebe
- Integriertes konisches Mahlwerk für frisch gemahlene Kaffeebohnen
- Einstellung zum Auswählen der gewünschten Kaffeestärke
- Behälter für frische Kaffeebohnen mit zwei Kammern
- Wahlschalter für Bohnen, mit dem Sie eine Bohnenart auswählen oder eine Mischung aus beiden erzeugen können

Einfache Handhabung

- Innovative Wasserstandsanzeige mit Leuchtringen

Modernes Design

- Einzigartiger Drehschalter für den Brühvorgang zur einfachen Anpassung an Ihre Vorlieben
- Wählen Sie den Zeitpunkt aus, an dem Sie Ihren Kaffee fertig zubereitet haben möchten
- Deaktivierungsfunktion für Mahlwerk für die Verwendung von Kaffeepulver

Erweiterte Funktionen

- Ein-/Ausschalter mit automatischer Abschaltung, um Energie zu sparen (120 Minuten)
- Tropf-Stopp-Funktion zum beliebigen Unterbrechen des Brühvorgangs.

PHILIPS
sense and simplicity

Daten

Entwurfsdaten

- Farbe(n): Schwarz/Metall
- Materialien: Kanne aus PP/Edelstahl/Glas
- Abmessungen (L x B x H): 277 x 212 x 440 mm
- Gewicht (einschließlich Verpackung): 6,2 kg
- Gewicht des Gerätes: 4,6 kg

Allgemeine Spezifikationen

- Kabelaufwicklung
- Anti-Rutsch-Füße
- Beleuchteter Ein-/Ausschalter
- Abnehmbarer, ausschwenkbarer Filter
- Tropf-Stopp
- Spülmaschinenfester, ausschwenkbarer Filter und Kaffeekanne
- Direktbrüh-Prinzip
- Spülmaschinenfeste Teile
- Ergonomischer Griff

- Automatische Abschaltung
- Kapazität: 1,2 l

Technische Daten

- Power: 1000 W
- Spannung: 230 V
- Frequenz: 50 Hz
- Brühdauer: <10 Minute(n)
- Kapazität: 1,2 l
- Kabellänge: 0,85 m
- Kaffeetemperatur nach dem Brühvorgang: 80 - 85 °C

Logistische Daten

- A-Box-Maße: 57,6 x 33,6 x 53 cm
- F-Box-Maße: 32 x 28 x 50,5 cm
- Anzahl der Produkte pro Palette: 2
- Gewicht A-Box: 13,3 kg

Besonderheiten

Integriertes Mahlwerk



Das konische Mahlwerk mahlt kurz vor der Kaffeezubereitung frische Kaffeebohnen für die gewünschte Anzahl an Tassen.

Mahlgrad



Der Wahlschalter für den Mahlgrad des Philips Kaffeeautomaten ermöglicht es Ihnen, den Mahlgrad Ihres Kaffees zu wählen.

Einstellung der Kaffeestärke



Einstellung zum Auswählen der gewünschten Kaffeestärke (mild, mittelstark, stark).

Deaktivierungsfunktion für Mahlwerk



Die Deaktivierungsfunktion für das Mahlwerk schaltet die Mahlfunktion aus, und Kaffeepulver kann verwendet werden.



Ausstellungsdatum
2013-03-19

Version: 6.2.1

EAN: 08 71010 36297 33

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com