



Philips Saeco
Kaffeevollautomaten

Minuto

One Touch, Milchbehälter
Schwarz

HD8763/01

Genießen Sie Ihr Lieblingsgetränk auf Knopfdruck

Mit einem Handgriff herausnehmbare Brühgruppe

Nur Saeco Smarty bietet den Genuss frisch gemahlener Bohnen mit maximalem Komfort, erstklassiger Qualität und großen Kapazitäten bei äußerst kompaktem Design

Authentischer italienischer Kaffeegenuss

- Neue, patentierte Milchkaraffe für Milchspezialitäten auf Tastendruck
- Schnell aufheizender Boiler
- Mahlwerk aus 100 % Keramik für perfektes Mahlen

Genießen Sie Kaffeespezialitäten nach Ihrem Geschmack

- Memo-Funktion dank intuitiver Display-Oberfläche
- Verstellbares Mahlwerk mit 5 Einstellungen
- Einstellbare Höhe des Kaffeeauslaufs zur Anpassung an alle Tassen

Einfache Reinigung und Wartung

- Vollautomatisches Spülen und Entkalken
- Mit einem Handgriff herausnehmbare Brühgruppe
- Spülmaschinenfeste Abtropfschale und Milchkaraffe

 **Saeco**

Besonderheiten

Mahlwerk aus 100 % Keramik



Unser Keramikmahlwerk überhitzt nicht und stellt perfektes Mahlen, dauerhafte Leistung und absolut lautlosen Betrieb sicher.

Verstellbares Mahlwerk (5)



5 verstellbare Mahleinstellungen, von der feinsten Einstellung für einen vollmundigen Espresso bis zur gröbsten für einen leichteren Café Crème.


Einstellbare Höhe des Kaffeeauslaufs



Kein Spritzen und immer die richtige Temperatur dank höhenverstellbarer

Kaffeeausläufe (zwischen 70 und 145 mm), die für die richtige Entfernung zu Ihrer Tasse sorgen.

Spülmaschinenfeste Abtropfschale



Sie können die Abtropfschale und die integrierte Milchkaraffe ganz einfach in Ihrer Spülmaschine gründlich und zeitsparend reinigen.

Vollautomatisches Spülen

Einfache Wartung, dauerhafte Leistung und immer das beste Ergebnis in der Tasse dank unseres vollautomatischen Spül- und Entkalkungsprogramms.

Memo-Funktion



Sie erhalten immer eine perfekte Tasse Kaffee, die nur für Sie nach Ihren persönlichen Vorlieben zubereitet wurde – dank unserer Memo-Funktion mit einstellbarer Brühdauer, Kaffeestärke und Temperatur. Mit nur einem Tastendruck erhalten Sie ein köstliches Getränk in Ihrer Lieblingstasse.

Neue, patentierte Milchkaraffe



Genießen Sie immer besonders feine Milchspezialitäten in professioneller Qualität dank unserer zwei exklusiven Schaumkammern, die immer die optimale Temperatur und konstanten Milchauslauf ohne Spritzen garantieren.

Mit einem Handgriff herausnehmbare Gruppe



Die Brühgruppe – eine Erfindung von Saeco – ist das Herzstück unserer Maschinen. Sie sorgt dafür, dass die Maschine alles selbst macht. Dank des einfachen Zugriffs können Sie sie für die regelmäßige Reinigung mühelos mit nur einem Handgriff herausnehmen.

Daten

Technische Daten

- Frequenz: 50 Hz
- Leistung: 1850 W
- Spannung: 230 V
- Pumpendruck: 15 Bar

Gewicht und Abmessungen

- Produktabmessungen (L x T x H):
215 x 429 x 330 mm
- Gewicht: 7 kg
- Fassungsvermögen für Kaffeebohnen: 250 g
- Fassungsvermögen des Milchbehälters: 0,5 l

Eigenschaften

- Vorbrühsystem
- Gleichzeitiger Brühvorgang

Design

- Farbe: Schwarz
- Materialien und Design: ABS-Kunststoff

Technische Daten

- Wasserbehälter: 1,8 l



Ausstellungsdatum
2013-03-22

Version: 1.0.1

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen
Firmen.

www.philips.com