



Philips Saeco
Kaffeevollautomaten

Moltio

One Touch, Milchbehälter
Schwarz



HD8769/01

Perfektes Kaffeearoma bei jeder Gelegenheit

Sie können die Bohnen nun mit nur einem Handgriff austauschen

Wir sind stolz, Ihnen Moltio zu präsentieren, ein einmaliges Meisterwerk für eine individuelle Geschmackserfahrung. Dank unseres exklusiven Bohntauschers können Sie je nach Geschmack immer den richtigen Kaffeegenuss schaffen

Authentischer italienischer Kaffeegenuss

- Neue, patentierte Milchkaraffe für Milchspezialitäten auf Tastendruck
- Schnell aufheizender Boiler
- Mahlwerk aus 100 % Keramik für perfektes Mahlen

Genießen Sie Getränke nach Ihrem Geschmack

- Austauschbarer Bohnenbehälter für eine endlose Vielfalt
- Memo-Funktion integriert in intuitiver Display-Oberfläche
- Verstellbares Mahlwerk mit 5 Einstellungen

Einfache Reinigung und Wartung

- Vollautomatisches Spülen und Entkalken
- Mit einem Handgriff herausnehmbare Brühgruppe
- Spülmaschinenfeste Abtropfschale und Milchkaraffe

 **Saeco**

Besonderheiten

Mahlwerk aus 100 % Keramik



Unser Keramikmahlwerk überhitzt nicht und stellt perfektes Mahlen, dauerhafte Leistung und absolut lautlosen Betrieb sicher.

Verstellbares Mahlwerk (5)




5 verstellbare Mahleinstellungen, von der feinsten Einstellung für einen vollmundigen Espresso bis zur gröbsten für einen leichteren Café Crème.

Spülmaschinenfeste Abtropfschale



Sie können die Abtropfschale und die integrierte Milchkaraffe ganz einfach in Ihrer Spülmaschine gründlich und zeitsparend reinigen.

Austauschbarer Bohnenbehälter



Leichter Wechsel von Bohnensorten mit nur einem Handgriff. Werden Sie kreativ, um die perfekte Einstellung für jeden Geschmack und jeden Moment des Tages zu finden.

Vollautomatisches Spülen



Einfache Wartung, dauerhafte Leistung und immer das beste Ergebnis in der Tasse dank unseres vollautomatischen Spül- und Entkalkungsprogramms.

Memo-Funktion



Sie erhalten immer eine perfekte Tasse Kaffee, die nur für Sie nach Ihren persönlichen Vorlieben zubereitet wurde – dank unserer Memo-Funktion mit einstellbarer Brühdauer,

Kaffeestärke und Temperatur. Mit nur einem Tastendruck erhalten Sie ein köstliches Getränk in Ihrer Lieblingstasse.

Neue, patentierte Milchkaraffe



Genießen Sie immer besonders feine Milchspezialitäten in professioneller Qualität dank unserer zwei exklusiven Schaumkammern, die immer die optimale Temperatur und konstanten Milchauslauf ohne Spritzen garantieren.

Mit einem Handgriff herausnehmbare Brühgruppe



Die Brühgruppe – eine Erfindung von Saeco – ist das Herzstück unserer Maschinen. Sie sorgt dafür, dass die Maschine alles selbst macht. Dank des einfachen Zugriffs können Sie sie für die regelmäßige Reinigung mühelos mit nur einem Handgriff herausnehmen.

Daten

Perfekter Espresso

- Espresso-Technologie: Saeco Adapting System, Aroma-System: Vorbrühen

Einfache Anwendung

- Reinigung und Wartung: Automatisches Ausspülen des Kaffeekreislaufs, Entkalkungskreislauf
- Verwendung: Verstellbarer Kaffeeauslauf, Abstellfläche für Tassen, Schnelldampf, Herausnehmbare Brühgruppe, Option für Espresso/Espresso Lungo

Energiesparend

- Energiesparend: Automatischer Standby-Modus

Technische Daten

- Frequenz: 50 Hz
- Leistung: 1850 W
- Spannung: 230 V
- Pumpendruck: 15 Bar

Gewicht und Abmessungen

- Gewicht: 8,5 kg
- Fassungsvermögen für Kaffeebohnen: 300 g
- Fassungsvermögen des Satzbehälters: 15 Portionen

Eigenschaften

- Gleichzeitiger Brühvorgang
- Kompatibel mit Brita-Filtern: Optional

Design

- Farbe: Schwarz
- Materialien und Design: Kunststoff

Logistische Daten

- Stückzahl Palette: 20

Wasserbehälter

- Fassungsvermögen des Wasserbehälters: 1,9 l



Ausstellungsdatum
2013-03-10

Version: 2.0.1

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com