

Philips PowerPro Active
Beutelloser Staubsauger
mit PowerCyclone 4-
Technologie

2000 W

Animal+

FC8634/01



Kraftvolle Saugleistung für eine gründlichere Reinigung*

Mit PowerCyclone 4-Technologie

Basierend auf der PowerCyclone 4-Technologie liefert der neue Philips PowerPro Active hervorragende Reinigungsergebnisse. Der fortschrittliche Staubbehälter ist leicht zu entleeren und hilft, Staubwolken zu vermeiden.

Starke Reinigungsleistung

- Die PowerCyclone 4-Technologie trennt Staub und Luft in einem Durchgang.
- 2000-Watt-Motor für hohe Leistung

Saubere Luft in Ihrem Zuhause

- Der HEPA-Filter bindet mikroskop. kleine Schädlinge, die Allergien auslösen.

Leicht zu reinigen

- Verbessertes Staubbehälter-Design für einfaches Entleeren

Ergonomischer Griff für große Reichweite

- Sie erreichen dank des extra langen ergonomischen Griffs alle Ecken.

Tolle Ergebnisse auf Teppich u. Möbeln

- Turbo-Saugbürste entfernt 25 % mehr Haare und Staub

PHILIPS
sense and simplicity

Besonderheiten

PowerCyclone 4-Technologie



Die PowerCyclone 4-Technologie sorgt durch eine Reihe hoch effizienter Schritte für beste Reinigungsergebnisse in einem Durchgang: 1) Luft gelangt dank des geraden und glatten Lufteinlasses schnell in den PowerCyclone. 2) Der geschwungene Luftkanal bringt die Luft in der Zyklonkammer schnell nach oben, wodurch die Luft effektiv vom Staub befreit wird.

2000-Watt-Motor



Der-2000-Watt-Motor liefert bis zu 370 Watt Saugleistung für hohe Ansprüche.

HEPA-Filtersystem



Der HEPA-Lamellenfilter verfügt über eine große Filteroberfläche und eine gute Filterleistung. In Kombination mit dem Zyklonluftstrom wird verhindert, dass er schnell verstopft, und Sie erhalten eine bessere und langanhaltende Filterleistung.

Leicht entleerbarer Staubbehälter



Durch das optimale Design kann der Staubbehälter entleert werden, ohne dass sich dabei Staubwolken bilden. Die einzigartige Form und glatte Oberfläche sorgt dafür, dass Staub auf einer Seite des Behälters gesammelt wird und gleichmäßig in den Staubbehälter fällt.

Extra langer ergonomischer Griff



Der ergonomisch geformte Griff ist bequem in der Anwendung, und dank seiner extra langen Form lassen sich auch schwer erreichbare Stellen mühelos reinigen.

Turbo-Saugbürste



Die Turbo-Saugbürste ermöglicht eine gründliche Reinigung und ein schnelles Entfernen von Haaren und Fusseln von Teppichen. Die rotierende Bürste entfernt kleine Staubpartikel und Haare und erzielt eine bis zu 25 % höhere Leistung bei der Teppichreinigung. Die Räder an der Bürste verhindern Beschädigungen bei der Verwendung auf Hartböden.

Daten

Design

- Farbe: Beluga-Metallic

Leistung

- Aufnahmeleistung (max.): 2000 W
- Eingangsleistung (IEC): 1800 W
- Saugleistung (max.): 370 W
- Saugkraft (max.): 30 kPa
- Luftwirbel (max.): 35 l/Sek.
- Geräuschpegel (Lc IEC): 80 dB

Filterung

- Staubaufnahmekapazität: 1,7 l
- Abluftfilter: Mikrofilter
- Motorfilter: Abwaschbarer Filter HEPA 10

Verwendbarkeit

- Aktionsradius: 9 m
- Kabellänge: 6 m

- Rohrtyp: Teleskoprohr aus Aluminium
- Tragegriff: Ober- und Vorderseite
- Rohranschluss: Konisch
- Radtyp: Gummi
- Leistungsregelung: Am Gerät (elektronisch)

Düsen und Zubehör

- Standarddüse: Mehrzweckdüse
- Zubehör: Fugendüse, Möbelpinsel
- Zubehörhalterung: Am Rohrclip

Nachhaltigkeit

- Verpackung: > 90 % recycelte Materialien
- Bedienungsanleitung: 100 % recyceltes Papier

Gewicht und Abmessungen

- Produktgewicht: 6 kg
- Produktabmessungen (L x B x H):
473 x 304 x 301 mm



Ausstellungsdatum
2013-03-22

Version: 11.0.1

EAN: 08 71010 36367 86

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen
Firmen.

www.philips.com

* Saugleistung im Vergleich zum meistverkauften beutellosen
Staubsauger Europas, geprüft von externem Testinstitut gemäß DIN
EN 60312/11/2008, Januar 2013 (Durchschnittswerte).