

Philips PowerPro Compact
Beutelloser Staubsauger
mit PowerCyclone 4-
Technologie

1600 W

FC8470/01



Starke Saugleistung für eine bessere Reinigung*

Mit PowerCyclone 4-Technologie

Der neue Philips PowerPro Compact bietet eine kraftvolle Leistung ohne Kompromisse dank der PowerCyclone 4-Technologie und dem fortschrittlichen Design des Staubbehälters.

Starke Reinigungsleistung

- Die PowerCyclone 4-Technologie trennt Staub und Luft in einem Durchgang.
- 1600-Watt-Motor für hohe Leistung

Saubere Luft in Ihrem Zuhause

- Der HEPA-Filter bindet mikroskop. kleine Schädlinge, die Allergien auslösen.

Leicht zu reinigen

- Verbessertes Staubbehälter-Design für einfaches Entleeren

Ergonomischer Griff für große Reichweite

- Sie erreichen dank des extra langen ergonomischen Griffs alle Ecken.

PHILIPS
sense and simplicity


Besonderheiten

PowerCyclone 4-Technologie



Die PowerCyclone 4-Technologie sorgt durch eine Reihe hoch effizienter Schritte für beste Reinigungsergebnisse in einem Durchgang: 1) Luft gelangt dank des geraden und glatten Lufteinlasses schnell in den PowerCyclone. 2) Der geschwungene Luftkanal bringt die Luft in der Zyklonkammer schnell nach oben, wodurch die Luft effektiv vom Staub befreit wird.

1600-Watt-Motor



Der 1600-Watt-Motor liefert bis zu 310 Watt Saugleistung für hohe Ansprüche.

HEPA-Filtersystem



Der HEPA-Lamellenfilter verfügt über eine große Filteroberfläche und eine gute Filterleistung. In


Kombination mit dem Zyklonluftstrom wird verhindert, dass er schnell verstopft, und Sie erhalten eine bessere und langanhaltende Filterleistung.

Leicht entleerbarer Staubbehälter



Durch das optimale Design kann der Staubbehälter entleert werden, ohne dass sich dabei Staubwolken bilden. Die einzigartige Form und glatte Oberfläche sorgt dafür, dass Staub auf einer Seite des Behälters gesammelt wird und gleichmäßig in den Staubbehälter fällt.

Extra langer ergonomischer Griff



Der ergonomisch geformte Griff ist bequem in der Anwendung, und dank seiner extra langen Form lassen sich auch schwer erreichbare Stellen mühelos reinigen.

Daten

Design

- Farbe: Arrol Blue

Leistung

- Aufnahmeleistung (max.): 1600 W
- Eingangsleistung (IEC): 1400 W
- Saugleistung (max.): 320 W
- Saugkraft (max.): 25 kPa
- Luftwirbel (max.): 35 l/Sek.
- Geräuschpegel (Lc IEC): 84 dB

Filterung

- Staubaufnahmekapazität: 1,5 l
- Abluftfilter: Mikrofilter
- Motorfilter: Abwaschbarer doppelter Schaumfilter

Verwendbarkeit

- Aktionsradius: 9 m
- Kabellänge: 6 m
- Rohrtyp: 2-teiliges starres Metallrohr
- Tragegriff: Vorderseite
- Rohranschluss: Konisch
- Radtyp: Kunststoff

Düsen und Zubehör

- Standarddüse: Multibürste, Mehrzweckdüse
- Zubehör: Fugendüse, Möbelpinsel

Nachhaltigkeit

- Verpackung: > 90 % recycelte Materialien
- Bedienungsanleitung: 100 % recyceltes Papier

Gewicht und Abmessungen

- Produktgewicht: 4,5 kg
- Produktabmessungen (L x B x H): 406 x 285 x 238 mm



Ausstellungsdatum
2013-03-15

Version: 12.0.1

EAN: 08 71010 36367 79

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Saugleistung geprüft gemäß internationalem Standard DIN EN 60312/11/2008, von externem Testinstitut SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer Lifestyle B.V., Januar 2013).