



Philips PerfectCare Aqua
Dampfbügelstation mit
Optimal TEMP-
Technologie und Silent
Steam

6,2 Bar

Dampfstoß von 330 g
Transportverriegelung
Fester Wassertank für 2,5 l



GC8650/80

Die weltweit leiseste, leistungsstarke Dampfbügelstation*

mit dem größten Wassertank

Bügeln Sie von Seide über Leinen und Baumwolle bis hin zu Kaschmir alles in beliebiger Reihenfolge – und das, ohne die Einstellungen anpassen zu müssen. Ihr Philips PerfectCare Dampfbügeleisen liefert ultraschnelle Ergebnisse, ohne dass Sie Gefahr laufen, dass Ihre Kleidung versengt wird oder glänzt. So wird Bügeln jetzt zum Kinderspiel.

Eine perfekte Einstellung für alle Kleidungsstücke

- Optimal TEMP-Technologie: perfekte Kombination aus Temperatur und Dampf
- 100 % bedienungsfreundlich, keine Anpassungen erforderlich
- 100 % sicher auf allen bügelbaren Kleidungsstücken
- 100 %-ige Geschwindigkeit auf allen Stoffen, kein Bügeleisen ist schneller
- Von unabhängigen Textilexperten getestet und bestätigt

Schnelles und kraftvolles Bügeln

- Bis zu 6,2 Bar Druck
- Konstante Dampfleistung von bis zu 120 g/Min und 330 g Dampfstoß
- T-IonicGlide: unsere beste Bügelsohle mit höchster Bewertung

Bügeln mit Komfort

- Easy De-Calc, bequemes und effektives Anti-Kalk-System
- Einfaches Verriegeln und Transportieren Ihres Bügeleisens
- Leichtes Bügeleisen (1 kg) immer sicher auf allen Stoffen
- Die perfekte Balance zwischen hoher Leistung und geringer Geräusentwicklung

PHILIPS



asimpleswitch.com

Besonderheiten

Optimal TEMP-Technologie



Optimal TEMP-Technologie ist die einzige Technologie, die die perfekte Kombination aus Temperatur und Dampf beibehält, sodass Sie beim Bügeln verschiedener Stoffe nicht mehr die Temperatur einstellen müssen. Die perfekte Kombination aus Dampf und Temperatur aufgrund von: 1) Smart Control-Prozessor für die richtige Temperatureinstellung. 2) HeatFlow-Technologie für ein ausgeglichenes Verhältnis von Dampf und Temperatur.

100 % bedienungsfreundlich



100 % bedienungsfreundlich, keine Anpassungen erforderlich. Jetzt können Sie alle bügelbaren Kleidungsstücke nacheinander bügeln, ohne auf die Temperatur warten oder den Temperaturregler des Bügeleisens einstellen zu müssen.

100 % sicher



100 % sicher auf allen Stoffen, selbst den empfindlichsten wie Seide, Kaschmir, Wolle und Polyester. Unabhängige Testinstitute für Bügeleisen haben PerfectCare auf den empfindlichsten bügelbaren Stoffen getestet und bestätigen die herausragenden Bügelergebnisse.

100 %-ige Geschwindigkeit

100 %-ige Geschwindigkeit auch auf hartnäckigen Stoffen. Keine andere Dampfbügelstation ist schneller – für eine besonders kurze Bügelzeit.

Von Experten getestet und bestätigt:



Dieses Bügeleisen wurde von unabhängigen Textilexperten getestet und bestätigt.

Easy De-Calc



Easy De-Calc: bequemes und effektives Entkalken zur Verlängerung der Lebensdauer Ihrer Dampfbügelstation.

Verriegeln Sie Ihr Bügeleisen



Verriegeln Sie Ihr Philips Dampfbügeleisen, und transportieren Sie Ihre Dampfbügelstation problemlos.



Das "Grüne Logo" von Philips

Philips Produkte mit dem "Grünen Logo" können Kosten, Energieverbrauch und CO₂-Ausstoß senken. Wie? Diese Produkte sorgen für eine deutliche Verbesserung des Klimaschutzes auf mindestens einem der grünen Schwerpunktgebiete von Philips: Energieeffizienz, Verpackung, gefährliche Substanzen, Gewicht, Recycling und Entsorgung sowie lebenslange Verlässlichkeit.

Daten

Schnelles und effektives Glätten

- Bügelsohle: T-ionicGlide
- Optimal TEMP-Technologie
- Dampfstoß
- Vertikaldampf
- Dampfdruck: Bis zu 6,2 Bar
- Dampfspitze
- Leistung: 2400 W
- Dampfstoß: 330 g
- Konstante Dampfleistung: 120 g/Min

Einfache Bedienung

- Fassungsvermögen des Wasserbehälters: 2500 ml
- Befüllen und Entleeren des Wassertanks: Extra große Einfüllöffnung
- Jederzeit auffüllbar
- Aufheizzeit: 2 Min.
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Aufbewahrungslösung: Transportverriegelung
- Schlauchaufbewahrung: Fach für

Schlauchaufbewahrung

- Schlauchlänge: 1,7 m
- Sicher auf allen Stoffen: Auch für feine Stoffe wie Seide
- Alarm bei niedrigem Wasserstand
- Länge des Netzkabels: 1,8 m

Nachhaltigkeit

- ECO-Einstellung: 30 % weniger Energieverbrauch

Entkalkung

- Geeignet für Leitungswasser
- Calc Clean-Lösung: Easy De-Calc
- Calc Clean-Erinnerung

Technische Daten

- Gewicht des Bügeleisens: 1 kg
- Gewicht des Bügeleisens mit Aufheizsockel: 4,5 kg
- Produktabmessungen: 36,2 x 27 x 26,3 cm



Ausstellungsdatum
2014-02-19

Version: 5.0.1

EAN: 08 71010 36696 16

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* In der Kategorie der unbegrenzten Dampfbügelstationen