



Saeco GranBaristo Avanti Kaffeevollautomat

- Bereitet 18 Kaffeespezialitäten zu
- Integriertes Milchaufschäumer + Milchkanne
- Edelstahl, Anthrazit
- 5-stufiges, verstellbares Mahlwerk



HD8977/01

Das fortschrittlichste Kaffeeerlebnis für zu Hause

Genießen Sie 18 über Ihr Tablet* zubereitete Getränke

Die Saeco GranBaristo Avanti bietet Ihnen eine Auswahl von 18 leckeren Getränken. Jedes Getränk kann an Ihren Geschmack angepasst und direkt über Ihr Smart-Gerät zubereitet werden. Die Wartung ist dank Schritt-für-Schritt-Anleitung in der App* kinderleicht.

Das fortschrittlichste Kaffeeerlebnis für zu Hause

- Zubereitung von 18 Getränken direkt von Ihrem Smartphone aus
- Personalisieren und speichern Sie jedes Getränk ganz einfach über die App
- Bieten Sie jedem Gast ganz einfach individuellen Kaffeegenuss
- Wartung leicht gemacht mit der schrittweisen Anleitung der App

Fortschrittliche Technologie, entwickelt für perfekten Kaffee

- Variabler Brühdruck für Kaffee und Espresso
- Köstlicher Cappuccino und Latte Macchiato auf Knopfdruck
- Heißer Kaffee im Handumdrehen dank Thermospeed-Technologie
- Erhalten Sie maximales Aroma mit dem Mahlwerk aus 100 % Keramik
- Stimmen Sie die Aromafacetten des Kaffees mit 5 Mahlgradeinstellungen ab

Komfortable Handhabung gehört einfach dazu

- Entfernen der Brühgruppe mit einem Finger für mühelose Reinigung
- Reinigen Sie den Behälter nach jedem Gebrauch mit der Schnellreinigungsfunktion
- 5000 Tassen* ohne Entkalken dank AquaClean Filter

PHILIPS

Saeco is a trademark of the Philips Group

 **Saeco**

Kaffeevollautomat

Bereitet 18 Kaffeespezialitäten zu Integr. Milchaufschäumer + Milchkanne, Edelstahl, Anthrazit, 5-stufiges, verstellbares Mahlwerk

Besonderheiten

18 Getränke auf Knopfdruck



Ihr perfekter Kaffee ist jetzt auf Knopfdruck verfügbar. Laden Sie die Saeco Avanti App auf Ihr Tablet oder Smartphone herunter, und stellen Sie über Bluetooth 4.0 eine sichere Verbindung mit der GranBaristo Avanti, dem ersten verbundenen Kaffeevollautomaten, her. Wählen Sie zwischen 18 unwiderstehlichen Getränken, und bereiten Sie diese direkt von Ihrem Smart-Gerät aus zu, oder verwenden Sie die OneTouch-Tasten auf dem Gerät selbst.

Ultimative Personalisierung



Die Saeco Avanti App bietet eine Fülle von Optionen, die Sie zum perfekten Ergebnis führen – individuell und genau nach Ihrem Geschmack. Sie können ganz einfach Stärke, Füllmenge, Temperatur und Geschmack für jedes Getränk personalisieren und speichern. Entdecken, erträumen und verwirklichen Sie viele verschiedene Getränke vom Sofa aus, und

speichern Sie eine unbegrenzte Anzahl an Getränken in der App.

Individuelle Auswahl für jeden Gast



Gäste einzuladen ist jetzt noch schöner. Reichen Sie für Kaffeebestellungen einfach Ihr Tablet herum, damit jeder Gast seinen Kaffee, Cappuccino, Latte Macchiato und weitere Kaffeesorten personalisieren und diesen der Warteschlange hinzufügen kann. Die Saeco Avanti App ist Ihr persönlicher Butler und bereitet die Kaffees der Reihe nach zu. So stellen Sie sicher, dass jeder Gast seine persönliche Kaffeeauswahl bekommt.

Schritt-für-Schritt-Anleitungen über die App



Die Wartung Ihres Kaffeevollautomaten war noch nie so einfach. Die Saeco Avanti App führt Sie Schritt für Schritt durch alle Vorgänge, die nötig sind, um Ihre Maschine zu pflegen und den perfekten Kaffeegenuss

HD8977/01

aufrechtzuerhalten. Das Video wird nach jedem Schritt angehalten, und Sie können jeden Schritt so oft wie nötig ansehen.

Einzigartige Vielfalt von Getränken



Die Saeco GranBaristo bietet eine unvergleichliche Vielfalt an Getränken, passend für jede Gelegenheit, dank der patentierten VariPresso Brühkammer. Das Geheimnis liegt im einstellbaren Brühdruck: Stellen Sie einen hohen Druck für intensiven, aromatischen Espresso ein oder einen niedrigen Druck für normalen, klassischen Kaffee.

Cappuccino und Latte Macchiato auf Knopfdruck



Krönen Sie jede Tasse Kaffee mit cremigem Milchschaum, der die Geschmacksknospen verwöhnt. Der Milchbehälter schäumt die Milch zweimal auf und gibt den cremigen Schaum mit genau der richtigen Temperatur in Ihre Tasse. Der Behälter kann auch bequem im Kühlschrank aufbewahrt werden und ist sehr hygienisch.

Kaffeevollautomat

Bereitet 18 Kaffeespezialitäten zu Integr. Milchaufschäumer + Milchkanne, Edelstahl, Anthrazit, 5-stufiges, verstellbares Mahlwerk

Daten

Allgemeine Spezifikationen

- Kaffeespezialitäten: Espresso, Cappuccino, heißes Wasser, Café Crème, Milchschaum, Espresso Macchiato, Latte Macchiato, Kaffee, Ristretto, Americano, Milchkaffee
- Kompatible Kaffeezubereitung: Ganze Kaffeebohnen, Kaffeepulver
- Tassen gleichzeitig: 2
- Einfache Reinigung und Wartung: Herausnehmbare Brühgruppe, Entkalkungserinnerung, Automatischer Entkalkungsvorgang, Automatischer Spülvorgang, Reinigung des Behälters, Spülmaschinenfeste Teile, Kompatibel mit AquaClean Filter
- Benutzerfreundlichkeit und Komfort: Anzeige, Automatischer Standby-Modus, Automatische Abschaltung, Abnehmbarer Wasserbehälter, Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf, Herausnehmbare Abtropfschale
- Spezielle Funktionen: Integrierter Behälter, VariPresso Brühgruppe, App-gesteuerte Kaffeemaschine, Pulveroption, Keramikmahlwerk, Einstellbares Vorbrühen, Option für heißes Wasser, Vorbrühen
- Pro Getränk anpassen: Einstellbare Kaffeestärke, Einstellbare Kaffeemenge pro Tasse, Einstellbare Temperatur, Benutzerprofile
- Mahlgradeinstellungen: 5
- Anzahl Benutzerprofile: 6
- Vielfalt mit einem Tastendruck: 18
- Temperatureinstellungen: 3
- Art des Durchlauferhitzers: Thermospeed
- Art des Behälters: Klassischer Behälter
- Displaytyp: LCD
- Kaffeestärke: 4 bis 16 g
- Kaffeestärke-Einstellungen: 6

Nachhaltigkeit

- Stromverbrauch Brühvorgang: 1900 W

Anschlüsse

- Kompatible Geräte (Android): Tablets mit Android 4.4 oder höher. Die empfohlene minimale Bildschirmgröße beträgt 17,8 cm (7").

- Kompatible Geräte (Apple): iPad 3 und höher/Mini Retina/Air mit iOS 7 oder höher und Bluetooth-LE-Version 4.0
- Bluetooth

Zubehör

- Inklusive: Kaffeemesslöffel

Ursprungsland

- Hergestellt in: Italien

Technische Daten

- Fassungsvermögen des Kaffeebohnenbehälters: 270 g
- Kapazität des Milchbehälters: 500 ml
- Fassungsvermögen des Kaffeesatzbehälters: Bis zu 20 Portionen
- Kapazität Wassertank: 1,7 l
- Kabellänge: 0,8 m
- Frequenz: 50 Hz
- Max. Höhe der Tasse: 75 - 165 mm
- Spannung: 230 V
- Durchlauferhitzer: 1
- Pumpendruck: 15 Bar

Gewicht und Abmessungen

- Produktabmessungen (B x T x H): 205 x 460 x 360 mm
- Produktgewicht: 13 kg

Design

- Farbe: Edelstahl, Anthrazit

Ausführung

- Material des Durchlauferhitzers: Edelstahl (Inox)
- Material Wassertank: Kunststoff
- Gehäusematerial: Edelstahl und Kunststoff

FK-Coffee-2015

- Kaffeespezialitäten: Kaffeespezialitäten mit Milch, Espresso

Service

- 2 Jahre Garantie

Ausstellungsdatum
2016-01-06

Version: 7.7.1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Avanti App ist kompatibel mit iPad 3/4/Air/Mini retina unter iOS7 und höher sowie mit Samsung Galaxy Tab 3 (8,0 Zoll)/Tab 4 (10,1 Zoll)/Note pro LTE (12,2 Zoll), Nexus 7 2013 (7 Zoll), Sony Xperia Z LTE (10,1 Zoll) unter Android 4.3 und höher sowie Bluetooth Version 4.0 und höher

* Bitte beachten Sie, dass die Saeco GranBaristo Avanti zwar App-fähig ist, jedoch kein Smart-Gerät im Lieferumfang des Produkts enthalten ist. Laden Sie die Saeco Avanti App hier herunter: <http://www.saeco.com/avanti-app>

* Basierend auf 0,1 l Tassen und 8-maligem Filteraustausch, gemäß Geräteangabe. Die Entkalkungsanzeige wird für 8 Filter automatisch deaktiviert. Die Maschine aktiviert nach 8 Filtern den Entkalkungsvorgang wieder.