



Philips Moisture Protect
Haarglätter

MoistureProtect
Mit Ionisierungs-Funktion
Federnde Keramikplatten



HP8372/00

Erhalten Sie die natürliche Feuchtigkeit Ihres Haars

Für einen gesunden Glanz

Sensortechnologie schützt das Feuchtigkeitsgleichgewicht Ihres Haars. Der Sensor analysiert Ihr Haar 30 Mal pro Sekunde und passt die Temperatur entsprechend an, um die natürliche Feuchtigkeit zu erhalten. Bewahrt bis zu 57 % an Feuchtigkeit (gemessen nach 1 Zug, 2013).

MoistureProtect-Technologie

- Perfekter Feuchtigkeitsschutz dank innovativem Sensor

Schön gestylte Haare

- Verhindert statische Aufladung für glattes und glänzendes Haar

Einfach zu bedienen

- Schnelle Aufheizzeit von 15 Sekunden
- Schneller und schonender mit leistungsstarkem Heizelement
- 3 digitale Temperatureinstellungen


Pflegetechnologie

- Üben Sie weniger Druck aus, um das Risiko von Haarbruch zu verringern
- Perfekte Wärmesteuerung dank innovativem Sensor

PHILIPS


Besonderheiten

MoistureProtect-Technologie




Der Sensor analysiert Ihr Haar 30 Mal pro Sekunde und passt die Temperatur entsprechend an, um die natürliche Feuchtigkeit Ihres Haars zu erhalten.

Ionisierungsfunktion



Negativ geladene Ionen eliminieren statische Aufladung, pflegen das Haar und glätten die äußere Schuppenschicht für glänzendes Haar. Das Ergebnis ist gesund glänzendes, glattes Haar.

Federnde Keramikplatten



Die federnden Platten sind beweglich und passen somit den Druck dem Haar an. Dies schützt die Haarpracht vor Schäden und reduziert die Gefahr von Haarbruch.

MoistureProtect-Sensor



Der MoistureProtect-Sensor passt die Temperatur der Glätterplatten an die Bedürfnisse Ihres Haars an und schützt es so vor Überhitzen.

Leistungsstarkes Heizelement



Dieser Haarglätter behält eine beständigere Temperatur bei für gleichmäßige Ergebnisse.


Das leistungsstarke Heizelement bietet eine schonendere Temperatur, und gleichzeitig können Sie sich ganz nach Belieben stylen! Außerdem erfolgt das Styling schneller, da Sie weniger Züge zum Glätten benötigen.

15 Sek. Aufheizzeit



Das leistungsstarke Heizelement sorgt für schnelles Aufheizen in nur 15 Sekunden.

Temperurregelung



3 Temperatureinstellungen (200,175 und 150 ° Celsius), die über einen Sensor gesteuert werden, damit Sie Ihr Haar immer bei der optimalen Temperatur glätten.

Daten

Technische Daten

- Kabellänge: 2,0 m
- Aufheizdauer: 15 Sek.
- Maximaltemperatur: 200 °C
- Heiz-Typ: Leistungsstarkes Heizelement
- Spannung: 110 bis 240 V

Pflegetechnologien

- Ionisierungsfunktion
- Federnde Platten
- MoistureProtect

Eigenschaften

- Keramikbeschichtung
- Automatische Abschaltung: nach 60 Minuten
- Kabelgelenk
- Verstecktes Display

Service

- 2 Jahre weltweite Garantie

Zubehör

- Tasche



Ausstellungsdatum
2014-05-06

Version: 4.1.1

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com